


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.050

底座角件配备底座护板，前部和后部，100 mm，不锈钢

状态: 2026/1/25 (来源: rittal.com/tw-zh)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8620.050 - 底座角件配备底座护板，前部和后部，100 mm，不锈钢 用于 VX、TS、VX SE

底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置，可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。

特征

型号	VX 8620.050
产品描述	底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置，可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料	底座角件：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 前/后底座护板： 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 角盖板和并联盖板：塑料
表面	护板：拉丝，粒度 400
供货范围	4 个底座角件 4 个角件护盖 1 块并联盖板 2 块前/后底座护板，高 100 mm 包括固定件
说明	将底座护板旋转 90 度安装，用于并联底座加固或内部扩装 第一代底座系统组件与第二代底座系统组件不可混用
尺寸	高度: 100 mm
适用于	宽度: = 600 mm

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 Type 4X 类型 12
重量/包装	5.08 kg
包装单元	2 件
净重	4
毛重	4.06
税率号	94039910
EAN	4028177922297
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------
