


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.751

## 电缆槽

状态: 2026/1/24 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.751 - 电缆槽

通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上（例如安装板）。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。



## 特征

型号	TS 8800.751
型式	用于安装板 用于在 VX 系统孔上安装
产品描述	通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上（例如安装板）。连接片和电缆槽底板上的额定开口位置。
材料	硬质 PVC 不易燃烧，阻燃 耐温性达 +60 °C
颜色	与 RAL 7030 类似
供货范围	带盖板电缆槽
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm
安装可能性	通过专用 DIN 冲孔直接安装在机柜框架或平板件表面上（例如安装板） 若将安装板靠到最后齐平对准机柜框架（安装位置 ±0 mm）进行安装，则水平安装的电缆槽与安装在机柜垂直型材上的电缆槽齐平

## 特征

说明	可截短以适用于其他尺寸。
尺寸	宽度: 40 mm 深度: 80 mm 长度: 2,000 mm
包装单元	20 件
净重	22.98
毛重	24.186
税率号	39259020
EAN	4028177445451
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

## 批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------