

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.016

PSM 母线

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.016 - PSM 母线

配有单相或三相的一个或两个馈电装置，通过更换插接模块的插接方式进行备份。可选择与 CMC-III 系统一起进行测量。

特征

型号	DK 7856.016
型式	通过 CMC-TC 测量电压、电流和功率（消耗量），实现远程管理
产品描述	这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。这在不间断运行情况下也可操作，因为支承型材是以防接触保护形式安装的。
您的获益	在连续运行方式下可以补装模块。
技术数据	每个插座模块从支承轨上抓取一相，根据连接方向，抓取供电电源或冗余供电电源。 根据型式，单相/三相插座的最大电流为 2 x (3 x 16 A/32 A)。 可以采用三相冗余供电电源。 冗余电流回路是与支承轨的三相完全分离。 可以给模块配备一个集成式过电流保护器，这样可在电流过高时只需关闭相关模块。其余模块保持运行。
材料	铝型材，经天然铝阳极氧化处理
接线方式	插座
数量	2
每个供电电源的相数	3~
额定电流（最大）	16 A
模块槽（最大）	6

特征

适用于	箱体类型: TS 8 TS IT VX IT 高度: 2,000 mm
工作温度范围	5 °C...45 °C
空气湿度（没有凝露）	5...95 %
贮存温度范围	-20 °C...60 °C
包装单元	1 件
净重	4.759
毛重	5.009
税率号	85369001
EAN	4028177507180
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306

批准

解释	符合性声明
----	-------