


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.162

电缆夹钳轨，深度可调

状态: 2026/6/2 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.162 - 电缆夹钳轨，深度可调 用于 TS、TE

用于 TS 和 19" 安装框架，其长度能够灵活匹配两个 19" 安装框架之间的固定间距。



特征

型号	DK 7858.162
产品描述	可以用于 TS 以及 TS IT 安装角轨之间的机柜深处。
使用范围	<p>用于在机柜框架上的电缆导引和用于减轻已装电缆的张力。电缆可用电缆扎带或粘扣带固定在夹钳轨上。</p> <p>电缆夹钳轨可直接在一个 19" 安装平面的背面横向悬置和定位，或在两个安装平面之间的机柜深度上悬置和定位。通过一个附加的连接螺栓对这一单元进行加固。</p> <p>安装轨的不同深度使其长度能够灵活地适应两个 19" 安装框架之间所给定的固定间距。</p>
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	包括固定附件
层面间距	500 - 895 mm
说明	固定尺寸 + 152 mm = 19" 层面间距
包装单元	4 件
净重	1.6 kg

特征

毛重	1.7 kg
税率号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
产品描述	DK 电缆导轨 (pk of 4)