

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.300

NH 熔断器负荷开关

状态: 2026/4/25 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.300 - NH 熔断器负荷开关

特征

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 型号 | SV 9343.300 |
| 型式 | 适用于 60 mm 母线系统 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001 |
| 用于叠层铜母线的接线区 | 接线区宽度: 32 mm 接线区高度: 10 mm |
| 说明 | 连接 120—300 mm ² 扇形导线。 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 接线方式 | 框型接线柱 |
| 最大额定工作电流 | 630 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 用于 NH 规格 | 3 |
| 说明 | 标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时，只能与“特殊用途保险器”同时使用。 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝） |
| 尺寸 | 宽度: 250 mm 高度: 298 mm |

特征

| | |
|-------------|----------------------------|
| 圆导线连接 | 95 - 300 mm ² |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| 用于叠层铜母线的接线区 | 20 mm |
| 极数 | 3 极 |
| 圆导体横截面 | 95 - 300 mm ² |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.48 kg |
| 毛重 | 4.5 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 1.44 |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 产品描述 | SV NH-分离器 GR.3, 630A, 690V |

批准

| | |
|----|-------------------------------------------|
| 批准 | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |