

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.256 PDU metered

状态: 2026/5/24 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.256 - PDU metered

高端 IT 机架配电设备：智能 PDU，每个相位具备电能测量功能，即测量整个 IT 机架的功率需求，且每个熔断器具备额外的剩余电流测量功能。



## 特征

型号	DK 7979.256
型式	测量型 PDU 包括 RCM 在内
产品描述	紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。馈电系统或每个相位配备电能测量功能。

# 特征

---

## 您的获益

带集成差流测量装置的测量型 PDU (RCM/B 型)。每个 16A 的保险丝都要测量差动电流。

如果是垂直安装，则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中

对相位和安全回路进行彩色标记 (L1=粉色, L2=黑色, L3=白色)

VX IT 的免工具安装套件

PDU 自供电，无需外部电源供电

测量精度  $\pm 1\%$  (kWh)，符合 EN 62 053-21

内置的实时钟表配备缓冲电池 (最长 10 年，可更换电池)

内置的电磁蜂鸣器用于声学警报

可设置电压、电流、功率的极限值 (警告/警报)

总工作时间和阶段工作时间计数器，可复位

省电设计，能耗更小

---

## 技术数据

PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换

紧凑型功率保护开关 (16 A - Carling type)

内置的全冗余式电源件，从所有相位实现馈电

容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余

电压 V，电流 A，频率 Hz

有效功率，有效功，视在功率，视在功

功率因数 (cosPhi) 和相位角

零线电流测量/不平衡负载测定

熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU

高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式，用于显示功率参数和 PDU 基本配置。

位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上

LED 电源灯用于显示电压

---

## 材料

铝型材，经黑色阳极氧化处理

插槽：塑料

---

## 供货范围

包括固定件

---

# 特征

选项	型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线，带状态监控装置，可集成到 PDU 箱体中 监测选装件超压保护装置 可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器，最多 16 个传感器 可选择其他箱体颜色
Measurement functions, description	每个保险丝的差动电流测量 (B 型 - AC/DC) ，测量范围 0 mA - 100 mA 各相位或馈电单元的电能测定 高性能 CPU (ARM Cortex A8) 数字输入端 (无电势触点) 额外的警报输出端/继电器输出端 (转换触头)
尺寸	宽度: 44 mm 深度: 70 mm 长度: 1,695 mm
插座数量和型号	24 x C13 / 4 x C19
额定工作电压	230 V 交流
额定电流 (最大)	32 A
额定功率	7.4 kW
供电	数量: 1 每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	CEE

# 特征

接口	USB 2.0 端口 (USB-A)，用于接地配置、固件更新和数据记录 CAN 总线接口 (RJ45)，用于最多 16 个环境传感器 串联接口 RS232 (RJ12)，用于 LTE 单元， Scripting, CLI 使用自带证书/TLS 1.2 报警时发送 E-Mail (SMTP) 用户管理包括权限管理 LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接 Syslog 服务器连接（最多 2 个服务器） 全冗余以太网接口 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max	2
准则	EMC 指令 2014/30/EG 低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
协议	网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB 用于连接第三方软件 DCIM FTP/SFTP（升级/文件传输）
工作温度范围	5 °C...50 °C
空气湿度（没有凝露）	10...95 %
贮存温度范围	-20 °C...70 °C
适用于	箱体类型: VX IT 机柜框架: $\geq 1,800$ mm 箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: $\geq 1,800$ mm
包装单元	1 件

## 特征

---

净重	5.5 kg
毛重	5.7 kg
税率号	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
产品描述	DK PDU 测量 RCM 型，紧凑式基本电源分配，每个相位带能量测量功能，带有网络接口和显示屏，宽x长x深：44x1695x70 mm，IEC 60 320: 24xC13 和 4xC19，每个熔断器具备剩余电流测量功能（B 型 - AC/DC），测量范围 0 mA - 100 mA

## 批准

---

批准	Cyber Security Certificate 经过 TÜV 安全检验
解释	符合性声明