Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7979.412 PDU managed

状态: 2025/12/19 (来源: rittal.com/tw-zh)



DK 7979.412 - PDU managed

高端IT机柜配电设备各个输出插座带电能测量和监控功能。输入端 CEE 插头 (16 A/32 A),输出端配备带有 C13 和 C19 。







2

特征

	DK 7979.412
产品描述	紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
您的获益	如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
	对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
	VX IT 的免工具安装套件
	PDU 自供电,无需外部电源供电
	测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21
	可编程设置重新连接电源后的接通特性(开/关/上一状态)
	可编程设置开关特性(时间/编程设置逻辑电路)
	内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池)
	内置的电磁蜂鸣器用于声学警报
	可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报),可在各个输出插 座中单独设置

© Rittal 2025

技术数据	PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换
	内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电
	容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
	电压 V,电流 A,频率 Hz
	有效功率,有效功,视在功率,视在功
	功率因数 (cosPhi) 和相位角
	零线电流测量/不平衡负载测定
	熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU
	高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模
	式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。
	位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上
	多色 LED 信号灯(绿/黄/红)说明开关状态以及各个输出插座是否已
	达到极限值
	LED 电源灯用于显示电压
	省电设计,能耗更小
材料	铝型材,经黑色阳极氧化处理
	插槽:塑料
供货范围	包括固定件
选项	型号3过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装
	置,可集成到 PDU 箱体中
	每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B)
	每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B) 监测选装件超压保护装置
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Measurement functions,	通过 PoE 实现对 PDU 网页服务器的紧急供电,顺序关闭输出端
description	每个输出插座的开关功能
	避免出现过载峰值:重新连接电源后顺序接通输出端
	电源故障时也可保存继电器的开关状态
	双稳态继电器:低电流消耗的同时保证高控制功率,同适用于高达
	300 A 的接通电流
	成组:同时开关多个输出端
	测量各相位和供电电源
	每个输出插座的额外测量装置
	高性能 CPU (ARM Cortex A8)
	数字输入端(无电势触点)
	额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头)
尺寸	宽度: 44 mm
	深度: 70 mm
	长度: 1,095 mm
插座数量和型号	16 x C13 / 2 x C19
插座	16 x C 13
	2 x C 19
额定工作电压	230 V (交流)
额定电流(最大)	32 A
额定功率	7.4 kW
供电	数量: 1
	每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度	3 m
接线方式	CEE

妾口	全冗余式以太网接口 10/100/1000 Mbit/s(2x RJ45, 1x 配备 PoE)
	USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
	CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
	串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
	使用自带证书/TLS 1.2
	报警时发送 E-Mail (SMTP)
	用户管理包括权限管理
	LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
	Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
Number RJ45 ports for sensor	2
units max	
准则	EMC 指令 2014/30/EG
	低电压指令 2014/35/EU
标准	EN 62368-1
	EN 61000-3
	EN 61000-4
	EN 61000-6
	EN 62053-21
 办议	网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
	TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
	SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
	MIB 用于连接第三方软件 DCIM
	FTP/SFTP(升级/文件传输)
工作温度范围	5 °C50 °C
空气湿度(没有凝露)	1095 %
	-20 °C70 °C
	箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm
	箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm

净重	4.5
毛重	4.5
税率号	85366990
EAN	4028177948099
E-Number Sweden	E8407075
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

批准

批准	TÜV
解释	符合性声明