

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000 并联柜系统 VX25

状态: 2026/6/6 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8410.000 - 并联柜系统 VX25 电子机柜

19" 组件和 19" 抽拉设备的理想之选：带有前部的 19" 适配器部件，前部框架、后门、顶板和分段式底板



特征

型号	VX 8410.000
材料	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 前框架：带有锌压铸端件的铝挤压型材 后门：钢板，2.0 mm 底板：钢板，1.5 mm 适配器型材 19"：钢板，2 mm
表面	箱体架：浸涂底漆 顶盖和后门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 前框架：粉末涂层 底板：镀锌
颜色	RAL 7035

特征

供货范围	箱体架 前框架（右边带铰链，左边通过磁性锁固定） 后门（铰链在右侧，可以转换到左侧） 顶板 底板 适配器型材 19"，前部
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 600 mm
适用于组件的安装高度	33 U
包装单元	1 件
净重	55.3 kg
毛重	58 kg
本型号（含包装）PCF（出厂前）	142.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	VX 电子机柜, 宽高深: 600x1600x600 mm, 钢板, 带铰接前框, 适配型材 19", 后单门

批准

证书	表面
----	----