Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8640.026 底座角件配备底座护板,前部和后部, 200 mm

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



VX 8640.026 - 底座角件配备底座护板,前部和后部,200 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用 底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和 并联盖板进行遮盖。

特征

型号	VX 8640.026
产品描述	高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应 用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实
	现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行
	遮盖。 ————————————————————————————————————
材料	底座角件: 钢板
	插座板: 钢板
	角盖板和并联盖板:塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	4 个底座角件,高 200 mm
	4 个角件护盖
	1 块并联盖板
	1块底座护板,前/后部,高度200mm
	2 块前/后底座护板,高 100 mm
	包括固定件
说明	将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
尺寸	高度: 200 mm
适用于	宽度: = 1,600 mm

© Rittal 2025

2

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
重量/包装	14.9 kg
包装单元	2件
净重	14.64
毛重	14.84
税率号	94039910
EAN	4028177958906
E-Number Sweden	E3465374
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

批准

批准 UL + C-UL - FTTA

3