

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.310

## 连接适配器

状态: 2026/2/1 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.310 - 连接适配器

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

## 特征

型号	SV 9342.310
材料	盖板: ABS 机座: 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
额定电流 最大	800 A
额定工作电压	690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 800 A, JDDZ/7
导线出线	上/下
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 UL 认证, 仅适用于与 AC 应用连接 DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数	3 极
尺寸	宽度: 150 mm 高度: 210 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	95 - 185 mm <sup>2</sup>
圆导线连接, 多芯	95 - 300 mm <sup>2</sup>
适合于母线	高度: 5, 10 mm

## 特征

用于叠层铜母线 (母线厚度 5 mm 时) 的接线区 (宽 x 高)

用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)

用于叠层铜母线 (母线厚度 10 mm 时) 的接线区 (宽 x 高)

额定工作电压 (L1 + L2) 1000 V (直流)

额定工作电压 (L1 + L3) 1500 V (直流)

认证 UL

包装单元 1 件

净重 1.74

毛重 1.772

铜成分 (kg/件) 0.207

税率号 85369010

EAN 4028177525672

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

## 批准

批准 ABS  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK