## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.130 NH 熔断器负荷开关

状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SV 9343.130 - NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

### 特征

型号 	SV 9343.130
材料	聚酰胺
	防火性能根据 UL 94
	触点轨道:镀银电解铜 
颜色	主体架:RAL 7035
	箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	
	接线区高度: 10 mm
用于母线系统,中心距离为	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	250 A
额定工作电压	400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸	宽度: 184 mm
	高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 150 mm²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极

© Rittal 2025 2

## 特征

带电子式熔丝监控	是的
Round conductor cross-section	10 - 150 mm <sup>2</sup>
包装单元	1件
净重	2.498
毛重	2.505
铜成分(kg/件)	0.44
税率号	85369095
EAN	4028177540354
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## 批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025