Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9393.233 数字输入模块

状态: 2025/11/21 (来源: rittal.com/tw-zh)



SV 9393.233 - 数字输入模块 REM 800-DI 14

数字式输入模块扩展了14个数字输入端,从而扩大了REM801功率分析仪的功能范围。

特征

型号	SV 9393.233
工作温度范围	-10 °C55 °C
贮存温度范围	-25 °C70 °C
空气湿度(没有凝露)	525 %
污染等级	2
最大计数器频率	20 Hz
低输入信号	05 V DC
高输入信号	1828 V DC
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
用于支承导轨结构	是的
圆导线连接,细线无电缆芯线套管	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线连接,单芯	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线连接,多芯	0.2 - 1.5 mm ²
圆导线接线端子	AWG 16 - 24
包装单元	1件
净重	0.29
毛重	0.295
税率号	85389099
EAN	4028177984981

© Rittal 2025

批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025 3