


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.410

## 电机控制器

状态: 2026/4/5 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.410 - 电机控制器 3 极

用于控制配备内置过载保护装置的直接或可逆起动电机。

## 特征

型号	SV 9635.410
作用方式	用于控制配备内置过载保护装置的直接或可逆起动电机 使用的混合技术实现半导体的无磨损和灵活的开关 运行过程中机械触点确保功率损耗低 安装宽度较小，可节省结构空间
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
最大损耗功率	5.5 W
额定工作电压	500 V (交流), 3~, 50 Hz/60 Hz
额定电流 最大	2.4 A
说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
尺寸	宽度: 22.5 mm 高度: 160 mm 深度: 114 mm
圆导线连接	0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>
电流监测可调节	0.18 - 2.4 A
包装单元	1 件
净重	0.38 kg
毛重	0.387 kg
税率号	85371091

## 特征

---

ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804
产品描述	SV Motor controller, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm <sup>2</sup> , WH: 22,5x160 mm

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明