

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Nowości 2013



nextlevel

for industry

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Całość to zawsze coś więcej niż suma części

Dotyczy to również „Rittal – The System.” Dlatego skupiliśmy nasze innowacyjne produkty z zakresu szaf sterowniczych, rozdziału mocy, klimatyzacji i infrastruktury IT w jednej platformie systemowej. Uzupełniając je o bogate oprogramowanie narzędziowe i serwis na całym świecie tworzymy jedyną w swoim rodzaju wartość dodaną dla całego obszaru przemysłu: zakładów produkcyjnych, instalacji badawczych, automatyki budynku i centrów danych. Zgodnie z naszą zasadą „Faster – Better – Worldwide” optymalnie łączymy innowacyjne produkty z wydajnym serwisem.

Faster – dzięki modułowemu programowi rozwiązań „Rittal – The System.”, który dzięki kompatybilności systemowej zapewnia szybsze projektowanie, montaż, przebudowę i uruchomienie.

Better – dzięki szybszemu wdrażaniu w produktach trendów rynku. Nasza innowacyjność zapewnia Państwu konkurencyjność.

Worldwide – dzięki 150 lokalizacjom połączonym w ogólnosiwiatową sieć. Rittal posiada ponad 60 spółek córek na całym świecie, więcej niż 250 partnerów serwisowych i ponad 1000 techników serwisu. Od ponad 50 lat bezpośrednio na miejscu służymy Państwu radą, wsparciem i produktami.

Szafy sterownicze

Obudowy obsługi i systemy podpory stojącej	14 – 23
Systemy szaf PC na bazie SE 8	24 – 26
Obudowy TFT w wersji stołowej do 24"	27
Rozbudowa systemu.....	28 – 29

Rozdział mocy

Komponenty bezpieczeństwa RiLine NH	32
Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS	34 – 37

Klimatyzacja

Chiller TopTherm	40
Akcesoria do klimatyzacji.....	41

Infrastruktura IT

RiMatrix S.....	42 – 57
Sejfy bezpieczeństwa.....	58 – 61
IT Cooling	64 – 65
Lista numerów katalogowych/spis słów kluczowych.....	66 – 67

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

» nextlevel

Pierwszy stopień wartości dodanej

Eplan oferuje innowacyjne pod względem technologicznym oprogramowanie inżynierskie. Eplan pozwala na zoptymalizowanie engineeringu i przyspieszenie procesu powstawania produktu.

Eplan – efficient engineering.

- EPLAN Engineering Center
- EPLAN PPE
- EPLAN Fluid
- EPLAN Electric P8
- EPLAN Pro Panel
- EPLAN Harness proD
- EPLAN Data Portal



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



» nextlevel

Drugi stopień wartości dodanej

Wraz z Eplan i Rittal można zyskać kompleksowe rozwiązania inżynieryjne na bazie wysokiej jakości komponentów systemowych, danych artykułów, systemowego know-how i kompetencji w zakresie projektowania w ramach programu „Rittal – The System.”



Rittal – The System.

- System szaf sterowniczych
- Rozdział mocy Ri4Power zgodny z IEC 61 439
- Klimatyzacja TopTherm z atestem TÜV
- RiMatrix S – seryjne data center



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

» nextlevel

Trzeci stopień wartości dodanej

Trzy silne przedsiębiorstwa w przyszłości utworzą zintegrowany trójkąt kompetencji w zakresie szaf sterowniczych. Wraz z firmą Kiesling, międzynarodowym ekspertem w zakresie obrabiarek, zautomatyzujemy Państwa sukces w budowie szaf sterowniczych.



- **Kiesling Perforex** – obróbka mechaniczna obudów
- **Kiesling Secarex** – szybkie przycinanie korytek kablowych i szyn nośnych
- **Kiesling Athex** – automatyczny montaż listw zaciskowych
- **Kiesling Averex** – okablowanie płyt montażowych



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

» nextlevel

Innowacje i korzyści dla klientów

- Jako jedyny na świecie producent Rittal dostarcza kompletny program klimatyzatorów szaf sterowniczych z atestem według najnowszego standardu EN.
- Zgodne z normami projektowanie rozdzielni według nowej normy PN-EN 61439 za pomocą Rittal Power Engineering
- Wysoka ergonomia i optymalna wydajność montażu obudów obsługi i systemów szaf PC
- Łatwy montaż przez jedną osobę i dziecinnie łatwe pozycjonowanie systemów szynowych w TS 8




IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES




System cokołów Rittal Flex-Block



Oszczędność czasu

- Szybki montaż dzięki prostemu systemowi zaczepów elementów cokołu
- Łatwe łączenie w szereg dzięki beznarzędziowemu mocowaniu szeregowego
- Łatwy transport pustej i zabudowanej szafy sterowniczej poprzez zdjęcie osłony cokołu



Łatwy montaż

- Beznarzędziowy montaż wszystkich elementów cokołu
- Beznarzędziowy montaż akcesoriów, np. łączenie szeregowo, montaż nóżek poziomujących i rolek
- Symetryczny dla szerokości i głębokości szafy
- W przypadku Flex-Block o wysokości 200 mm można stosować osłony o wysokości 100 i 200 mm



Duża powierzchnia montażowa

- Zajmujące mało miejsca prowadzenie kabli w cokole, dzięki temu więcej miejsca na zabudowę szafy
- Rozbudowa dzięki szynom montażowym – wczepianie od zewnątrz lub wewnątrz
- Elastyczna rozbudowa: szyna montażowa z rastrem otworów 25 mm



Rozbudowa systemu

System cokołów Flex-Block




System cokołów Rittal

Flex-Block

System cokołów z możliwością łączenia do prawie wszystkich zastosowań. Osobne opakowania osłon i elementów narożnych umożliwiają indywidualną reakcję dla wszelkich zastosowań.

Ciężar szafy spoczywa na elementach narożnych, dzięki czemu w każdej chwili można założyć lub zdjąć mocowane zatrzaskowo osłony. Osłony cokołu są symetryczne i bez problemu mogą być instalowane zarówno na szerokości, jak i na głębokości. To zapewnia niespotykaną dotychczas elastyczność i duży potencjał oszczędności podczas montażu cokołów.




Cokół, wysokość 100 mm							
Cokół, wysokość 200 mm z osłoną 200 mm							
Cokół, wysokość 200 mm. Kombinacja osłony 100 mm i 200 mm							

Zalety

Zakres zamówienia	Zalety funkcjonalne	Wysoki potencjał oszczędności Flex-Block 100 mm w stosunku do kompletnego cokołu Flex-Block
3 opak. elementów narożnych Flex-Block	Szafy sterownicze stoją pewnie na elementach narożnych. Możliwość transportu za pomocą wózkiem podnośnikowym lub widłowym.	12 osłon
3 opak. elementów narożnych Flex-Block, 4 opak. osłon Flex-Block	Całkowicie zamknięta seria cokołów, żadnych osłon między polami szaf sterowniczych. Dzięki temu więcej przestrzeni na montaż i wprowadzenie kabli.	4 osłony
3 opak. elementów narożnych Flex-Block, 2 opak. osłon Flex-Block	Osłony są potrzebne tylko w polu widzenia, żadnych osłon między polami szaf sterowniczych. Dzięki temu więcej przestrzeni na montaż i wprowadzenie kabli.	8 osłon

Dalsze możliwości:

- Mocowanie kabli w każdym polu szafy można zrealizować indywidualnie za pomocą akcesoriów systemowych.
- W przypadku elementów narożnych Flex-Block 200 mm można w zależności od potrzeb użyć osłon o wysokości 100 mm lub 200 mm.



Rozbudowa systemu

System cokołów Flex-Block

Elementy narożne Flex-Block

do TS, TS-IT, SE, PC

Wytrzymałe narożniki z tworzywa sztucznego do indywidualnego, beznarzędziowego montowania z osłonami Flex-Block i akcesoriami.

Materiał:

- Elementy narożne: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi
- Pokrywy: ABS

Kolor:

- RAL 9005

Zakres dostawy:

- 1 zestaw =
4 elementy narożne
4 pokrywy
wraz z zestawem montażowym do montażu do szafy

Wysokość elementu narożnego mm	Nr kat.
100	8100.000
200	8200.000



Akcesoria:

- Osłony Flex-Block, patrz strona 13.
- Szyna montażowa 23 x 23 mm, patrz Nowości 2012, strona 55.
- Zaczep mocowania szeregowego (TS 8000.100), patrz Nowości 2012, strona 55.
- Tulejka adapterowa (TS 8000.500), patrz Nowości 2012, strona 55.
- Nakładki łączeniowe do podłoża (SO 2817.000), patrz Katalog 33, strona 546.



Osłony Flex-Block

do elementów narożnych Flex-Block

Do beznarzędziowego montażu. Przy symetrycznych wymiarach szafy osłony na szerokości i na głębokości są identyczne.

Materiał:

- Osłony: blacha stalowa

Kolor:

- RAL 9005

Zakres dostawy:

- 1 zestaw = 2 osłony

Wysokość 100 mm, wersja zamknięta

Do szaf o szerokości i głębokości mm	Nr kat.
300	8100.300
400	8100.400
500	8100.500
600	8100.600
800	8100.800
1000	8100.010
1200	8100.120
1600	8100.160
1800	8100.180

Wysokość 200 mm, wersja zamknięta

Do szaf o szerokości i głębokości mm	Nr kat.
300	8200.300
400	8200.400
500	8200.500
600	8200.600
800	8200.800
1000	8200.010
1200	8200.120

Wysokość 100 mm, wersja wentylowana

Do szaf o szerokości i głębokości mm	Nr kat.
600	8100.602
800	8100.802



Akcesoria:

- Maty filtracyjne do osłon Flex-Block w wersji wentylowanej (TS 7583.500), patrz Nowości 2012, strona 55.



Nowość: Obudowa obsługi z uchwytami



Jednolity system w zakresie designu i działania

Nowoczesna stylistyka, dopasowana do systemu ramienia nośnego CP 60/120/180

Komfort i perfekcja

- Ukształtowany wspornik do zabudowy wewnętrznej z otworami systemowymi TS, pasujący do akcesoriów systemowych TS
- Szybszy, bezpieczniejszy i łatwiejszy dostęp serwisowy z przodu lub z tyłu
- Zamknięcie ze zintegrowaną płożą do łatwiejszego zamykania

Wartość dodana

- Przyłącze ramienia nośnego do jednoosobowego montażu
- Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane centralnie w płycie wzmacniającej, wystarczy po prostu przykręcić

Ergonomiczny design

- Listwa ozdobna z funkcją uchwytu
- Aluminiowa płyta przednia demontowana w łatwy sposób do obróbki



Obudowa obsługi z uchwytemi



Systemy podpory stojącej strona 20 **Systemy ramienia nośnego** patrz broszura Nowości 2012

Materiał:

- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
- Listwy uchwytowe i płyta czołowa: aluminium
- Pokrywy: tworzywo sztuczne

Powierzchnia:

- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
- Listwy uchwytowe i płyta czołowa: naturalnie anodowane

Kolor:

- Obudowa i drzwi: RAL 7035
- Listwy uchwytowe i płyta czołowa: naturalnie anodowane
- Pokrywy: podobny do RAL 7024

Klasa ochrony:

- IP 55 według PN-EN 60 529

Zakres dostawy:

- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Z przodu maks. wycięcie, pokryte łatwo przetwarzaną 3 mm aluminium płytą przednią
- Boczne uchwyty i pokrywy
- Zamknięcie dźwignikowe z wkładką dwupiórkową

Wskazówka:



- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy

Atesty:

- CSA

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.



Szerokość (B) mm	Opak.	300	300	380	380
Wysokość (H) mm		200	300	300	380
Głębokość (T) mm		155	210	210	210
Dostęp serwisowy	od przodu	–	■	■	■
	od tyłu	■	–	–	–
Nr kat.	1 szt.	6320.000	6315.100	6315.200	6315.300
Masa (kg)		4,5	7,0	7,5	9,8
Akcesoria					
Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm	4 szt.	–	8612.130	8612.130	8612.030
Szyna montażowa TS 18 x 38 mm	4 szt.	–	–	–	–
Poprzeczki montażowe TS	20 szt.	–	–	–	4594.000
Kątownik montażowy	4 szt.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000
Kątownik montażowy do rozbudowy wewnętrznej	4 szt.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100
Alternatywne systemy zamykania	Z 3 mm wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamka 41 mm, wykonanie C do dostępu serwisowego do obudowy od przodu, wykonanie A do dostępu serwisowego do obudowy od tyłu, patrz Katalog 33, strona 609, cylindryczne wkładki zabezpieczające, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie C do dostępu serwisowego do obudowy od przodu, wykonanie B do dostępu serwisowego do obudowy od tyłu, patrz Katalog 33, strona 608.				

Obudowa obsługi z uchwytami

Szerokość (B) mm	Opak.	380	500	500	600	600
Wysokość (H) mm		380	500	500	380	600
Głębokość (T) mm		210	210	210	210	210
Dostęp serwisowy	od przodu	–	■	–	–	–
	od tyłu	■	–	■	■	■
Nr kat.	1 szt.	6320.300	6315.400	6320.400	6320.500	6320.600
Masa (kg)		9,8	16,8	16,8	15,4	22,8
Akcesoria						
Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm	4 szt.	8612.030	8612.150	8612.150	8612.030	8612.160
Szyna montażowa TS 18 x 38 mm	4 szt.	–	8612.250	8612.250	–	8612.260
Poprzeczki montażowe TS	20 szt.	4594.000	4695.000	4695.000	4594.000	4696.000
Kątownik montażowy	4 szt.	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000	4597.000
Kątownik montażowy do rozbudowy wewnętrznej	4 szt.	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100
Uchwyt mini Komfort	1 szt.	2537.000 2537.010	–	2537.000 2537.010	2537.000 2537.010	2537.000 2537.010
Alternatywne systemy zamykania	Z 3 mm wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamka 41 mm, wykonanie C do dostępu serwisowego do obudowy od przodu, wykonanie A do dostępu serwisowego do obudowy od tyłu, patrz Katalog 33, strona 609, cylindryczne wkładki zabezpieczające, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokręta, wykonanie C do dostępu serwisowego do obudowy od przodu, wykonanie B do dostępu serwisowego do obudowy od tyłu, patrz Katalog 33, strona 608.					



Nowość: Systemy podpory stojącej dla systemu ramienia nośnego CP 60/120



Wytrzymałe kolumny do wszelkich zastosowań

Obszerny zakres rozwiązań w nowej stylistyce spełnia wszystkie życzenia.

Płyta podłogowa podpory stojącej

- Do systemu ramion nośnych CP 60 bezpośrednio; CP 120 przez łatwe rozwiercenie
- Opcjonalnie z mocowaniem do podłoża lub rolki transportowe kierowane jako akcesoria
- Złącze do wiązek kablowych o średn. 50

Podpora stojąca, ruchoma


- Do systemu ramion nośnych CP 60 bezpośrednio; CP 120 przez łatwe rozwiercenie
- Zastosowanie w zmiennych lokalizacjach
- Zintegrowany wspornik do mocowania i odciążenia kabli

Podpora stojąca, kompletna

- Przygotowana do sprzęgów/mocowań systemu ramienia nośnego CP 60
- Łatwe otwieranie i zamykanie obejm wykładzinowych do układania kabli
- Zintegrowana przystawka do wiązki kabli do podłączenia wiązek o średn. 50

Podpora stojąca, otwarta

- Przygotowana do sprzęgów/mocowań systemu ramienia nośnego CP 60
- Otwarty tunel kablowy do dodatkowego wprowadzania kabli
- Zintegrowany wspornik do mocowania i odciążenia kabli



Systemy podpory stojące



Obudowy obsługi strona 16

Podpora stojąca, modułowa, składająca się z

- płyty podłogowej podpory stojącej / belki nośnej
- profilu nośnego
- połączenia z obudową

Kolor:
– RAL 7035

Na zdjęciu przedstawiony jest przykład montażu, nie odpowiada formie dostawy.

Podpora stojąca, modułowa

Obciążenie kg	18	35 ¹⁾	35 ¹⁾
1 Płyta podłogowa podpory stojącej	Nr kat.		
Płyta podłogowa podpory stojącej / belka nośna	6106.100	6106.200	6106.400
Wymiary mm szer. x wys. x głęb.	400 x 108 x 400	490 x 100 x 600	600 x 205 x 550
2 Profil nośny	Nr kat.		
Zamknięty, długość 1000 mm	6206.100	6206.100 ¹⁾	6206.100 ¹⁾
3 Połączenie z obudową	Nr kat.		
Wzmocnienie obudowy, sztywne	6106.110	–	–
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	–	6206.320	6206.320
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	–	6206.360	6206.360
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	–	6206.300	–
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	–	6206.340	–
Akcesoria			
Rolki transportowe	–	6148.000	■
Nóżki poziomujące	–	4612.000	–
Mocowanie do podłogi	–	1590.000	–

■ Objęte zakresem dostawy.

¹⁾ Alternatywnie: przez łatwe wywiercenie można też zastosować profil ramienia nośnego CP 120. Obciążenie 50 kg.



Obudowy obsługi strona 16

Podpora stojąca do Command-Panel z profilem nośnym CP 60


- Obciążenie 25 kg
- Pewna ochrona zarządzania kablami

Kolor:

– RAL 7035

Na zdjęciu przedstawiony jest przykład montażu, nie odpowiada formie dostawy.

Podpora stojąca, kompletna

	
Obciążenie kg	25
Nr kat.	6106.300
Wymiary mm szer. x wys. x głęb.	600 x 1093 x 660
Zakres dostawy	
Belka nośna	■
Profil nośny	■
Pionowa osłona aluminiowa, do otwierania	■
Akcesoria	
Rolki transportowe	6148.000, 7495.000
Nóżki poziomujące	4612.000
Mocowanie do podłogi	6147.000
Osłona do podpory stojącej	6144.100
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	6206.320
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	6206.360
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	6206.300
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	6206.340

- Objęte zakresem dostawy.

Systemy podpory stojące



Obudowy obsługi strona 16

Spawana alternatywa podpory stojącej, kompletna

- Podpora stojąca otwarta do dodatkowego wprowadzania kabli z konfekcjonowanymi wtykami

Materiał:

– Stal

Powierzchnia:


– Lakierowana

Kolor:

– RAL 7035

Na zdjęciu przedstawiony jest przykład montażu, nie odpowiada formie dostawy.

Podpora stojąca, otwarta

	
Obciążenie kg	40
Nr kat.	6106.500
Zakres dostawy	
Przekrój płyty podłogowej szer. x wys. x głęb. mm	400 x 10 x 400
Przekrój stojaka rurowego szer. x gł. mm	86 x 73
Grubość ściany stojaka rurowego mm	3
Wysokość łączna mm	1093
Akcesoria	
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	6206.320
Mocowanie CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	6206.360
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm	6206.300
Sprzęg CP 60, dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm	6206.340

System ramienia nośnego CP 40/60

Konsola przyłączeniowa VESA 75/100

Do tylnego podłączenia

- płaskich obudów obsługi
- zwykłych monitorów TFT
- komputerów przemysłowych ze złączem VESA 75/100

Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal

- CP 40
- CP 60
- CP 120 przez adapter z przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm na □ 120 x 65 mm

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż przez jedną osobę poprzez wywiercone otwory
- Więcej miejsca na instalację i serwisowanie
- Możliwe doprowadzenie kabli do urządzeń na zewnątrz i wewnątrz konsoli
- Zdejmowana pokrywa zapewniająca łatwe przeprowadzanie kabli i dostępność do wewnętrznych przyłączy urządzeń
- Zintegrowane możliwości mocowania kabli
- Pokrywa ze śrubami zabezpieczonymi przed zgubieniem

Materiał:

- Odlew aluminiowy

Kolor:

- Konsola przyłączeniowa: RAL 7035
- Osłona: RAL 7024

Zakres dostawy:

- Wraz z uszczelkami i zestawem montażowym
- Opaski do mocowania kabli

Masa kg	Nr kat.
1,1	6206.480

! Dodatkowo zastosować:

- Mocowanie CP 60 dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm CP 6206.360
- Sprzęg CP 60 dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm CP 6206.340
- Przystawka przychylenia 10° dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm CP 6206.440
- Sprzęg CP 40 dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm CP 6501.130
- Przystawka przychylenia +/-45° dla przyłącza ramienia nośnego □ 120 x 65 mm CP 6206.460
- Adapter z przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm na □ 120 x 65 mm CP 6212.500


⇄ Opcjonalnie dostępne:

- Instalacja wewnętrznej płyty montażowej umożliwiająca np. wykonanie połączeń wtykowych (z zachowaniem wysokiego stopnia ochrony).
- 3-częściowa budowa umożliwia opcjonalnie możliwość szybkiej wymiany dołączonych urządzeń.

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.

Układ otworów złącza VESA



Adapter kątowy 90°

Do kombinacji ramienia nośnego CP 60 na CP 40

Zastosowanie:

- Element połączeniowy z poziomego CP 60 na pionowy CP 40
- Do montażu małej, płaskiej obudowy obsługi z komponentami CP 40, gdy przy dużych długościach wysięgnika potrzebna jest siła nośna systemu CP 60 lub gdy wymagany jest przegub pośredni.

Zalety:

- Ze zintegrowaną możliwością justowania
- Zdejmowana pokrywa do łatwego przeprowadzania kabli

Materiał:

- Adapter kątowy 90°: odlew aluminiowy
- Osłona: tworzywo sztuczne

Kolor:

- Adapter kątowy 90°: RAL 7035
- Osłona: RAL 7024

Zakres dostawy:

- Wraz z uszczelkami
- Śruby regulujące
- Śruby gwintujące i śruby zaciskowe do mocowania profilu nośnego

Masa kg	Nr kat.
1,0	6206.640

+ Akcesoria:

- Element montażowy do kolumn sygnalizacyjnych (CP 6206.900), do montażu na pokrywie, patrz Nowości 2012, strona 45.

⇄ Opcjonalnie dostępne:

- Łatwa do zrealizowania regulacja wysokości na zapytanie

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.



Nowość: Szafa PC na bazie SE 8



Funkcja

- Bezszczelinowa konstrukcja, lepsza ochrona przed pyłem i wilgocią
- Brak kolizji zabudowy z wspornikami części płaskiej w obszarze ścian bocznych
- Tylne drzwi umożliwiają łatwy dostęp do prac serwisowych
- Także w wersji ze stali nierdzewnej, patrz Katalog 33, strona 193

Koncepcja obsługi

- Innowacyjna koncepcja szuflady klawiatury
 - Składana listwa uchwytna jako podkładka pod ręce podczas pisania
 - Zintegrowane wyjście podkładki na mysz, wyciągane w lewo lub w prawo
 - Korytko szuflady myszy za klawiaturą
- Można kłaść klawiatury o wysokości do 70 mm
- Alternatywna koncepcja obsługi z podkładką na klawiaturę lub występnym pulpitem

Bezpieczeństwo

- Wysokie zabezpieczenie dostępu przez uformowane ściany boczne i dach, oraz wewnętrzne zamknięcie drzwi przeszkłonych i zamykana szuflada na klawiaturę
- Drzwi przeszkłone z ramą nośną i szybami z bezpiecznego szkła
- Wspornik kabla na zawiasach przy wyjściu klawiatury, do bezpiecznego prowadzenia kabli



Szafy systemowe PC



Materiał:

- Obudowa, drzwi, pole montażu, podstawy: blacha stalowa
- Uchwyty, osłony ozdobne: tworzywo sztuczne
- Zaśleпки drzwiowe: aluminium

Klasa ochrony:

- IP 55 według PN-EN 60 529, spełnione NEMA 12.

Atesty:






- UL/CUL

Zakres dostawy:

- Obudowa, drzwi, drzwi tylne i odpowiedni do obudowy zakres dostawy (patrz tabela)

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.

								
Odpowiedni do obudowy zakres dostawy								
Szuflada pod klawiaturę	Opak.	■	■	■	■	–		–
Składana półka na klawiaturę		–	–	–	–	■	–	
Występ pulpitu		–	–	–	–	–	■	
Drzwi przeszkłone, u góry		■	■	■	–	■	■	
Pole montażu, małe		–	–	■	–	–	–	
Pole montażu, duże		–	–	–	■	–	–	
Półka urządzeniowa		■	■	■	–	■	■	
Szerokość mm		600	600	600	600	600	600	
Wysokość mm		1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Głębokość mm		636	836	636	636	636	636	
Nr kat.	1 szt.	5366.000	5368.000	5366.300	5366.400	5366.100	5366.200	
Maks. wymiar klawiatury mm	Szerokość		480	480	480	480	475	
	Wysokość		70	70	70	70	60	50
	Głębokość		260	260	260	260	200	250
Akcesoria								
Cokół stacjonarny		1 szt.	8800.920	–	8800.920	8800.920	8800.920	8800.920
Elementy cokołu, przednie i tylne	Wysokość 100 mm	1 zest.	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600	8601.600
	Wysokość 200 mm	1 zest.	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600	8602.600
Osłona cokołu przednia		Wysokość 200 mm	1 szt.	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920	8360.920
Osłony cokołu boczne	Wysokość 100 mm	1 zest.	8601.060	8601.080	8601.060	8601.060	8601.060	8601.060
	Wysokość 200 mm	1 zest.	8602.060	8602.080	8602.060	8602.060	8602.060	8602.060
Płyta montażu częściowego		Wysokość 775 mm	1 szt.	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675	8614.675
Półka urządzeniowa wysuwna			1 szt.	6902.960	6902.980	6902.960	6902.960	6902.960
Korytka szuflady			1 szt.	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700	6902.700
Kłapa do pobierania wydruków			1 szt.	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200	6903.200
Listwy zasilania			patrz Katalog 33, strona 695					
Alternatywne systemy zamykania			patrz Katalog 33, strona 600					

Obudowy TFT w wersji stołowej do 24"



Systemy podpory stojącej strona 20 **Systemy ramienia nośnego**, patrz broszura Nowości 2012

Do montażu zwykłych monitorów biurowych TFT o przekątnej ekranu do 24" w formacie 16:9/16:10.

Wersja:

- Pojedyncza szyba ze szkła bezpiecznego

Materiał:

- Obudowa i drzwi: blacha stalowa
- Uchwyty: aluminium
- Pokrywy: tworzywo sztuczne
- Szyba: szkło bezpieczne jednoszybowe
- Uchwyt monitora: blacha stalowa

Powierzchnia:

- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
- Uchwyty: naturalnie anodowane

Kolor:

- Obudowa i drzwi: RAL 7035
- Uchwyty: naturalnie anodowane
- Pokrywy: podobny do RAL 7024

Klasa ochrony:

- IP 55 według PN-EN 60 529

Zakres dostawy:


- Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Szyba
- Uchwyt do monitorów biurowych z mocowaniem VESA 75/100
- Boczne uchwyty i pokrywy
- Drzwi od tyłu, zawiasowane z prawej strony
- Zamknięcie dźwigenkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm

Wskazówka:

- Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
- Opcjonalnie: Przyłącze ramienia nośnego Ø 130 mm, uformowane centralnie w płycie wzmacniającej, wystarczy po prostu przykręcić

Atesty:

- CSA



Szerokość (B) mm	Opak.	650
Wysokość (H) mm		450
Głębokość (T) mm		155
Nr kat.	1 szt.	6321.000
Masa (kg)		18,0

Akcesoria		
Alternatywne systemy zamykania	Z 3mm wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A, patrz Katalog 33, strona 609, cylindryczne wkładki zabezpieczające, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie B, patrz Katalog 33, strona 608.	

Rozbudowa systemu

Dach



Płyta dachowa IP 4X

do TS

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

W celu osiągnięcia klasy ochrony IP 41 nad płytą dachową IP 4X należy zamontować standardową płytę dachową IP 54 z czterema elementami dystansowymi (7967.000, 1 opak.).

Materiał:

– Blacha stalowa, 1,5 mm

Powierzchnia:

– Lakier strukturalny

Kolor:

– RAL 7035

Zakres dostawy:

– Wraz z zestawem montażowym

Szerokość mm	Głębokość mm	Opak.	Nr kat.
400	600	1 szt.	9671.364
600	600	1 szt.	9671.366
800	600	1 szt.	9671.368
400	800	1 szt.	9671.384
600	800	1 szt.	9671.386
800	800	1 szt.	9671.388



Uchwyty transportowe

do TS, SE, PC

Do transportu dźwigowego szafy sterowniczej, o ile nie znajdują się już w dostawie. Gwint: M12

Materiał:

– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Opak.	Nr kat.
4 szt.	4568.500



Oświetlenie uniwersalne

ze zintegrowanym czujnikiem ruchu

Nowa generacja sprawdzonego oświetlenia uniwersalnego.

Zalety:

- Izolowana obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony I
- Nowe świetlówki kompaktowe 18 W o tej samej wydajności świetlnej co dotychczasowe 26 W
- Łatwe mocowanie oprawy w szafie

Materiał:

– Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy:

– Wraz z zaciskami mocującymi



Dodatkowo zastosować:

– Akcesoria przyłączeniowe, patrz Katalog 33, strona 684.

Dane techniczne	Gniazdo	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	Nr kat.	Atesty
18 W, 110 – 240 V, 50 – 60 Hz	Schuko	343	95	55	4155.110	VDE
	–	343	95	55	4155.010	VDE
	–	343	95	55	4155.510	UL

Rozbudowa systemu

Systemy szynowe

Szyny do zabudowy wnętrza

do AE

Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy po bokach, w podłodze i powierzchniach dachowych.

Zmienne z 2 szeregami otworów systemowych tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.:

- Szyna systemowa chassis TS
- Oświetlenie do szaf sterowniczych
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Blokada drzwi
- Uchwyt węża kablowego

Zalety:

- Już tylko jedna śruba do przymocowania szyny w obudowie
- Większa przestrzeń montażowa niż przy dotychczasowej szynie dzięki osobnemu adapterowi do wyłączników pozycyjnych drzwi (w zestawie)
- Kompatybilność z akcesoriami systemowymi TS 8
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana (niepotrzebna obróbka mechaniczna)
- Automatyczne wyrównanie potencjału
- Możliwy dodatkowy montaż pomimo zainstalowanej płyty montażowej. Możliwy montaż przez płyty kołnierkowe

Materiał:

- Blacha stalowa

Powierzchnia:

- Ocynkowana


Wskazówka:

Dalsze możliwości dobudowy:


- Płytki montażowe, zaczeplane, TS 8612.400, patrz Katalog 33, strona 657.
- Płytki montażowe, przykręcane, duże, TS 8612.410, patrz Katalog 33, strona 657.
- Płytki montażowe, przykręcane, małe, PS 4532.000, patrz Katalog 33, strona 658.
- Kątownik montażowy, PS 4597.000, patrz Katalog 33, strona 658.

Dla głębokości obudowy mm	Opak.	Nr kat.
210	4 szt.	2383.210
250	4 szt.	2383.250
300	4 szt.	2383.300
350	4 szt.	2383.350

Przykłady rozbudowy:



A = rozstaw szyn



Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Teraz montaż możliwy także na ramie rurowej drzwi TS, SE, PC.

Materiał:

- Blacha stalowa

Powierzchnia:

- Ocynkowana

Zakres dostawy:


- Łącznie ze śrubami mocującymi



Akcesoria:

- Śruby, patrz Katalog 33, strona 666.
- Opaski kablowe do szybkiego montażu SZ 2597.000, patrz Katalog 33, strona 720.

Do szerokości drzwi mm	Do szerokości/głębokości szafy (dla wewnętrznego poziomu montażowego) mm	Długość mm	Opak.	Nr kat.
400	300	290	4 szt.	8612.030
500	400	390	4 szt.	8612.040
600	500	490	4 szt.	8612.050
–	600	590	4 szt.	8612.060
800	–	690	4 szt.	8612.070
900	800	790	4 szt.	8612.080
1000	–	890	4 szt.	8612.090
–	1000	990	4 szt.	8612.000
–	1200	1190	4 szt.	8612.020



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Planowanie

- Narzędzia inżynierskie Eplan
- Power Engineering z wyznaczaniem strat mocy
- Therm – projektowanie klimatyzacji



Szafy

- Sprawdzona wytrzymałość (IEC 61 439)
- Sprawdzona klasa ochrony IP
- Udowodniona funkcja przewodu ochronnego



Szyny zbiorcze

- Odporność na zwarcie
- Obciążalność prądowa
- Właściwości izolacji
- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wykazane w połączeniu z szafą



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Sprawdzona technika systemowa

Klimatyzacja

- Klimatyzatory
- Chłodzenie powietrzem otoczenia
- Chłodzenie cieczą

+

Urządzenia sterujące

- Systemy zabezpieczające Rittal
- Urządzenia zabezpieczające, wyłączające i sterujące wszystkich czołowych producentów



**Łatwe sporządzanie
= świadectwa typu
wg IEC 61 439**

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Komponenty bezpieczeństwa RiLine NH



Materiał:

- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
- Palność zgodnie z UL 94-V0
- Ścieżki stykowe: miedź elektrolityczna, posrebrzana

Kolor:

- Chassis: RAL 7035
- Pokrywa: RAL 7001

Podstawa badania:

- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 (3-biegunowy) z elektroniczną kontrolą wkładki bezpiecznikowej (ESU)

Prąd znamionowy roboczy	Opak.	100 A
Napięcie znamionowe robocze		690 V~
Odprowadzenie przewodów		dół
Rodzaj przyłącza		Zacisk ramowy
Przyłączenie przewodów okrągłych mm ²		2,5 – 50
Szerokość mm		53
Wysokość mm		213
Dla systemów szyn z odstępem między osiami mm		60
Do grubości szyn mm		5/10
Nr kat.	1 szt.	3431.035
Akcesoria		
Mikroprzełącznik	5 szt.	3071.000

System okablowania

do Ri4Power z wewnętrznym podziałem

System okablowania umożliwia pionowe i poziome prowadzenie przewodów w połączeniu z wewnętrznym podziałem formy 2-4.

Do pionowego prowadzenia przewodów w kątownikach montażowych do oddzielnicy przestrzeni funkcjonalnej istnieją wytłoczone wycięcia, które można łatwo wylamać i wykorzystać do montażu pionowego kanału okablowania.

Poziome prowadzenie przewodów wykonuje się za osłonami czołowymi. W tym celu montuje się osłonę okablowania, która jest przystosowana do zamocowania kanału okablowania i jednocześnie zakrywa system szyn zbiorczych.

Osłona okablowania

Wewnętrzna osłona czołowa systemu szyn zbiorczych z możliwością montażu kanału okablowania o wymiarach szer. x głęb. 40 x 20 mm. Do zastosowań w rozdzielniach Ri4Power z osłonami o wysokości 300 mm.

Materiał:

- Blacha stalowa, ocynkowana

Zakres dostawy:

- Wraz z zestawem montażowym

Do szerokości szafy mm	Opak.	Nr kat.
400/600	1 zest.	9674.550
800/1000/1200	1 zest.	9674.560



Profile montażowe

do TS, SE

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie TS/SE.

Materiał:

- Blacha stalowa

Wskazówka:

- 1 U $\triangleq$ 150 mm

Jednostka wysokości (U)	Opak.	Nr kat.
5	2 szt.	9666.705
6	2 szt.	9666.706
7	2 szt.	9666.707
11	2 szt.	9666.711



Zestaw montażowy

do TS, SE

- Do montażu modułów rozbudowujących w szafie TS/SE
- Nadaje się również do zastosowania w szafach ze stali nierdzewnej

Materiał:

- Blacha stalowa

Zakres dostawy:

- Uchwyt montażowy stelażu
- Zabezpieczenie przed dotykiem
- Uchwyt zabezpieczenia przed dotykiem
- Wspornik podstawowy uchwytu ramy
- Zestaw montażowy

Wskazówka:

- 1 BE $\triangleq$ 250 mm
- 1 U $\triangleq$ 150 mm


Do szaf typu	Opak.	
Wersja: blacha stalowa, lakierowana Nr kat.		8684.500 8685.500 8686.500 5830.500
Wersja: stal nierdzewna 1.4301 Nr kat.		8457.600 5851.500
Szerokość szafy (mm)		600
Wysokość szafy (mm):		1800
Głębokość szafy (mm)		400/500/600
Jednostka szerokości (BE)		2
Jednostka wysokości (U)		11
Nr kat.	1 szt.	9666.930

Dodatkowo wymagane są:

Profil montażowy 1650 mm, 11 U	2 szt.	9666.711
--------------------------------	--------	----------

Akcesoria

Profil poprzeczny 500 mm, 2 BE	2 szt.	9666.722
Profil montażowy 300 mm, 2 U	2 szt.	9666.702
Profil montażowy 450 mm, 3 U	2 szt.	9666.703
Profil montażowy 600 mm, 4 U	2 szt.	9666.704
Profil montażowy 750 mm, 5 U	2 szt.	9666.705
Profil montażowy 900 mm, 6 U	2 szt.	9666.706
Profil montażowy 1050 mm, 7 U	2 szt.	9666.707
Belka nośna do szaf o głębokości 400/500/600 mm	2 szt.	9666.730
Łącznik jednostki montażowej	4 szt.	9666.740



Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS

Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych

Do podłączenia wyłączników mocy (ACB) do systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS/Flat-PLS w szafach TS 8. Względnie do łączenia systemów szyn zbiorczych głównych i rozdzielczych, a także do łączenia pionowych i poziomych systemów głównych szyn zbiorczych. W tekście zamówienia każdego zestawu łączeniowego należy umieścić kod wersji z przedstawionej poniżej specyfikacji. W celu ułatwienia konfiguracji zestawów i kątowników łączeniowych polecamy oprogramowanie **Rittal Power Engineering od wersji 6.1, nr kat. SV 3020.500**, patrz Katalog 33, strona 523.

Materiał:

- E-Cu

Wskazówka:

- W razie zapytania lub zamówienia należy podać pełny kod wersji.
- Przy konfiguracji za pomocą oprogramowania Rittal Power Engineering dodatkowo są podawane dwie cyfry kontrolne z myślą o kodzie 2.

Dostępne od października 2013



Dodatkowo zastosować:

- Połączenia śrubowe M10/M12, patrz Katalog 33, strona 337.
- Kołki przyłączeniowe Maxi-PLS, patrz Katalog 33, strona 329.
- Połączenia śrubowe Flat-PLS, patrz Katalog 33, strona 335.
- Wałki miedziane, patrz Katalog 33, strona 353.

Kod wersji


Nr kat.		Szafa sterownicza			System szyn zbiorczych na dole		Wyłącznik mocy						System szyn zbiorczych górny		Wysokość przeszerzenia funkcjonalnej wyłączników mocy	Typ i liczba biegunów szyny zbiorczej rozdzielczej	System szyn zbiorczych rozdzielczych przed lub za płytą montażową	Wypośażenie szyn	Długość kodu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
9676.910	Zestaw łączący do ACB, górny																		14
9676.912	Zestaw łączący do ACB, dolny																		14
9676.200	Kątownik przyłączeniowy nad ACB																		14
9676.210	Kątownik przyłączeniowy pod ACB																		14
9675.100	Zestaw łączeniowy T																		9
9675.840	Zestaw łączników kątowych																		8
9674.480	Kątownik przyłączeniowy pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych																		8

Nie wypełniać szarych pól.

Szafa sterownicza

The diagram shows a 3D rectangular frame. The width of the base is labeled 'a', the height is labeled 'b', and the depth is labeled 'c'.



Szerokość mm							Wybór
a	2 200	4 400	6 600	8 800	0 1000	1 1200	
Wysokość mm							
b	0 2000	2 2200					
Głębokość mm							
c	6 600	8 800					



Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS

Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych

System szyn zbiorczych na dole

Typ szyny zbiorczej						Wybór
d		Maxi-PLS	1600	3-bieg.	A	☐
				4-bieg.	B	
			2000	3-bieg.	C	
				4-bieg.	D	
			3200	3-bieg.	E	
				4-bieg.	F	
	 2 szyny 3 szyny 4 szyny	Flat-PLS	60	3-bieg.	I	
				4-bieg.	J	
			100	3-bieg.	M	
				4-bieg.	N	
	 Cu PLS	RiLine60 (tylko do zestawu łączeniowego T)	Cu 30 x 5/10 mm	3-bieg.	Q	
				4-bieg.	R	
			PLS 1600	3-bieg.	S	
				4-bieg.	T	
Brak systemu				X		

Zabudowa systemowa szyn zbiorczych				Wybór
e		w obszarze podłogowym	6	☐
		w tylnym obszarze na dole	7	
		jako system przyłączeniowy kabli	8	
		bezpośrednio pod wyłącznikiem mocy	9	
	Brak systemu		0	

Wyłącznik mocy

				Wybór
f	Producent	ABB	A	☐
		Eaton/Moeller	E	
		GE	G	
		Mitsubishi	J	
		Schneider Electric	M	
		Siemens/Moeller	S	
		Terasaki	T	
		Różni	V	
g	Rozmiar	1 / brak	1	☐
		2	2	
		3	3	
		4	4	
h	Prąd znamionowy	630 A	A	☐
		800 A	B	
		1000 A	C	
		1250 A	D	
		1600 A	E	
		2000 A	F	
		2500 A	G	
		3200 A	H	
		4000 A ²⁾	I	
		5000 A ²⁾	J	

²⁾ Dostępne nie dla wszystkich producentów.

				Wybór
i	Liczba biegów/wersja	montaż na stałe	3-bieg. 3	☐
			4-bieg. 4	
			3-bieg. z niepodł. N 5	
		moduł wsuwany	3-bieg. 6	
			4-bieg. 8	
j	Pozycja	za drzwiami HT	H	☐
		przed drzwiami (w wycięciu drzwi) VT	V	
k	Wysokość przestrzeni funkcyjnej pod wyłącznikiem mocy	0 mm	0	☐
		150 mm	1	
		200 mm	2	
		250 mm	3	
		300 mm	4	
		400 mm	5	
		600 mm ¹⁾	6	
		800 mm	7	
		1000 mm	8	
n	Wysokość przestrzeni funkcyjnej wyłącznika mocy	600 mm ¹⁾	6	☐
		800 mm	7	
		1000 mm	8	

²⁾ Dostępne nie dla wszystkich producentów.

¹⁾ Wysokość standardowa w konstrukcji 1.
W konstrukcji 1 wybrać **6**.

Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS


Do powietrznych wyłączników mocy i łączników szyn zbiorczych

Przykład kodu wersji

Nr kat.		Szafa sterownicza			System szyn zbiorczych na dole			Wyłącznik mocy					System szyn zbiorczych górny		Wysokość przeszerzenia funkcyjnej wyłączników mocy	Typ i liczba biegunów szyny zbiorczej rozdzielczej	System szyn zbiorczych rozdzielczych przed lub za płytą montażową	Wypośażenie szyn	Długość kodu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
9676.910	Zestaw łączący do ACB, górny	8	0	6	B	8	A	1	E	4	V	6	D	1	6				14
9676.912	Zestaw łączący do ACB, dolny	8	0	6	B	8	A	1	E	4	V	6	D	1	6				14
9676.200	Kątownik przyłączeniowy nad ACB	8	0	6	B	8	A	1	E	4	V	6	D	1	6				14
9676.210	Kątownik przyłączeniowy pod ACB	8	0	6	B	8	A	1	E	4	V	6	D	1	6				14
9675.100	Zestaw łączeniowy T	6	0	6	X	0							T	2		T	1		9
9675.840	Zestaw łączników narożnych tylnych	2	0	6	B	9							X	0				A	8
9674.480	Kątownik przyłączeniowy pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych	1	0	6	X	0							J	1		F			8


Nie wypełniać szarych pól.

Przykład do 9676.910, 9676.912, 9676.200, 9676.210
Kod wersji: 806B8A1E4V6D16




- 1 Maxi-PLS 2000, 4 bieguny, w obszarze dachowym
- 2 9676.200
- 3 9676.910
- 4 ACB: ABB E1, 1600 A, 4-bieg, VT
- 5 9676.912
- 6 9676.210
- 7 Maxi-PLS 1600, 4-bieg., jako system przyłączeniowy kabli

Przykład do 9675.100
Kod wersji: 606X0T2T1




- 1 9675.100
- 2 RiLine60, PLS 1600, 4-bieg., w części tylnej na górze
- 3 RiLine60, PLS 1600, 4-bieg., przed płytą montażową

Przykład do 9675.840
Kod wersji: 206B9X0A



- 1 System szyn zbiorczych pionowy, Maxi-PLS 1600, 4-bieg.
- 2 9675.840
- 3 System szyn zbiorczych poziomy, Maxi-PLS 1600, 4-bieg.

Przykład do 9674.480
Kod wersji: 106X0J1F



- 1 9674.480
- 2 Maxi-PLS 60, 4-bieg., w obszarze dachowym
- 3 System szyn zbiorczych rozdzielczych, 4-bieg.

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Klimatyzatory Rittal TopTherm – gwarantowana moc

Pomiar mocy z atestem TÜV wg EN 14511:2012-01

Jako jedyny na świecie producent Rittal dostarcza kompletny program klimatyzatorów szaf sterowniczych z atestem według najnowszego standardu EN.



Wszystkie klimatyzatory TopTherm w zakresie mocy od 300 do 4000 W zostały przetestowane wg najnowszej normy EN 14511:2012-01 przez niezależny instytut badawczy TÜV NORD i cała seria może nosić odpowiedni znak jakości.¹⁾

- Udokumentowana dodatkowa moc do 10 %
- Wyższy współczynnik EER (Energy efficiency ratio)

¹⁾ Z wyjątkiem klimatyzatorów z atestem Atex dla strefy 22 oraz NEMA 4X.

Podstawa badania: DIN EN 14511:2012-01

Ta norma europejska określa warunki badań klimatyzatorów powietrza, ziębiarek cieczy i pomp ciepła używających do przenoszenia ciepła powietrza, wody lub solanki, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia. Ponadto określa ona warunki badania systemów typu multi-split do odzyskiwania ciepła.

Chiller TopTherm



Warto skorzystać ze zoptymalizowanej termodynamiki i standaryzowanej konstrukcji modułowej oraz z pakietów opcji zapewniających szybszą dostępność. Tak jak dotychczas mogą Państwo skompletować swój własny chiller dopasowany do indywidualnych zastosowań.

Zalety nowej generacji w skrócie:


- Zoptymalizowana termodynamika przez zainstalowanie wentylatora skraplacza na dachu szafy
- Elastyczność dzięki indywidualnie definiowanym pakietom opcji
- Szybsza dostępność, ponieważ platforma bazowa jest dostępna bezpośrednio z magazynu

Pakiety opcji do indywidualnych zastosowań:

- Regulacja przez obejście gorących par
- Pompy o większej wydajności
- Wyłącznik poziomu wody
- Czujnik przepływu
- Obudowy ze stali nierdzewnej
- Skraplacz chłodzony wodą
- Orurowanie po stronie wodnej bez metali kolorowych
- Regulacja względem temperatury otoczenia
- Automatyczny zawór obejściowy (wewnętrzny lub zewnętrzny)
- Wtyk Hartinga
- Wykonanie zewnętrzne
- Inny kolor
- Filtr metalowy
- Napięcie sterujące 24 V DC

Charakterystyka mocy przy T_u 32°C i T_w 18°C

- 1 3335.790/3335.830
- 2 3335.840
- 3 3335.850
- 4 3335.860
- 5 3335.870
- 6 3335.880
- 7 3335.890



Nr kat.	3335.790	3335.830	3335.840	3335.850	3335.860	3335.870	3335.880	3335.890
Napięcie znamionowe robocze V, Hz	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	400, 3~, 50/460, 3~, 60
Szerokość mm	805	805	805	805	1205	1205	1605	2405
Wysokość mm	1700	2100	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Głębokość mm	605	605	605	605	605	605	605	605
Moc chłodnicza w kW przy $T_w = 10^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$ $T_w = 18^\circ\text{C}/T_u = 32^\circ\text{C}$	6,5/7,5 8/8,6	6,5/7,5 8/8,6	10,3/11,3 12/13,1	13,8/15,2 16/17,6	16,6/18,7 20/21,8	20,8/23,8 25/27,6	27,6/30,4 32/35,2	32,5/37,5 40/44

Pobór mocy kW	4,37/5,21		6,6/7,76	7,3/9,2	9,2/12	11,4/13,9	14,95/17,6	17,91/23,1
Prąd znamionowy A	8,23/7,71		10,03/11,41	12,73/13,3	20,12/17,34	22,82/23,84	26,25/26,72	38,43/32,66
Czynnik chłodniczy	R 410 A		R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Histeresa temperatury K	± 2		± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2
Zakres temperatury °C	Otoczenie T_u	+10 ... +43	+10 ... +43	+10 ... +43	+10 ... +43	+10 ... +43	+10 ... +43	+10 ... +43
	Czynnik T_w	+10 ... +25	+10 ... +25	+10 ... +25	+10 ... +25	+10 ... +25	+10 ... +25	+10 ... +25
Wydajność pompy l/min.	50 Hz	30	30	35	35	45	50	55
	60 Hz	45	45	55	65	75	85	130
Ciśnienie tłoczenia zewnętrzne bar	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pojemność zbiornika l	75		75	75	150	150	150	150
Przyłącza wody	1"		1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Masa kg	238		248	282	360	374	511	940
Regulacja temperatury	Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +18 °C, także możliwa regulacja wartością różnicową)							
Klasa ochrony (elektryka)	IP 54		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

Transformator pierścieniowy do wymienników ciepła powietrze/woda w wersji 230 V

Dane techniczne:

- Moc 110 VA
- Przyłącze pierwotne o długości 3500 mm
- Przyłącze wtórne o długości 1500 mm
- Wymiary szer. x wys. x głęb.: 105 x 123 x 55 mm
- Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
- Tolerancja napięcia $\pm 10\%$

Zakres dostawy:

- Transformator pierścieniowy
- Zestaw do montażu na szynie zatrzaskowej

Do wymienników ciepła powietrze/woda	Przyłącze pierwotne	Przyłącze wtórne	Nr kat.
SK 3363.X0X SK 3364.X0X SK 3214.100 SK 3215.100	115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	3201.970
SK 3363.X0X SK 3364.X0X SK 3212.230 SK 3214.100 SK 3215.100	400 V, 2~, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	3201.960



Zamienne maty filtracyjne do wentylatorów filtrujących TopTherm

Ze sprasowanej włókny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do $+100^{\circ}\text{C}$, samogasnąca, klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Niezawodne filtrowanie prawie wszystkich rodzajów pyłu od wielkości pyłków $10\text{ }\mu\text{m}$.

Teraz nowość:

50 mat filtracyjnych na opak. w praktycznym dużym pojemniku

Wskazówka:

- W celu zapewnienia klasy ochrony, gwarancji i wydajności powietrza prosimy o używanie wyłącznie oryginalnych mediów filtrujących Rittal.



Do wentylatorów filtrujących	Materiał	Klasa filtra wg DIN EN 779	Opak.	Nr kat.
SK 3237. . . .	Włókno chemiczne	G2	50 szt.	3321.705
SK 3238. . . .		G2	50 szt.	3322.705
SK 3239. . . .		G3	50 szt.	3171.105
SK 3240. . . ./SK 3241. . . .		G3	50 szt.	3172.105
SK 3243. . . ./SK 3244. . . ./SK 3245. . . .		G3	50 szt.	3173.105

Elektryczny odparownik kondensatu

Do montażu zewnętrznego na szafie sterowniczej. Do zastosowania w każdym klimatyzatorze szafy sterowniczej i wymienniku ciepła powietrze/woda (zabudowa naścienna). Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć.

Wydajność odparowywania:

- przy 230 V: 3,5 l/d
- przy 115 V: 3,0 l/d

Kolor:

- RAL 7035

Zakres dostawy:

- Elektryczny odparownik kondensatu, gotowy do podłączenia

Szerokość mm	Napięcie znamionowe robocze	Nr kat.
280	115 – 230 V, 50/60 Hz	3301.500
400	115 – 230 V, 50/60 Hz	3301.505



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Wyznaczamy standardy – RiMatrix S.

Rittal otwiera przed światem IT całkiem nowe perspektywy.

- Standaryzowane moduły data center w produkcji seryjnej
- Tylko jeden numer katalogowy
- Pełna funkcjonalność, wraz z szafami serwerowymi i sieciowymi, klimatyzacją, rozdziałem i zabezpieczeniem zasilania oraz monitoringiem i oprogramowaniem DCIM (Data Center Infrastructure Management)
- Natychmiastowa dostawa

Rewolucyjna alternatywa dla indywidualnej konstrukcji centrów danych:

RiMatrix S



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Doradztwo i podjęcie decyzji

RiMatrix S bazuje na przemysłowych modułach data-center ze zdefiniowanymi punktami doprowadzenia prądu, zimna i monitoringu, wymiarami i funkcjami.

W ten sposób znacznie redukuje się koszty planowania:

- Łatwy wybór potrzebnych modułów
- Szybka integracja z istniejącą infrastrukturą zasilającą
- Pełna kalkulacja ROI z kosztami planowania, inwestycji, eksploatacji, personelu i serwisu łącznie
- Zdefiniowane parametry skalowalności, dostępności, efektywności i wydajności
- Automatyzacja centrum danych dzięki kontroli i monitorowaniu

Oznacza to: korzyści w zakresie inwestycji, kosztów eksploatacji oraz skalowalność i bezpieczeństwo w przyszłości.



Doradztwo

Decyzja

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Faster.

Dostawa i uruchomienie

Wszystkie moduły data-center są prefabrykowane, dostępne z magazynu, co pozwala na szybkie skompletowanie dopasowanego do klienta rozwiązania:

- Krótki czas dostawy
- Bardzo szybkie uruchomienie
- Pełna dokumentacja modułu data center
- Uproszczona certyfikacja końcowa gotowego do pracy centrum danych



Dostawa

Uruchamianie

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Better.

RiMatrix S zapewnia bezpieczeństwo poprzez:

- zmniejszoną złożoność
- wypróbowane i sprawdzone pod względem jakości komponenty
- zdefiniowane i nadzorowane procesy produkcji
- udokumentowany test systemu kompletnego modułu data center

Dla użytkownika oznacza to:

- niskie koszty inwestycji
- PUE (Power Usage Effectiveness) 1,5 do 1,15
- sprawdzone charakterystyki i karty produktu
- wstępna certyfikacja modułów data center przez TÜV Rheinland

in Kooperation mit



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Worldwide.

Moduły mają elastyczne zastosowanie dzięki oddzieleniu modułów RiMatrix S od powłoki fizycznej oraz zdefiniowanym punkom połączenia z infrastrukturą.

Dla użytkownika oznacza to:

- łatwą integrację z nowymi lub istniejącymi pomieszczeniami z separacją strefy zimnej lub ciepłej
- montaż w atestowanych pomieszczeniach bezpieczeństwa ...
- ... lub jako elastyczne rozwiązanie kontenerowe
- uproszczoną dostawę na całym świecie dzięki standardowym modułom
- możliwość uruchamiania przez 1000 techników serwisu na całym świecie




IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



ENCLOSURES


POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP

Make IT easy.

Wszystkie moduły RiMatrix S można praktycznie dowolnie skalować w zakresie mocy od 10 do 450 kW. Jedynie w przypadku wersji kontenerowej, ze względu na ograniczenia przestrzenne, możliwe są tylko moduły Single 6/Single 9.



Przykłady:

- Łatwy montaż struktur w układzie typu szachownica
- Łatwa integracja z infrastrukturą zasilającą

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



RiMatrix S w skrócie



	Pomieszczenie standardowe				
	Instalacja modułów RiMatrix S w istniejącym pomieszczeniu. Dla zapewnienia optymalnego prowadzenia powietrza zestaw zawiera separację strefy ciepłej i zimnej.		Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielanie ciepłego i zimnego powietrza. – Zwiększenie efektywności energetycznej – Większa sprawność dzięki zagwarantowanemu zasilaniu zimnym powietrzem – Ochrona przed dotykiem i ciałami obcymi w części zabezpieczonej nad podłogą techniczną IP 20 według IEC 60 529		
	Single 6	Double 6	Single 9	Double 9	
Nr kat.	7998.106	7998.107	7998.406	7998.407	
Ochrona przeciwpożarowa			–		
Ochrona przed włamaniem			–		
Dymoszczelność			–		
Pyło- i wodoszczelność			–		
Wczesne wykrywanie pożaru			■		
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń			opcjonalnie		
System nawilżania i osuszania			opcjonalnie		
Wymiary zewnętrzne					
Szerokość mm	2828	4854	2828	4854	
Wysokość mm	2750	2750	2750	2750	
Głębokość mm	7080	7080	7080	7080	
Wyposażenie szaf					
Szafa serwerowa (600 x 2000 x 1200 mm)	6 szt.	12 szt.	8 szt.	16 szt.	
Kombinowana szafa sieciowa/serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)	1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.	
Bezprzewodowe zasilanie elektryczne (produkt partnerski)	60 kW + 20 kW	2 x (60 kW + 20 kW)	–	–	

RiMatrix S w skrócie



	Pomieszczenia bezpieczeństwa				Kontener		
	Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa – Odporność ogniowa EI 90 wg EN 1363/ F 90 wg DIN 4102 – Ochrona przed obcym dostępem – klasa odporności II według DIN V ENV 1630 – Podstawowa ochrona EMC – Szczelność przed dymem w oparciu o EN 1634-3 – Odporność uderzeniowa z energią 3000 Nm po 30 min. narażenia na działanie płomieni wg krzywej temperatura - jednostka – Pyło- i wodoszczelność wg IP 56 zgodnie z IEC 60 529		Konstrukcja standardowego pomieszczenia bezpieczeństwa – Rdzeń elementu ze skutecznej termicznie substancji tłumiącej – Solidne, hermetyczne kasety z blachy stalowej – Innowacyjna technika połączeniowa dzięki opatentowanej technologii profili – Zastosowanie uszczelnień odpornych na temperaturę i wilgoć – Zastosowanie zasuw klimatyzacji z napędem elektromagnetycznym – Demontaż i ponowny montaż są możliwe w każdej chwili		Kontener standardowy Solidny kontener z blachy stalowej, zaprojektowany specjalnie do zastosowań IT. Wzmocniona konstrukcja ramowa umożliwia optymalne rozłożenie ciężaru. Hermetyczna konstrukcja ścian wewnętrznych z materiałami izolacji termicznej. – Część wewnętrzna zabezpieczona przed wandalizmem zgodnie z klasą odporności II wg PN-EN 1630 – Ochrona przeciwpożarowa EI 30 wg EN 1363 – Podstawowa ochrona EMC – Pyło- i wodoszczelność IP 55 zgodnie z IEC 60 529		
	Single 6	Double 6	Single 9	Double 9	Single 6	Single 9	
	7998.306	7998.307	7998.606	7998.607	7998.206	7998.506	
	EI 90/F90				EI 30		
	WK II				RC II		
	■				–		
	IP 56				IP 55		
	■				■		
	opcjonalnie				opcjonalnie		
	opcjonalnie				opcjonalnie		
	2950	4974	2950	4974	3000	3000	
	2800	2800	2800	2800	3000	3000	
	7500	7500	7500	7500	7250	7250	
	6 szt.	12 szt.	8 szt.	16 szt.	6 szt.	8 szt.	
	1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	
	60 kW + 20 kW	2 x (60 kW + 20 kW)	–	–	60 kW + 20 kW	–	

RiMatrix S



RiMatrix S Single 6/Double 6

- 6 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 2 osobne, zoptymalizowane strefy klimatyzacji dla części serwerowej i technicznej
- UPS, szafa na akumulatory i rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej

- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami
- W wariantcie Double 6 drugi moduł będący odbiciem lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą

RiMatrix S Single 9/Double 9

- 8 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 1 strefa klimatyzacji dla części serwerowej
- W przypadku zastosowania już istniejącego UPS
- Rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej

- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami
- W wariantcie Double 9 drugi moduł będący odbiciem lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą

Pomieszczenie standardowe

		Single 6	Double 6	Single 9	Double 9
Wymiary zewnętrzne mm	Szerokość	2828	4854	2828	4854
	Wysokość	2750	2750	2750	2750
	Głębokość	7080	7080	7080	7080
Wymiary wewnętrzne mm	Szerokość	2750	4774	2750	4774
	Wysokość	2700	2700	2700	2700
	Głębokość	7000	7000	7000	7000
Nr kat.		7998.106	7998.107	7998.406	7998.407
Bezpieczeństwo fizyczne					
Ochrona przeciwpożarowa		-			
Ochrona przed włamaniem		-			
Dymoszczelność		-			
Pyło- i wodoszczelność		-			
Wczesne wykrywanie pożaru		■			
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń		opcjonalnie			
System nawilżania i osuszania		opcjonalnie			
Infrastruktura					
Szafa serwerowa (600 x 2000 x 1200 mm)		6 szt.	12 szt.	8 szt.	16 szt.
Kombinowana szafa sieciowa/serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)		1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.
Bezprzerwowe zasilanie elektryczne (produkt partnerski)		60 kW + 20 kW	2 x (60 kW + 20 kW)	-	-
Redundancja		n+1	2 x (n+1)	-	-
Czas podtrzymania (minimum)		13 minut			
NSHV		1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.
PDU Basic		14 szt.	28 szt.	18 szt.	36 szt.
Klimatyzacja (ZUCS)		60 kW + 10 kW	2 x (60 kW + 10 kW)	90 kW + 10 kW	2 x (90 kW + 10 kW)
Redundancja		n+1	2 x (n+1)	n+1	2 x (n+1)



RiMatrix S Single 6/Double 6

- 6 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 2 osobne, zoptymalizowane strefy klimatyzacji dla części serwerowej i technicznej
- UPS, szafa na akumulatory i rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej

- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami
- W wariantcie Double 6 drugi moduł będący odbiciem lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą

RiMatrix S Single 9/Double 9

- 8 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 1 strefa klimatyzacji dla części serwerowej
- W przypadku zastosowania już istniejącego UPS
- Rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej

- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami
- W wariantcie Double 9 drugi moduł będący odbiciem lustrzanym, ze zintegrowaną zimną strefą

Standardowe pomieszczenie bezpieczeństwa

		Single 6	Double 6	Single 9	Double 9
Wymiary zewnętrzne mm	Szerokość	2950	4974	2950	4974
	Wysokość	2800	2800	2800	2800
	Głębokość	7500	7500	7500	7500
Wymiary wewnętrzne mm	Szerokość	2750	4774	2750	4774
	Wysokość	2700	2700	2700	2700
	Głębokość	7300	7300	7300	7300
Nr kat.		7998.306	7998.307	7998.606	7998.607
Bezpieczeństwo fizyczne					
Ochrona przeciwpożarowa		EI 90/F90			
Ochrona przed włamaniem		WK II			
Dymoszczelność		■			
Pyło- i wodoszczelność		IP 56			
Wczesne wykrywanie pożaru		■			
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń		opcjonalnie			
System nawilżania i osuszania		opcjonalnie			
Infrastruktura					
Szafa serwerowa (600 x 2000 x 1200 mm)		6 szt.	12 szt.	8 szt.	16 szt.
Kombinowana szafa sieciowa/serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)		1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.
Bezprzerwowe zasilanie elektryczne (produkt partnerski)		60 kW + 20 kW	2 x (60 kW + 20 kW)	–	–
Redundancja		n+1	2 x (n+1)	–	–
Czas podtrzymania (minimum)		13 minut			
NSHV		1 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.
PDU Basic		14 szt.	28 szt.	18 szt.	36 szt.
Klimatyzacja (ZUCS)		60 kW + 10 kW	2 x (60 kW + 10 kW)	90 kW + 10 kW	2 x (90 kW + 10 kW)
Redundancja		n+1	2 x (n+1)	n+1	2 x (n+1)

RiMatrix S



RiMatrix S Single 6

- 6 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 2 osobne, zoptymalizowane strefy klimatyzacji dla części serwerowej i technicznej
- UPS, szafa na akumulatory i rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej
- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami

RiMatrix S Single 9

- 8 szaf serwerowych, 1 szafa sieciowa
- 1 strefa klimatyzacji dla części serwerowej
- W przypadku zastosowania już istniejącego UPS
- Rozdzielnia instalacyjna
- Zajmująca mało miejsca klimatyzacja w podłodze technicznej
- Konsekwentna, zintegrowana z koncepcją mechaniczną separacja zimnego powietrza wlotowego od ciepłego powietrza wylotowego
- Prowadzenie kabli nad szafami

Do naszych świadczeń należą:

- Doradztwo i kalkulacja ROI
- Dostawa i zainstalowanie w infrastrukturze klienta
- Uruchomienie i odbiór
- Dokumentacja, szkolenie i instrukcje
- Serwis i wsparcie telefoniczne

Kontener standardowy

		Single 6	Single 9
Wymiary zewnętrzne mm	Szerokość	3000	3000
	Wysokość	3000	3000
	Głębokość	7250	7250
Wymiary wewnętrzne mm	Szerokość	2750	2750
	Wysokość	2685	2685
	Głębokość	7000	7000
Nr kat.		7998.206	7998.506
Bezpieczeństwo fizyczne			
Ochrona przeciwpożarowa		EI 30	
Ochrona przed włamaniem		RC II	
Dymoszczelność		-	
Pyło- i wodoszczelność		IP 55	
Wczesne wykrywanie pożaru		■	
Instalacja gaśnicza dla pomieszczeń		opcjonalnie	
System nawilżania i osuszania		opcjonalnie	
Infrastruktura			
Szafa serwerowa (600 x 2000 x 1200 mm)		6 szt.	8 szt.
Kombinowana szafa sieciowa/serwerowa (800 x 2000 x 1200 mm)		1 szt.	1 szt.
Bezprzerwowe zasilanie elektryczne (produkt partnerski)		60 kW + 20 kW	-
Redundancja		n+1	-
Czas podtrzymania (minimum)		13 minut	
NSHV		1 szt.	2 szt.
PDU Basic		14 szt.	18 szt.
Klimatyzacja (ZUCS)		60 kW + 10 kW	90 kW+ 10 kW
Redundancja		n+1	n+1

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Pierwsze seryjne data center. Po prostu podłączyć i gotowe.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



Sejf bezpieczeństwa jako Micro Data Center

Poza fizyczną osłoną w formie sejfu IT wyszczególnione poniżej komponenty wyposażenia pozwalają na uzupełnienie sejfów do w pełni wyposażonego Micro Data Center.

- Solidne i elastyczne szafy, specjalnie dla branży serwerowej i sieciowej
- Wydajne rozwiązania klimatyzacji w różnych wersjach i stopniach wydajności
- Rozdział mocy specyficzny dla IT
- Sieciowe rozwiązania kontrolne i zabezpieczające wykorzystujące system CMC III
- Wczesne wykrywanie pożaru i automatyczne gaszenie szaf



Micro Data Center Level E



Zastosowania:

- Wysoka ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami fizycznymi dla IT
- Dopasowane do potrzeb komponenty wyposażenia z sejfu tworzą Micro Data Center

Zalety:

- Modułowa konstrukcja, poza instalacją w ciężko dostępnych miejscach, umożliwia również późniejszą zabudowę rozwiniętych struktur IT
- Możliwość rozbudowy, demontażu i ponownego montażu za pewniając bezpieczną inwestycję
- Sprawdzone bezpieczeństwo – badania zostały przeprowadzone przez akredytowane jednostki i udokumentowane raportami z badań

Poziom ochrony:

- Ochrona przeciwpożarowa - klasa odporności ogniowej F 90 wg DIN 4102 Część 2
- Zachowanie wartości granicznej $\Delta T < 50$ K, wzgl. wilgotności powietrza < 85 % przez 30 minut
- Ochrona przed włamaniem WK II, III i IV, przy użyciu narzędzi analogicznie do DIN V ENV 1630/1999-04/ WK II
- Stopień ochrony IP 56 wg EN 60 529
- Dymoszczelność w oparciu o DIN 18 095-2: 1991-03

Materiał:

- Blacha stalowa, powlekana

Kolor:


- Obudowa i drzwi serwisowe: RAL 7035
- Drzwi obsługi: RAL 9005

Zakres dostawy:

- Sejf zabezpieczający z drzwiami obsługi i serwisowymi
- Wprowadzenie kabli w obu elementach bocznych
- Drzwi z zamkami na klucz

Opcjonalnie:

- Zawiasy drzwi do wyboru
- Dwuskrzydłowe drzwi
- Różne systemy wprowadzania kabli
- Wprowadzenie kabli od góry lub od dołu dodatkowo
- Różne warianty zamków
- Podstawa



Wskazówka:

- Micro Data Center jest konfigurowane w zależności od projektu.

Szczegóły techniczne:

Dostępne w internecie.

U		42	47	42	47
Wymiary zewnętrzne mm	Szerokość (B1)	1100	1115	1115	1115
	Wysokość (H1)	2210	2405	2205	2405
	Głębokość (T1)	1200	1353	1553	1553
Wymiary wewnętrzne mm	Szerokość (B2)	920	900	900	900
	Wysokość (H2)	2030	2200	2000	2200
	Głębokość (T2)	1000	1060	1260	1260
Nr kat. (sejf jest konfigurowany wg projektu)		7999.009	7999.009	7999.009	7999.009
Masa własna bez klimatyzatora i szaf ok. kg		660	700	730	800

Akcesoria					
TS-IT Rack z prowadnicami powietrza	szer. 600 x wys. 2000 x głęb. 1000	7995.045	–	–	–
	szer. 600 x wys. 2200 x głęb. 1000	–	7995.046	–	–
	szer. 800 x wys. 2000 x głęb. 1000	7995.047	–	–	–
	szer. 800 x wys. 2200 x głęb. 1000	–	7995.048	–	–
Panel gaśniczy, sygnalizujący pożar DET-AC/EFD Plus		patrz Katalog 33, strona 510			
System nadzoru CMC		patrz Katalog 33, od strony 768			
Szyba prądowa PSM (Power System Modul)		patrz Katalog 33, od strony 382			
PDU – Power Distribution Unit		patrz Nowości 2012, od strony 91			
Rozwiązania rozdziału klimatyzacji		patrz IT News 2013, od strony 63			
LCP – Liquid Cooling Package, głębokość szafy 1000 mm		patrz IT News 2013, od strony 43			

Seryjna ochrona przed:



Pożar



Woda gaśnicza



Gazy korozyjne



Wandalizm



Niepozwolony dostęp






Pył











Włamanie/kradzież

Opcje Micro Data Center Level E

Drzwi obsługi	Zawiasy drzwi DIN z lewej strony	Zawiasy drzwi DIN z prawej strony	Dwuskrzydłowe drzwi
			
	■	□	□



Drzwi serwisowe	Zawiasy drzwi DIN z lewej strony	Zawiasy drzwi DIN z prawej strony	Dwuskrzydłowe drzwi
			
	■	□	□

Wprowadzanie kabli	Gródź miękka ¹⁾ w obu elementach bocznych	Gródź twarda ²⁾ w obu elementach bocznych	Kabelbox ³⁾ w obu ścianach bocznych	Gródź twarda ²⁾ w elemencie górnym	Gródź twarda ²⁾ w elemencie dolnym
					
	■	□	□	□	□




- ¹⁾ Rozmiar gródzi miękkiej: ok. 267 x 165 mm
Ze względów techniczno-pożarowych gródź może być obsadzona maks. w 60 % kablami o średnicy do 15 mm i rurkami o średnicy do 18 mm.
- ²⁾ Rozmiar gródzi twardej: 2 pola po 120 x 120 mm
- ³⁾ Rozmiar Kabelbox: Przez Kabelbox mogą być prowadzone kable o średnicy do 15 mm i węże o średnicy do 44 mm. Przez Kabelbox nie wolno przeprowadzać rur.

Zamki	Zamek z 2 kluczami	Elektroniczny zamek szyfrowy ¹⁾	Elektroniczny zamek szyfrowy do sterowania przez zewnętrzny system kontroli dostępu
	■	□	□

¹⁾ Możliwość nadawania kodu pierwszego, drugiego i podwójnego. Możliwe otwarcie rewizyjne kluczem.



TS-IT Rack z prowadnicami powietrza								
	600				800			
Szerokość mm	600				800			
Wysokość mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Głębokość mm	1000	1000	1200	1200	1000	1000	1200	1200
Nr kat.	7995.045	7995.046	na zapytanie		7995.047	7995.048	na zapytanie	
	□	□	□	□	□	□	□	□



Podstawa	Stalowy stelaż do skompensowania wysokości podłogi technicznej przy montażu Micro Data Center na surowej podłodze. Wysokość stelaża można wybrać w przedziale od 100 do 1000 mm.				Stalowy stelaż do skompensowania wysokości podłogi technicznej przy montażu Micro Data Center na surowej podłodze. Stelaż posiada osłonę ognioochronną. Wysokość stelaża można wybrać w przedziale od 100 do 1000 mm.			
	□				□			

■ Objęte zakresem dostawy □ Opcjonalnie

LCP – Liquid Cooling Package DX



Akcesoria strona 63

Zalety:

- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza

- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza, bez podgrzewania pomieszczenia
- Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
- Nawilżacz, dogrzewacz lub pompa kondensatu na zapytanie
- Większa moc chłodnicza na zapytanie
- Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szafy serwerowej

Funkcje LCP Rack DX:

LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej.

Funkcje LCP Inline DX:

LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub cieplej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła wydychywane z powrotem do pomieszczenia lub do zimnej strefy.

LCP Rack/Inline DX

Montaż w szeregu szaf		szeregowo/Rack DX		szeregowo/Inline DX	
Czynnik chłodniczy		R410a	R410a	R410a	R410a
Nr kat.		3311.410	3311.420	3311.430	3311.440
Napięcie znamionowe robocze V, Hz		380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60	380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60	380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60	380 V AC, 3~, 50 480 V AC, 3~, 60
Wymiary w mm	szer. x wys. x głęb.	300 x 2000 x 1000	300 x 2000 x 1200	300 x 2000 x 1000	300 x 2000 x 1200
Liczba wentylatorów		4	4	4	4
Wydajność powietrza wentylatorów		4800 m³/h	4800 m³/h	4800 m³/h	4800 m³/h
Moc chłodnicza		12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Czas pracy %		100	100	100	100
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)		Zacisk przyłączeniowy	Zacisk przyłączeniowy	Zacisk przyłączeniowy	Zacisk przyłączeniowy
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji		■	■	■	■
Wentylatory EC		■	■	■	■
Kolor		RAL 7035 Inne kolory dostępne na zapytanie		RAL 7035 Inne kolory dostępne na zapytanie	
Regulacja temperatury		Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów Kompresor inwertorowy		Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów Kompresor inwertorowy	
Akcesoria					
Jednostka skraplacza zewnętrznego		3311.360		3311.360	
Karta SNMP		3311.320		3311.320	
Pokrywa wyrównująca	1 szt.	3301.221	3301.221	3301.221	3301.421

- Objęte zakresem dostawy.

Jednostka skraplacza zewnętrznego

Jednostka skraplacza jest niezbędna do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP i obejmuje zewnętrzny skraplacz oraz wentylator. Orurowanie między LCP DX a skraplaczem nie wchodzi w zakres dostawy.

Czynnik chłodniczy:

– R410a

Do LCP DX	Opak.	Nr kat.
3311.410 3311.420 3311.430 3311.440	1 szt.	3311.360



Karta SNMP

Karta SNMP służąca do integracji urządzeń LCP Rack/Inline DX z siecią.

Do LCP DX	Opak.	Nr kat.
3311.410 3311.420 3311.430 3311.440	1 szt.	3311.320

Pokrywa wyrównująca

do LCP o wysokości 2000 mm

Do wyrównania wysokości przy połączeniu z szafami o wysokości 2200 mm.

Materiał:

– Blacha stalowa

Powierzchnia:

– Lakierowana

Kolor:

– RAL 7035

Do LCP	Opak.	Nr kat.
3300.239, 3311.230, 3311.260, 3311.420, 3311.440, 3311.530, 3311.540, 3311.560	1 szt.	3301.421



Chillery IT



Zastosowanie:

Specjalnie do chłodzenia IT jak np. LCP lub wymienników ciepła powietrze/woda. Zalety tego rozwiązania to zastosowanie: np. nadmiarowej pompy z regulacją obrotów, sprężarki lub zbiornika buforowego.

Wykonanie techniczne:

- Kompaktowa budowa z elementami obsługi po stronie czołowej i zasysaniem powietrza poprzez obie ściany boczne, wylot powietrza do góry
- Układ zamknięty ciśnieniowo
- Sterownik cyfrowy do regulacji temperatury, wskaźnik wartości rzeczywistej i zadanej
- Dodatkowy interfejs do monitoringu przez Rittal CMC III
- Czujnik przepływu

Klasa ochrony:

- IP 54

Zakres dostawy:

- Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
- Wielojęzyczna dokumentacja
- Ze schematem ideowym oraz schematami elektrycznymi

Opcje:

- Możliwość zintegrowania klimatyzatora swobodnego (Free Cooling) od 24 kW (prosimy o przeczytanie uwag).
- Zbiornik buforowy do oddzielnego montażu
- Chłodzenie awaryjne z zasilaniem wodą z sieci wodociągowej
- Zintegrowane obejście
- Napięcie specjalne

Wskazówka:

- Możliwe techniczne odchylenia w wydajności chłodzenia, wymiarach lub ciężarze przy urządzeniach ze swobodnym chłodzeniem

Na zdjęciu przedstawiony jest przykład montażu, nie odpowiada formie dostawy.

Moc chłodnicza 15 do 124 kW

Nr kat.		3232.701	3232.711	3232.721	3232.731	3232.741	3232.751	3232.761	3232.771	3232.781	3232.791
Napięcie znamionowe robocze V, Hz		400, 3~, 50									
Wymiary w mm	szer. wys. głęb.	810	810	810	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100
		1542	1542	1542	1780	1606	1606	1606	1606	1606	1875
		1800	1800	1800	2300	3240	3240	3240	3240	3240	3240
Moc chłodnicza ¹⁾		15 kW	24 kW	36 kW	48 kW	67 kW	77 kW	88 kW	99 kW	117 kW	124 kW
Pobór mocy ¹⁾		6,9 kW	9,7 kW	14,6 kW	21 kW	21 kW	24 kW	26 kW	29 kW	36 kW	41 kW
Prąd znamionowy maks.		23,0 A	25,0 A	37,0 A	46,5 A	52,2 A	59,2 A	64,2 A	69,2 A	84,1 A	89,1 A
Czynnik chłodniczy		R407C				R410A					
P _{maks.} obwodu chłodniczego		28 bar				45 bar					
Zakres temperatur	Otoczenie	-20 °C ... +43 °C									
	Media ciekłe	+5 °C ... +15 °C									
Wydajność pompy (opcja)		60 l/min.		120 l/min.		240 l/min.			470 l/min.		
Ciśnienie pompy (opcja)		2,5 bar									
Liczba obiegów chłodniczych		1				2					
Zbiornik z izolacją termiczną o grub. 10 mm (opcja)		Stal									
Pojemność zbiornika (opcja)		48 l			100 l		200 l			300 l	
Przyłącza wody		1½"				2½"					
Ciężar eksploatacyjny		448 kg	463 kg	553 kg	810 kg	1096 kg	1096 kg	1106 kg	1112 kg	1300 kg	1300 kg
Kolor		RAL 7035				RAL 9002					
Wydajność wentylatorów		m³/h	10880		14000	18000	22000		27000	34100	
Regulacja temperatury		Regulacja elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym (ustawienie fabryczne +15 °C)									

¹⁾ Parametry zależą od danego pakietu opcji i są podane w konfiguratorze chillerów IT (patrz internet). Termin dostawy na zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Moc chłodnicza 155 do 481 kW

Nr kat.	3232.801		3232.811	3232.821	3232.891	3232.831	3232.841	3232.851	3232.861	3232.871	3232.881
Napięcie znamionowe robocze V, Hz		400, 3~, 50									
Wymiary w mm	szer.	1100	1100	1100	1500	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	wys. głęń.	1875 3240	1875 3240	1875 4240	1975 4350	2450 3400	2450 3400	2450 3400	2450 4250	2450 4250	2450 4250
Moc chłodnicza ¹⁾		155 kW	172 kW	196 kW	235 kW	261 kW	291 kW	326 kW	387 kW	430 kW	481 kW
Pobór mocy ¹⁾		47 kW	52 kW	60 kW	70 kW	80 kW	93 kW	106 kW	121 kW	141 kW	159 kW
Prąd znamionowy maks.		108 A	120 A	127 A	149 A	181 A	203 A	225 A	293 A	307 A	336 A
Czynnik chłodniczy		R410A									
P _{maks.} obwodu chłodniczego		45 bar									
Zakres temperatur	Otoczenie	-20 °C ... +43 °C									
	Media ciekłe	+5 °C ... +15 °C									
Wydajność pompy (opcja)		500 l/min.			500 l/min.	810 l/min.			1200 l/min.		
Ciśnienie pompy (opcja)		2,5 bar									
Liczba obiegów chłodniczych		2									
Zbiornik z izolacją termiczną o grub. 10 mm (opcja)		Stal									
Pojemność zbiornika (opcja)		300 l			700 l						
Przyłącza wody		2½"			3"					4"	
Ciężar eksploatacyjny		1300 kg	1300 kg	1300 kg	2200 kg	3200 kg	3400 kg	3500 kg	3800 kg	3700 kg	3600 kg
Kolor		RAL 9002									
Wydajność wentylatorów		m³/h	32600	50000	49000	72800	71500	70200	106200	104100	102000
Regulacja temperatury		Regulacja elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym (ustawienie fabryczne +15 °C)									

¹⁾ Parametry zależą od danego pakietu opcji i są podane w konfiguratorze chillerów IT (patrz internet). Termin dostawy na zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.



Lista numerów katalogowych

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
2383.210	29	6315.200	16	9674.560	33
2383.250	29	6315.300	16	9675.100	34
2383.300	29	6315.400	17	9675.840	34
2383.350	29	6320.000	16	9676.200	34
3171.105	41	6320.300	17	9676.210	34
3172.105	41	6320.400	17	9676.910	34
3173.105	41	6320.500	17	9676.912	34
3201.960	41	6320.600	17		
3201.970	41	6321.000	27		
3232.701	64	7995.045	61		
3232.711	64	7995.046	61		
3232.721	64	7995.047	61		
3232.731	64	7995.048	61		
3232.741	64	7998.106	54		
3232.751	64	7998.107	54		
3232.761	64	7998.206	56		
3232.771	64	7998.306	55		
3232.781	64	7998.307	55		
3232.791	64	7998.406	54		
3232.801	65	7998.407	54		
3232.811	65	7998.506	56		
3232.821	65	7998.606	55		
3232.831	65	7998.607	55		
3232.841	65	7999.009	60		
3232.851	65	8100.000	13		
3232.861	65	8100.010	13		
3232.871	65	8100.120	13		
3232.881	65	8100.160	13		
3232.891	65	8100.180	13		
3301.500	41	8100.300	13		
3301.505	41	8100.400	13		
3311.320	63	8100.500	13		
3311.360	63	8100.600	13		
3311.410	62	8100.602	13		
3311.420	62	8100.800	13		
3311.430	62	8100.802	13		
3311.440	62	8200.000	13		
3321.705	41	8200.010	13		
3322.705	41	8200.120	13		
3335.790	40	8200.300	13		
3335.830	40	8200.400	13		
3335.840	40	8200.500	13		
3335.850	40	8200.600	13		
3335.860	40	8200.800	13		
3335.870	40	8612.000	29		
3335.880	40	8612.020	29		
3335.890	40	8612.030	29		
3431.035	32	8612.040	29		
4155.010	28	8612.050	29		
4155.110	28	8612.060	29		
4155.510	28	8612.070	29		
4568.500	28	8612.080	29		
5366.000	26	8612.090	29		
5366.100	26	9666.705	33		
5366.200	26	9666.706	33		
5366.300	26	9666.707	33		
5366.400	26	9666.711	33		
5368.000	26	9666.930	33		
6106.100	20	9671.364	28		
6106.200	20	9671.366	28		
6106.300	21	9671.368	28		
6106.400	20	9671.384	28		
6106.500	22	9671.386	28		
6206.480	23	9671.388	28		
6206.640	23	9674.480	34		
6315.100	16	9674.550	33		

A

Adapter kątowy 90°	23
Akcesoria	
– Klimatyzacja	41
– LCP DX	63
– Ri4Power	33
– Rozdzielnia instalacyjna	33

B

Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH	32
– Rozm. 000	

C

Chiller	
– Chillery IT	64, 65
– TopTherm	40

E

Elektryczny odparownik kondensatu	41
Elementy narożne Flex-Block	13

F

Flex-Block	10 – 13
– Elementy narożne	13
– Osłony	13

I

Instalacja wewnętrzna	
– Szyny do AE	29
ISV	
– Profile montażowe TS, SE	33
– Zestaw montażowy TS, SE	33

J

Jednostka skraplacza zewnętrznego	63
-----------------------------------	----

K

Karta SNMP	63
Kąt ramienia nośnego 90°	23
Klimatyzacja	41
Komponenty bezpieczeństwa	
– RiLine60	32
– RiLine NH	32
Konsola przyłączeniowa VESA 75/100	23

L

LCP Rack DX	62
Liquid Cooling Package	62, 63

M

Maty filtracyjne TopTherm	41
Micro Data Center Level E	60
– Opcje	61

O

Obudowa monitora z uchwytyami	14 – 17
Obudowa obsługi z uchwytyami	14 – 17
Obudowy monitorów	
– do TFT w wersji stołowej do 24"	27
Obudowy TFT w wersji stołowej do 24"	27
Odparownik kondensatu, elektryczny	41
Oprawa oświetleniowa	28
Osłona okablowania	33
Osłony Flex-Block	13
Oświetlenie systemowe	28
Oświetlenie uniwersalne	28

P

Płyta dachowa IP 4X	28
Podpora stojąca, kompletna	21
Podpora stojąca, modułowa	20
Podpora stojąca, otwarta	22
Pokrywa wyrównująca	63
Profile montażowe TS, SE	
– Zestaw montażowy ISV	33

R

Ri4Power	33
RiMatrix S	43 – 56
– Budynek	54
– Kontener	56
– Pomieszczenia bezpieczeństwa	55
Rozłącznik	
– Rozm. 000	32
Rozłącznik mocy	
– Rozm. 000	32

S

Sejf bezpieczeństwa	59
System cokołów Flex-Block	10 – 13
System ramienia nośnego	23
Systemy podpory stojącej	18 – 22
Szafy PC	24 – 26
Szafy systemowe	
– PC	24 – 26
Szyny	
– do zabudowy wnętrza AE	29
Szyny montażowe	
– do zabudowy wnętrza AE	29
Szyny systemowe chassis	
– 17 x 73 mm, TS	29

T

TopTherm	
– Chiller	40
– LCP	62
Transformator pierścieniowy	41

U

Uchwyty transportowe	28
----------------------	----

W

Wymiennik ciepła	
– LCP Rack DX	62

Z

Zamienne maty filtracyjne	41
Zestaw montażowy	
– TS, SE	33
Zestawy łączeniowe do Flat-PLS	34 – 37
Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS	34 – 37
Zestawy łączeniowe do Maxi-PLS/Flat-PLS	34 – 37

Dalsze modyfikacje naszych produktów oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Zmiany, pomyłki oraz błędy w druku nie upoważniają do wysuwania roszczeń o odszkodowanie. Odsyłamy do naszych warunków zakupu i dostawy.

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Szafy sterownicze
- Rozdział mocy
- Klimatyzacja
- Infrastruktura IT
- Software & Services

RITTAL Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49 · 02-672 Warszawa
Tel.: (022) 310 06 00 · Fax: (022) 310 06 16
e-mail: rittal@rittal.pl · www.rittal.pl · Tech Info 0 801 380 320

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

