

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Klimatyzator szafy sterowniczej



3302.xxx
3302.3xx
3303.xxx
3304.xxx
3305.xxx

3328.xxx
3329.xxx
3361.xxx
3366.xxx

Instrukcja montażu, instalacji i obsługi

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Spis treści

1	Wskazówki dotyczące dokumentacji	3	6	Obsługa	17
1.1	Oznaczenie CE	3	6.1	Regulacja za pomocą sterownika podstawowego	17
1.2	Przechowywanie dokumentacji	3	6.1.1	Właściwości	17
1.3	Symbole w niniejszej instrukcji eksploatacji	3	6.1.2	Wskaźnik pracy i zakłóceń	18
1.4	Dodatkowa dokumentacja	3	6.1.3	Tryb testowy sterownika podstawowego	19
2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3	6.1.4	Ustawianie temperatury zadanej	19
3	Opis urządzenia	4	6.1.5	Resetowanie sterownika podstawowego	19
3.1	Opis funkcji	4	6.2	Regulacja sterownikiem e-Comfort	19
3.1.1	Zasada działania	4	6.2.1	Właściwości	20
3.1.2	Regulacja	5	6.2.2	Tryb Eco	20
3.1.3	Tryb magistrali (tylko sterownik e-Comfort)	5	6.2.3	Uruchomienie trybu testu	20
3.1.4	Urządzenia zabezpieczające	5	6.2.4	Ogólne informacje dotyczące programowania	21
3.1.5	Kondensacja	5	6.2.5	Parametry zmienne	22
3.1.6	Maty filtracyjne	5	6.2.6	Programowanie, przegląd	23
3.1.7	Wyłącznik drzwkowy	6	6.2.7	Definiowanie komunikatów systemowych do analizy	24
3.1.8	Dodatkowe złącze X3	6	6.2.8	Ustawianie oznaczenia Master/Slave	25
3.2	Użycie zgodne z przeznaczeniem, nieprawidłowe użycie	6	6.2.9	Analizowanie komunikatów systemowych	25
3.3	Zakres dostawy	6	6.2.10	Resetowanie sterownika e-Comfort	27
4	Montaż i podłączenie	7	7	Przegląd i konserwacja	27
4.1	Wybór miejsca montażu	7	7.1	Czyszczenie sprężonym powietrzem SK 3304.xxx/SK 3305.xxx	28
4.2	Wskazówki dotyczące montażu	7	7.2	Czyszczenie sprężonym powietrzem 3328.xxx, 3329.xxx	31
4.2.1	Informacje ogólne	7	7.3	Wskazówki dotyczące montażu obudów NEMA 4X	36
4.2.2	Montaż elementów elektronicznych w szafie sterowniczej	7	8	Magazynowanie i utylizacja	37
4.3	Montaż klimatyzatora	8	9	Szczegóły techniczne	38
4.3.1	Wycinanie szafy sterowniczej	8	9.1	Dane techniczne	38
4.3.2	Montaż zewnętrzny klimatyzatora	8	9.2	Pola charakterystyk	45
4.3.3	Montaż częściowo wewnętrzny klimatyzatora	9	10	Spis części zamiennych	46
4.3.4	Montaż całkowicie wewnętrzny klimatyzatora	10	11	Wymiary wycięć i otworów	49
4.4	Podłączanie odpływu kondensatu	11	11.1	Wymiary dla montażu zewnętrznego	49
4.5	Wskazówki dotyczące instalacji elektrycznej	11	11.2	Wymiary dla montażu częściowo wewnętrznego	51
4.5.1	Dane przyłączeniowe	11	11.3	Wymiary dla montażu całkowicie wewnętrznego	52
4.5.2	Ochrona przepięciowa i obciążenie sieci	11	12	Gwarancja	53
4.5.3	Urządzenia prądu trójfazowego	12	13	Adresy Biur Obsługi Klienta	53
4.5.4	Wyłącznik drzwkowy	12			
4.5.5	Wskazówka dotycząca normy migotania	12			
4.5.6	Wyrównanie potencjałów	12			
4.6	Przeprowadzanie instalacji elektrycznej	12			
4.6.1	Złącze magistrali (tylko w połączeniu ze sobą kilku urządzeń ze sterownikiem e-Comfort)	12			
4.6.2	Przylącze X3 dla złącza szeregowego	12			
4.6.3	Montaż zewnętrznego transformatora	13			
4.6.4	Instalowanie zasilania elektrycznego	15			
4.7	Przeprowadzanie montażu	16			
4.7.1	Montaż mediów filtrujących	16			
4.7.2	Końcowy montaż klimatyzatora	16			
4.7.3	Ustawianie kontroli mat filtracyjnych (tylko przy sterowniku e-Comfort)	17			
5	Uruchomienie	17			

1 Wskazówki dotyczące dokumentacji

1.1 Oznaczenie CE

Rittal GmbH & Co. KG potwierdza zgodność klimatyzatora z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i z dyrektywą EMC 2014/30/WE. Uproszczona deklaracja zgodności znajduje się w dołączonej do urządzenia instrukcji montażu i instalacji (patrz także strona internetowa Rittal). Niniejszy dokument to oryginalna instrukcja obsługi.



1.2 Przechowywanie dokumentacji

Instrukcja montażu, instalacji i obsługi oraz wszystkie przynależne dokumenty są integralną częścią składową produktu. Muszą być wydane wraz z urządzeniem oraz należy je przechowywać w dostępnym miejscu dla personelu obsługującego i konserwującego!

1.3 Symbole w niniejszej instrukcji eksploatacji

W niniejszej dokumentacji zawarto następujące symbole:



Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczna sytuacja, która w przypadku nieprzestrzegania tej wskazówki prowadzi bezpośrednio do śmierci lub ciężkich obrażeń.



Uwaga!

Niebezpieczna sytuacja, która w przypadku nieprzestrzegania tej wskazówki może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.



Ostrożnie!

Niebezpieczna sytuacja, która w przypadku nieprzestrzegania tej wskazówki może prowadzić do (lekkich) obrażeń.



Wskazówka:

Ważne wskazówki i oznaczenie sytuacji, które mogą spowodować szkody materialne.

- Symbol oznaczający „punkt działania” i pokazujący, że należy wykonać czynność lub krok roboczy.

1.4 Dodatkowa dokumentacja

Do opisanych tutaj typów urządzeń istnieje instrukcja montażu i instalacji w formie papierowej załączona do urządzenia.

Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji firma Rittal nie bierze odpowiedzialności.

- Obowiązują również instrukcje zastosowanych akcesoriów.

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa podczas montażu i obsługi urządzenia:


- Montaż, instalacja i konserwacja mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
- Przykręcić szafę sterowniczą do podłogi, aby zapobiec przewróceniu się jej po zamontowaniu klimatyzatora.
- Wloty i wyloty powietrza klimatyzatora wewnątrz szafy sterowniczej i poza nią nie mogą być zabudowywane (patrz też rozdział 4.2.2 „Montaż elementów elektronicznych w szafie sterowniczej”).
- Do bezproblemowego otwierania i zamykania drzwi szafy sterowniczej zastosować rolę najazdową (patrz także strona internetowa Rittal). Przez to drzwi zostaną lekko uniesione i wyrównany zostanie ciężar klimatyzatora, dzięki czemu uniknie się skrzywienia drzwi i związanej z tym nieszczelności.
- Straty mocy komponentów zainstalowanych w szafie sterowniczej nie mogą przekraczać określonej wydajności chłodzenia tego urządzenia.
- Klimatyzatory o numerach katalogowych: 3303.xxx, 3361.xxx, 3304.xxx, 3305.xxx, 3328.xxx i 3329.xxx muszą być transportowane tylko w pozycji stojącej i należy je zabezpieczyć przed przewróceniem.
- Urządzenia o numerach katalogowych 3302.xxx oraz 3366.xxx muszą być transportowane w pozycji leżącej.
- W przypadku transportu już zamontowanych urządzeń (do szafy sterowniczej) muszą być używane zabezpieczenia transportowe. Do tego celu nadaje się np. drewniana konstrukcja z kantówek lub desek, która będzie stanowiła podparcie dla klimatyzatora i zabezpieczy go przed uderzeniami (patrz rys. 1). Dla zmniejszenia momentów wywracających zaleca się dobranie wystarczająco dużej palety. Jeżeli klimatyzator został zamontowany na drzwiach, to w czasie transportu muszą one pozostać zamknięte.
- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji klimatyzatora, które nie są opisane ani w tej lub innej dostarczonej instrukcji.
- Niebezpieczeństwo poparzenia! W przypadku klimatyzatorów z automatycznym odparowywaniem kondensatu powierzchnia elementu grzejnego podczas i

3 Opis urządzenia

PL

przez pewien czas po zakończeniu pracy jest bardzo gorąca.

- Wtyczka podłączenia do sieci może być wtykana i wyciągana tylko w stanie bez napięcia. Zastosować określony na tabliczce znamionowej bezpiecznik.
- Produkty można łączyć i użytkować wyłącznie z przewidzianymi akcesoriami systemowymi Rittal.
- Podczas wszystkich prac przy urządzeniu należy stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej.
- Czyszczenie urządzenia powinno być wykonywane tylko przez wyspecjalizowany personel. Przed czyszczeniem urządzenie musi zostać odłączone od zasilania elektrycznego.
- Urządzenie montować i ponownie włączyć tylko wtedy, gdy jest całkowicie suche.



Rys. 1: Transport klimatyzatora wraz z szafą sterowniczą

Wskazówka bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006

Klimatyzatory 3302.xxx ze sterownikiem podstawowym zawierają następujące substancje SVHC:

Składnik SVHC	Nr CAS
2,2'-metylenobis(4-metylo-6-tert-butylofenol)	119-47-1
Ołów	7439-92-1
Monotlenek ołowiu	1317-36-8

Tab. 1: Składniki SVHC


Według danych producenta przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem podczas jego używania nie występuje żadne zagrożenie dla zdrowia.

Po zakończeniu użytkowania produkt musi zostać odpowiednio zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3 Opis urządzenia

W zależności od typu urządzenia wygląd danego urządzenia może się różnić od urządzenia przedstawionego

na ilustracjach tej instrukcji. Funkcja jest zasadniczo zawsze taka sama.



Rys. 2: Opis urządzenia

Legenda


- 1 Nitonakrętka
- 2 Wentylator parownika
- 3 Schemat elektryczny
- 4 X2 przyłącze Master/Slave
- 5 X3 opcjonalne złącze szeregowo
- 6 X1 listwa przyłączeniowa
- 7 Otwór wydmuchu powietrza
- 8 Przednia połowa obudowy
- 9 Tylna połowa obudowy
- 10 Kratka wylotu powietrza
- 11 Wyświetlacz
- 12 Pasek stylizacyjny
- 13 Kratka wlotu powietrza
- 14 Tabliczka znamionowa
- 15 Odpływ kondensatu
- 16 Torba wysyłkowa

3.1 Opis funkcji

3.1.1 Zasada działania

Klimatyzator (instalacja klimatyzatora sprężarkowego) składa się z czterech podzespołów głównych (por. rys. 3): parownika (1), sprężarki czynnika chłodzącego (kompresor) (2), skraplacza (kondensator) (3) oraz regulującego lub rozprężnego (4), które są połączone odpowiednimi przewodami rurowymi.

Obieg ten jest wypełniony łatwo wrzącą substancją, czynnikiem chłodniczym. Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) czynnika chłodniczego wynosi 0, dzięki temu jest przyjazny dla środowiska. Dzięki temu jest przyjazny dla środowiska. Filtr osuszacz (5), który jest zintegrowany w hermetycznie zamkniętym obiegu chłodniczym, oferuje skuteczną ochronę przed wilgocią, kwasami, cząsteczkami brudu i ciałami obcymi wewnątrz obiegu chłodniczego.



Rys. 3: Obwód chłodniczy

W parowniku (1) ciekły czynnik chłodniczy przechodzi w stan gazowy. Potrzebna do tego energia pobierana jest z ciepła powietrza szafy, powodując w ten sposób ochłodzenie. W parowniku (2) następuje mocne sprężanie czynnika chłodzącego, dzięki czemu w skraplaczu (3) osiągnięty jest wyższy poziom temperatury od temperatury powietrza otoczenia. W ten sposób nadmierne ciepło może być oddawane do powietrza otoczenia poprzez powierzchnię skraplacza, przez co następuje ochłodzenie czynnika chłodniczego i jego ponowne skroplenie. Poprzez termostatyczny zawór rozprężny (4) czynnik chłodniczy zostaje ponownie wtrysnięty do parownika, co powoduje jego dalsze ochłodzenie i w parowniku może ponownie pobierać energię z powietrza szafy. Obieg zaczyna się od nowa.

3.1.2 Regulacja

Klimatyzatory szaf sterowniczych Rittal wyposażone są w regulator (sterownik) służący do ustawiania funkcji klimatyzatora. W zależności od wersji chodzi o sterownik podstawowy (wskazanie stanu pracy przez diody LED) lub sterownik e-Comfort (wyświetlacz i rozszerzone funkcje, patrz rozdział 6 „Obsługa”).

3.1.3 Tryb magistrali (tylko sterownik e-Comfort)

Poprzez szeregowy złącze urządzenia X2 można za pomocą kabla Master-Slave (ekranowany, czterożyłowy przewód, nr kat. SK 3124.100) utworzyć połączenie magistralowe pomiędzy maks. dziesięcioma klimatyzatorami. W ten sposób można realizować następujące funkcje:

- Równoległe sterowanie urządzeniami (wspólne włączanie i wyłączanie klimatyzatorów podłączonych do sieci)
 - Równoległy komunikat drzwi (drzwi otwarte)
 - Równoległy komunikat zbiorczego sygnału zakłóceń
- Wymiana danych odbywa się poprzez połączenie Master-Slave. W tym celu podczas uruchamiania należy przydzielić każdemu urządzeniu osobny adres, który zawiera także oznaczenie „Master” lub „Slave”

3.1.4 Urządzenia zabezpieczające

- Klimatyzatory (z wyjątkiem typu 3302.xxx) posiadają w obiegu chłodniczym atestowany czujnik ciśnienia, zgodny z normą EN 12 263, który ustawiony jest na

maks. dopuszczalne ciśnienie i pracuje poprzez automatyczne urządzenie cofające w przypadku ponownego spadku ciśnienia.

- Nadzorowanie temperatury zapobiega oblodzeniu parownika. W przypadku niebezpieczeństwa oblodzenia sprężarka wyłącza się, a przy wyższych temperaturach automatycznie włącza się ponownie.
- Sprężarka czynnika chłodniczego oraz wentylatory wyposażone są w termiczne urządzenia ochrony uzwojenia w celu ochrony przed prądem przeciążeniowym i zbyt wysoką temperaturą.
- W celu umożliwienia zmniejszenia ciśnienia w kompresorze i tym samym bezpiecznego rozruchu, urządzenie po wyłączeniu (np. po osiągnięciu temperatury zadanej przez funkcję wyłącznika drzwiowego lub przez odłączenie napięcia) włącza się z opóźnieniem 180 sekund.
- Urządzenie dysponuje zestykami bezpotencjałowymi na w zacisku przyłączeniowym (zaciski 3 – 5), dzięki którym można odpytywać komunikaty systemowe urządzenia np. poprzez PLC (1 zestyk przełączny przy sterowniku podstawowym i 2 zestyki zwierne dla sterownika e-Comfort).

3.1.5 Kondensacja

Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach wewnątrz szafy na parowniku może tworzyć się kondensat.

Klimatyzatory (oprócz 3302.xxx, 3303.xxx i 3361.xxx) posiadają funkcję automatycznego, elektrycznego odparowywania kondensatu. Służący w tym celu element grzejny bazuje na samoregulującej technologii PTC. Występujący na parowniku kondensat zbierany jest w obiegu zewnętrznym klimatyzatora do zbiornika i przez strumień powietrza częściowo odparowywany. Gdy wzrasta poziom wody, przedostaje się ona do elementu grzejnego PTC i zostaje odparowana (zasada podgrzewacza przepływowego). Para wodna wydostaje się z klimatyzatora wraz ze strumieniem powietrza wentylatora zewnętrznego.

Element grzejny PTC jest stale podłączony i nie posiada punktu przełączania. Zabezpieczony jest przed zwarciem za pomocą bezpieczników (F1.1, F1.2). Po zadziałaniu bezpiecznika kondensat ścieka przez zabezpieczenie przelewowe.

W przypadku typów urządzeń 3302.xxx, 3303.xxx i 3361.xxx kondensat odprowadzany jest z urządzenia przez rurę spustową na dole w ścianie działowej parownika. W tym celu do króćca kondensatu musi zostać podłączony wąż (patrz rozdział 4.4 „Podłączanie odpływu kondensatu”). Dla tych typów urządzeń dostępne są jako akcesoria zewnętrzne parowniki kondensatu (patrz także strona internetowa Rittal).

3.1.6 Maty filtracyjne

Kompletny skraplacz klimatyzatora posiada odprowadzającą brud i łatwą do czyszczenia powłokę hydrofobową RiNano. Dlatego w wielu przypadkach używanie mat

3 Opis urządzenia

PL

filtracyjnych nie jest konieczne, w szczególności w przypadku suchego pyłu.

Przy suchym i grubym pyłe w powietrzu otoczenia zaleca się zamontować w klimatyzatorze dodatkową matę filtracyjną z pianki PU (dostępna jako akcesoria). Filtr należy wymieniać w zależności od ilości osadzania się pyłu. Dla powietrza zawierającego olej zalecany jest filtr metalowy (również akcesoria). Można je czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi i używać ponownie.

Funkcja kontroli mat filtracyjnych (tylko w przypadku sterownika e-Comfort):

Zanieczyszczenie maty filtracyjnej określane jest automatycznie poprzez pomiar różnicy temperatur w obiegu cyrkulacji zewnętrznej klimatyzatora. W przypadku rosnącego zanieczyszczenia maty filtracyjnej wzrasta różnica temperatur. Wartość zadana różnicy temperatur w obiegu cyrkulacji zewnętrznej jest automatycznie dopasowywana do odpowiednich punktów pracy charakterystyki. Dlatego nie jest konieczna dodatkowa regulacja wartości zadanej w przypadku różnych punktów pracy urządzenia.

3.1.7 Wyłącznik drzwiowy

Klimatyzator może pracować z podłączonym bezpotencjałowo wyłącznikiem drzwiowym. Wyłącznik drzwiowy nie wchodzi w zakres dostawy (Akcesoria, nr kat. 4127.010).

Dzięki wyłącznikowi drzwiowemu przy otwartych drzwiach szafy (zestyk 1 i 2 zamknięte) po ok. 15 sekundach następuje wyłączenie wentylatorów i sprężarki w klimatyzatorze. W ten sposób zapobiega się powstawaniu kondensatu wewnątrz szafy przy otwartych drzwiach szafy. W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia wyposażone jest ono w funkcję opóźnienia włączania: Wentylator parownika włącza się po zamknięciu drzwi ponownie z opóźnieniem ok. 15 sekund, wentylator skraplacza i sprężarka po ok. 3 minutach.



Wskazówka:

- Do zestyków drzwiowych (zaciski 1 i 2) nie może być przykładane napięcie zewnętrzne.
- W klimatyzatorach ze sterownikiem podstawowym wentylator parownika pracuje także przy otwartych drzwiach.

3.1.8 Dodatkowe złącze X3



Wskazówka:

W przypadku sygnałów elektrycznych na złączu chodzi o niskie napięcia (nie niskie napięcia bezpieczne wg EN 60 335).

W celu zintegrowania klimatyzatora z nadrzędnymi systemami nadzorującymi można podłączyć interfejs IoT w połączeniu z adapterem Blue e IoT do 9-biegunowego złącza SUB-D X3 (dostępne jako akcesoria, interfejs IoT nr kat. 3124.300, adapter Blue e IoT nr kat. 3124.310).

3.2 Użycie zgodne z przeznaczeniem, nieprawidłowe użycie

To urządzenie chłodnicze jest przewidziane wyłącznie do chłodzenia zamkniętych szaf sterowniczych oraz do użytku profesjonalnego zgodnie z normą DIN EN 61000-3-2. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.

- Urządzenie nie może być instalowane i użytkowane w miejscach ogólnodostępnych (patrz EN 60335-2-40, punkt 3.119).
- Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do użytkowania stacjonarnego.

Urządzenie zostało zbudowane zgodnie ze stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo tego w przypadku niewłaściwego stosowania mogą powstać zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika lub osób trzecich wzgl. uszkodzenia instalacji i innych przedmiotów.

Dlatego urządzenie musi być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i w nienagannym stanie technicznym! Usterki, które mogą osłabić bezpieczeństwo, należy natychmiast usunąć (złocić)!

Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także przestrzeganie niniejszej dokumentacji i przestrzeganie warunków przeglądów i konserwacji.

Za szkody powstałe z nieprzestrzegania niniejszej dokumentacji firma Rittal GmbH & Co. KG nie bierze odpowiedzialności. Taka sama zasada obowiązuje również w przypadku nieprzestrzegania dokumentacji zastosowanego wyposażenia dodatkowego.

W przypadku użycia niezgodnie z przeznaczeniem mogą wystąpić niebezpieczeństwa. Takim użyciem niezgodnie z przeznaczeniem może być np.:

- używanie klimatyzatora przez dłuższy czas przy otwartej szafie sterowniczej
- zastosowanie niedopuszczalnych narzędzi
- niewłaściwa obsługa
- niewłaściwe usunięcie usterek
- zastosowanie akcesoriów niedopuszczonych przez Rittal GmbH & Co. KG

3.3 Zakres dostawy

Urządzenie jest dostarczane w pojedynczym opakowaniu, w stanie w całości zmontowanym.

Sprawdzić zakres dostawy pod kątem kompletności:

Liczba	Nazwa
1	Klimatyzator szafy sterowniczej

Tab. 2: Zakres dostawy

Liczba	Nazwa
1	Torba wysyłkowa:
1	– Instrukcja montażu, instalacji i obsługi
1	– Taśma uszczelniająca (samoprzylepna)
1	– Wtyczka przyłączeniowa X1
1	– Kołki gwintowane
4 – 10	– Nakrętki, podkładki
1	Szablon nawierceń

Tab. 2: Zakres dostawy

4 Montaż i podłączenie

4.1 Wybór miejsca montażu

Podczas wyboru miejsca montażu dla szafy sterowniczej uwzględnić następujące wskazówki:

- Miejsce postawienia i tym samym rozmieszczenie klimatyzatora musi być wybrane w taki sposób, aby zapewnione były dobre warunki wentylacyjne (odstęp urządzeń od siebie i od ściany min. 200 mm).
- Klimatyzator musi być zamontowany i eksploatowany w pozycji pionowej (maks. odchylenie: 2°).
- Miejsce montażu musi być wolne od brudu, agresywnej atmosfery i wilgoci.
- Temperatura otoczenia musi leżeć w granicach podanych na tabliczce znamionowej.
- Musi być możliwe utworzenie odpływu kondensatu (por. rozdział 4.4 „Podłączenie odpływu kondensatu”).
- Należy przestrzegać podanych na tabliczce znamionowej urządzenia danych dotyczących przyłączenia do sieci.

4.2 Wskazówki dotyczące montażu

4.2.1 Informacje ogólne

- Zwrócić uwagę, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Ślady oleju na uszkodzonym opakowaniu świadczą o ubytku środka chłodniczego, urządzenie może być nieuszczelnione. Każde uszkodzenie opakowania może być przyczyną następujących zakłóceń w funkcjonowaniu.
- Szafa sterownicza musi być uszczelniona ze wszystkich stron (IP 54). W przypadku nieuszczelnionej szafy sterowniczej powstaje większa ilość kondensatu.
- W celu uniknięcia powstawania zwiększonej ilości kondensatu w szafie sterowniczej, zaleca się montaż wyłącznika drzwiowego (np. 4127.010), który powoduje wyłączenie klimatyzatora podczas otwierania szafy sterowniczej (patrz rozdział 3.1.7 „Wyłącznik drzwiowy”).
- Od temperatury poniżej punktu rosy i przy temperaturach otoczenia <0 °C zalecamy stosowanie ogrzewania szafy sterowniczej 400 W w połączeniu z termostatem w celu uniknięcia wilgoci, kondensacji na komponentach i ochrony przed mrozem (patrz strona internetowa Rittal).


4.2.2 Montaż elementów elektronicznych w szafie sterowniczej



Wskazówka:

Zagrożenie powstawania kondensatu!

Podczas umieszczania komponentów elektronicznych w szafie sterowniczej zwracać uwagę na to, czy strumień zimnego powietrza nie jest skierowany na aktywne komponenty. Zwracać także uwagę na to, czy strumień zimnego powietrza nie jest skierowany bezpośrednio na ciepły strumień powietrza odlotowego aktywnych komponentów, jak np. przetwornica. To może doprowadzić do zwarcia powietrza i uniemożliwić wystarczające klimatyzowanie lub nawet przyczynić się do tego, że klimatyzator poprzez swoje wewnętrzne urządzenia zabezpieczające zatrzyma tryb chłodzenia.




Rys. 4: Nigdy nie kierować strumienia zimnego powietrza na aktywne komponenty

Oferujemy komponenty do kierowania powietrzem, patrz także strona internetowa Rittal.

Należy zwracać uwagę na zapewnienie równomiernej cyrkulacji powietrza. W żadnym przypadku nie można zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza, gdyż spowoduje to zmniejszenie wydajności chłodzenia urządzenia. Zmierzyć odstęp „x” (patrz rys. 5) od modułów elektronicznych i innych komponentów szafy, aby nie zakłócać wymaganej cyrkulacji powietrza.

4 Montaż i podłączenie


PL



Rys. 5: Cyrkulacja powietrza w szafie sterowniczej

4.3 Montaż klimatyzatora

Klimatyzator można zamontować do szafy sterowniczej na zewnątrz (1), zamontować częściowo wewnątrz szafy (2) lub całkowicie wewnątrz szafy (3):



Rys. 6: Metoda montażu

W tym celu należy za pomocą będącego w zestawie szablonu nawierceń wykonać odpowiednie otwory w ścianie bocznej lub drzwiach szafy sterowniczej.



Wskazówka:

Urządzenia 3302.xxx i 3366.xxx mogą być montowane tylko zewnętrznie lub całkowicie wewnątrz.

Podczas montażu urządzeń 3328.xxx i 3329.xxx w ścianie bocznej lub tylnej szafy VX zaleca się stosowanie wspornika części płaskiej (patrz także strona internetowa Rittal). Przy dużych obciążeniach dynamicznych i montażu na drzwiach szafy sterowniczej zalecamy wzmocnione zawiasy drzwiowe (patrz także strona internetowa Rittal). Urządzenia z klasą ochrony NEMA 4X mogą być montowane tylko zewnętrznie.

4.3.1 Wycinanie szafy sterowniczej

- Przykleić taśmą klejącą dostarczony szablon nawierceń do ściany bocznej lub drzwi szafy sterowniczej. Na szablonie znajdują się linie wymiarowe dla możliwych rodzajów montażu klimatyzatora.
- Na podstawie rysunków wymiarowych (patrz załącznik) zidentyfikować ważne dla danego rodzaju montażu linie i wymiary na szablonie.
- Otwory napunktować, wywiercić i usunąć zadziory.
- Wykonać otwory według szablonu, z szerokością linii włącznie.
- Usunąć zadziory z wycięć.




Ostrożnie!

Usunąć zadziory z wszystkich wycięć, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym ostrymi krawędziami.


4.3.2 Montaż zewnętrzny klimatyzatora

- Rozłożyć dołączoną taśmę uszczelniającą i przykleić ją ostrożnie wzdłuż tylnej strony urządzenia, aby przy krawędziach styku nie pozostały żadne luki.




Rys. 7: Przyklejanie taśmy uszczelniającej

- Wkręcić dostarczone trzpienie gwintowane w zaślepki na tylnej stronie urządzenia.
- Przymocować urządzenie dostarczonymi podkładkami i nakrętkami.




Rys. 8: Mocowanie klimatyzatora (wszystkie modele oprócz 3302.1xx)



Rys. 9: Mocowanie klimatyzatora (tylko 3302.1xx, montaż zewnętrzny)

4.3.3 Montaż częściowo wewnętrzny klimatyzatora

- Odlączyć ostrożnie od obudowy kratkę i ew. pasek stylizacyjny.
- Ostrożnie odłączyć wtyczkę z tyłu wyświetlacza i ostrożnie wcisnąć go do wewnątrz poprzez przepust kablowy.




Rys. 10: Zdejmowanie kratki i odłączanie wyświetlacza



Ostrożnie!


Klimatyzator stoi stabilnie tylko w zamontowanym stanie. Przed zdjęciem przedniej połowy obudowy zabezpieczyć jej tylną połowę przed przewróceniem się.

- Poluzować cztery nakrętki przy przedniej połowie obudowy i pociągnąć obudowę ok. 5 cm do przodu.
- Odlączyć wtyk płaski przewodu ochronnego pomiędzy dwiema połowami obudowy.
- Rozłączyć połączenie wtykowe wentylatora.
- Całkowicie zdjąć przednią część obudowy.



Rys. 11: Usuwanie pokrywy

- Usunąć cztery bolce dystansowe.
- Rozłożyć dołączoną taśmę uszczelniającą i przykleić ją ostrożnie wzdłuż wewnętrznej strony tylnej połowy obudowy, aby w miejscach przyłączenia nie pozostały żadne wolne przestrzenie.




Rys. 12: Przyklejanie taśmy uszczelniającej

- Wsunąć tylną połowę obudowy w wycięcie montażowe i przymocować ją czterema bolcami dystansowymi.
- Przeciągnąć kabel wyświetlacza przez przepust kablowy przedniej połowy obudowy.


4 Montaż i podłączenie

PL



Rys. 13: Mocowanie klimatyzatora

- Podłączyć wtyczkę wentylatora i przewód ochrony.
- Zamontować przednią część obudowy przy użyciu podkładek i nakrętek.




Rys. 14: Podłączanie wtyczki wyświetlacza

- Podłączyć ostrożnie wtyczkę wyświetlacza.
- Docisnąć kratkę i ew. pasek stylizacyjny do obudowy.


4.3.4 Montaż całkowicie wewnętrzny klimatyzatora

- Odłączyć ostrożnie od obudowy kratkę i pasek stylizacyjny.
- Ostrożnie odłączyć wtyczkę z tyłu wyświetlacza.



Rys. 15: Zdejmowanie kratki i odłączenie wyświetlacza

- Rozłożyć dołączoną taśmę uszczelniającą i przykleić ją ostrożnie wzdłuż przedniej połowy budowy, aby w miejscach przyłączenia nie pozostały żadne wolne przestrzenie.



Rys. 16: Przyklejanie taśmy uszczelniającej

- Odkręcić cztery nakrętki i podkładki od przedniej połowy obudowy.
- Wsunąć urządzenie od wnętrza szafy sterowniczej w wycięcie montażowe i przymocować je od zewnątrz do szafy za pomocą podkładek i nakrętek.


Tylko w przypadku urządzeń 3302.xxx:




Wskazówka:

Moment dokręcania nakrętek wynosi 6 Nm.

- Przed montażem usunąć, zgodnie z poniższym rysunkiem, cztery śruby.



Rys. 17: Tylko 3302.xxx: usunąć cztery śruby



Rys. 18: Mocowanie klimatyzatora

- Ew. przymocować urządzenie dodatkowo za pomocą dołączonych blach mocujących, patrz rys. 18.
- Podłączyć ostrożnie wtyczkę wyświetlacza.
- Docisnąć kratkę i ew. pasek stylizacyjny do obudowy.


4.4 Podłączanie odpływu kondensatu

We wszystkich typach urządzeń (oprócz obudowy NEMA 4X) można zamontować wąż odpływu kondensatu.

Odpływ kondensatu

- musi być ułożony z odpowiednim i stałym spadkiem (bez tworzenia syfonu)
- musi być ułożony bez zgieć
- w przypadku przedłużenia nie można zmniejszać jego przekroju poprzecznego

Wąż kondensatu jest dostępny jako akcesorium (patrz także strona internetowa Rittal).



Rys. 19: Podłączanie odpływu kondensatu

- Podłączyć odpowiedni wąż do króćca kondensatu i zabezpieczyć go opaską.
- Ułożyć wąż odpływu kondensatu np. do odpływu lub do zewnętrznego urządzenia odparowywania kondensatu (patrz także strona internetowa Rittal).

4.5 Wskazówki dotyczące instalacji elektrycznej

Przy instalacji elektrycznej przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i regionalnych oraz przepisów odpowiedniego Zakładu Energetycznego. Instalacja elektryczna może zostać przeprowadzona wyłącznie przez specjalistę, który jest odpowiedzialny za zachowanie obowiązujących norm i przepisów.

4.5.1 Dane przyłączeniowe

- Należy przestrzegać podanych na tabliczce znamionowej wartości napięcia i częstotliwości.
- Klimatyzator należy podłączyć do sieci za pomocą urządzenia rozdzielczego na wszystkich biegunach, które gwarantuje co najmniej 3 mm rozwarście styków w stanie odłączenia.
- Urządzenie jest samobezpieczne i do bezpiecznej pracy nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń zewnętrznych.
- Przewód zasilający urządzenia należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.
- Do urządzenia nie należy podłączać żadnej dodatkowej regulacji temperatury.
- Przyłącze do sieci musi zapewniać wolne od napięcia obcego wyrównywanie potencjałów.

4.5.2 Ochrona przepięciowa i obciążenie sieci

- To urządzenie nie posiada własnej ochrony przepięciowej. Czynności zapewniające skuteczną ochronę odgromową i przeciwprzeciążeniową muszą zostać wykonane przez operatora. Napięcie sieciowe nie powinno przekraczać górnej granicy tolerancji $\pm 10\%$.
- Wentylatory i sprężarki zintegrowane w urządzeniach jedno- i trójfazowych są samobezpieczne (termiczna ochrona uzwojenia). Zasada ta obowiązuje także dla wszystkich wersji transformatorów oraz urządzeń z napięciem specjalnym, które również są wyposażone w transformator.

4 Montaż i podłączenie

PL

– Jako ochronę przeciwzwarciową dla przewodów i urządzenia zainstalować podany na tabliczce znamionowej bezpiecznik (automat bezpiecznikowy o odpowiedniej charakterystyce – np. o charakterystyce C (złwoczny) – lub standardowy bezpiecznik topikowy typu gG).

4.5.3 Urządzenia prądu trójfazowego

- Podczas podłączania urządzeń w wersji trójfazowej należy koniecznie zwrócić uwagę na kierunek wirowania pola.
- Urządzenia prądu trójfazowego typów 3304.xxx, 3305.xxx, 3328.xxx i 3329.xxx muszą być podłączone do sieci TN z uziemionym punktem gwiazdowym poprzez wyłącznik (prąd nastawczy zgodnie z tabliczką znamionową). Urządzenia prądu trójfazowego o napięciu specjalnym muszą zostać zabezpieczone wyłącznikiem ochrony transformatora (kategoria AC-3) zgodnie z tabliczką znamionową.
- W przypadku urządzeń prądu trójfazowego 400/460 V kontrolowane jest dodatkowo pole wirujące lub brak fazy. Przy niewłaściwym polu wirującym lub braku fazy urządzenie nie uruchamia się.

4.5.4 Wyłącznik drzwiowy

- Każdy wyłącznik drzwiowy może być przydzielony tylko jednemu klimatyzatorowi.
- Przy klimatyzatorze w połączeniu równoległym może znajdować się kilka wyłączników drzwiowych.
- Minimalny przekrój poprzeczny przewodu przyłączeniowego wynosi 0,3 mm² przy długości przewodu 2 m.
- Rezystancja przewodu do wyłącznika drzwiowego może wynosić maks. 50 Ω. Zaleca się stosowanie kabla ekranowego.
- Wyłącznik drzwiowy może być przyłączany tylko bezpotencjałowo, bez zewnętrznych napięć.
- Zestyk wyłącznika drzwiowego przy otwartych drzwiach musi być zwarty.

Niskie napięcie bezpieczeństwa dla wyłącznika drzwiowego dostarczane jest z wewnętrznego zasilacza: prąd ok. 30 mA DC.

- Podłączyć wyłącznik drzwiowy do zacisków 1 i 2 wtyczki przyłączeniowej.

4.5.5 Wskazówka dotycząca normy migotania

Wartości graniczne migotania normy EN 61 000-3-3 lub 3-11 są zachowane, gdy impedancja sieciowa wynosi mniej niż ok. 1,5 Ω.

Operator urządzenia musi ew. zmierzyć swoją impedancję przyłączeniową lub skonsultować się z dostępnym zakładem energetycznym. Gdy nie ma możliwości wpływu na zachowanie impedancji sieciowej i powstają zakłócenia wrażliwych zamontowanych komponentów (np. magistrali), należy np. zamontować przed klimatyzatorem dławik sieciowy lub ogranicznik prądu włączeniowego, który spowoduje zdławienie prądu włączeniowego klimatyzatora.

4.5.6 Wyrównanie potencjałów

Jeżeli ze względów EMC urządzenie ma być włączone do istniejącego u klienta wyrównania potencjałów, to do punktu przyłączeniowego wyrównywania potencjałów (punktu mocowania) przy klimatyzatorach ściennych można podłączyć przewód o większym znamionowym przekroju poprzecznym.

Przewód ochronny w sieciowym przewodzie przyłączeniowym nie jest uznawany wg normy za przewód wyrównywania potencjałów.

4.6 Przeprowadzanie instalacji elektrycznej

4.6.1 Złącze magistrali (tylko w połączeniu ze sobą kilku urządzeń ze sterownikiem e-Comfort)

Poprzez złącze urządzenia X2 można za pomocą kabla magistrali (nr kat. 3124.100) połączyć ze sobą maks. 10 klimatyzatorów.



Wskazówka:

W przypadku sygnałów elektrycznych przy złączu X2 chodzi o małe napięcia (nie o obniżone napięcia zgodnie z EN 60 335-1).

Podczas łączenia w sieć należy:

- Podłączane klimatyzatory odłączyć od zasilania.
- Zwrócić uwagę na dostateczną izolację elektryczną.
- Nie układać kabli równoległe do przewodów sieciowych.
- Zwrócić uwagę na krótkie drogi przewodów.



Wskazówka:


W przypadku ostatniego z połączonych urządzeń slave nie wolno w żadnym wypadku podłączać pozostałej wtyczki kabla Y 3124.100 do złącza X3 klimatyzatora!

4.6.2 Przyłącze X3 dla złącza szeregowego


W celu zintegrowania klimatyzatora z nadrzędnymi systemami nadzorującymi można podłączyć interfejs IoT w połączeniu z adapterem Blue e IoT do 9-biegunowego złącza SUB-D X3 (dostępne jako akcesoria, interfejs IoT nr kat. 3124.300, adapter Blue e IoT nr kat. 3124.310).

4.6.3 Montaż zewnętrznego transformatora

Tylko dla urządzenia 3361.x40.



Rys. 20: Montaż zewnętrznego transformatora (tylko 3361.x40)




Rys. 21: Przykład przyłączenia: tryb master-slave

Legenda

- 1 Interfejs IoT (nr kat. 3124.300)
- 2 Adapter Blue e IoT (nr kat. 3124.310)
- 3 Kabel magistrali Master-Slave (nr kat. 3124.100)
- RTT Klimatyzatory Rittal TopTherm
- X1 Przyłączenie do sieci/wyłącznik drzwiowy/alarmy
- X2 Przyłącze Master-Slave SUB-D, 9-biegunowe
- X3 Złącze szeregowe Sub-D 9-biegunowe
- St. Wtyczka Sub-D, 9-biegunowa
- Bu. Gniazdo Sub-D, 9-biegunowe
- Adr. Adres

4 Montaż i podłączenie

PL



Rys. 22: Przykład przyłączenia: wyłącznik drzwiowy oraz praca w trybie master-slave


Legenda

- 1 Klimatyzator master
- 2 Klimatyzator slave
- 3 Szafa sterownicza 2-drzwiowa z dwoma wyłącznikami drzwiowymi
- 4 Szafa sterownicza z wyłącznikiem drzwiowym


4.6.4 Instalowanie zasilania elektrycznego

■ Skompletować instalację elektryczną na podstawie schematu połączeń elektrycznych na tylnej stronie klimatyzatora (patrz rys. 2 na stronie 4, legenda na stronie 17).

■ Jeśli chcemy analizować komunikaty systemowe klimatyzatora poprzez przekaźnik systemowy, należy podłączyć odpowiedni przewód niskiego napięcia do zacisków przyłączeniowych 3 – 5.



Rys. 23: Schemat połączeń elektrycznych nr 1




Rys. 24: Schemat połączeń elektrycznych nr 2

4 Montaż i podłączenie

PL

3304.540/.544, 3305.540/.544, 3328.540/.544, 3329.540/.544
3304.640, 3305.640, 3328.640, 3329.640, 3366.545



Rys. 25: Schemat połączeń elektrycznych nr 3

Legenda

- X1 Główna listwa zacisków przyłączeniowych
- X2 Przyłącze Master-Slave
- X3 Złącze opcjonalne
- K1 Przekaznik zakłócenia ogólnego 1
- K2 Przekaznik zakłócenia ogólnego 2
- Door Wyłącznik drzwiowy (bez wyłącznika drzwiowego: zacisk 1, 2 otwarte)



Wskazówka:
Dane techniczne, patrz tabliczka znamionowa.

AC $\cos \phi = 1$	DC Obciążenie rezystancyjne
I max. = 2 A U max. = 250 V	I min. = 100 mA U max. = 30 V I max. = 2 A

Tab. 3: Dane styków przekaźnikowych

4.7 Przeprowadzanie montażu


4.7.1 Montaż mediów filtrujących

Kompletny skraplacz klimatyzatora posiada odprowadzającą brud i łatwą do czyszczenia powłokę hydrofobową RiNano. Dlatego w wielu przypadkach używanie mat filtracyjnych nie jest konieczne, w szczególności w przypadku suchego pyłu.

Przy suchym i grubym pyłe w powietrzu otoczenia zaleca się zamontować w klimatyzatorze dodatkową matę filtracyjną z pianki PU (dostępna jako akcesoria). Dla po-

wietrza zawierającego olej zalecany jest filtr metalowy (również akcesoria). Przy zastosowaniu w zakładach tekstylnych, gdzie powstają duże ilości kłaczek, należy stosować odpowiednie sitka włókienkowe (dostępne jako opcja).

- Zdjąć z obudowy kratkę wlotu powietrza.
- Ułożyć matę filtracyjną, zgodnie z rys. 26, w kratce i docisnąć ją do obudowy.




Rys. 26: Montaż maty filtracyjnej

4.7.2 Końcowy montaż klimatyzatora

Tylko w przypadku montażu częściowo wewnętrznego i całkowicie wewnętrznego:

- Podłączyć z tyłu wtyczkę wyświetlacza.
- Nałożyć kratkę z przodu na urządzenia i docisnąć, aż się wyraźnie zatrzaśnie.



Rys. 27: Podłączenie wyświetlacza i nakładanie kratki

4.7.3 Ustawianie kontroli mat filtracyjnych (tylko przy sterowniku e-Comfort)

Działanie kontroli maty filtracyjnej:

Zanieczyszczenie maty filtracyjnej określane jest automatycznie poprzez pomiar różnicy temperatur w obiegu cyrkulacji zewnętrznej klimatyzatora (patrz rozdział 6.2.6 „Programowanie, przegląd”). W przypadku rosnącego zanieczyszczenia maty filtracyjnej wzrasta różnica temperatur. Wartość zadana różnicy temperatur w obiegu cyrkulacji zewnętrznej jest automatycznie dopasowywana do odpowiednich punktów pracy charakterystyki. Dlatego nie jest konieczna dodatkowa regulacja wartości zadanej w przypadku różnych punktów pracy urządzenia.

5 Uruchomienie



Wskazówka:

Olej w sprężarce musi się zbierać, aby zapewnić smarowanie i chłodzenie.

Klimatyzator można uruchomić najwcześniej 30 minut po montażu urządzenia.

■ Po zakończeniu wszystkich prac montażowych i instalacyjnych włączyć dopływ prądu do klimatyzatora.

Klimatyzator uruchamia się:

- ze sterownikiem podstawowym: Świeci się zielona dioda LED pracy („line”).
- ze sterownikiem e-Comfort: Najpierw przez ok. 2 sek. pojawia się wersja oprogramowania sterownika, następnie „ECO” dla włączonego trybu Eco. Następnie na 7-segmentowym wskaźniku pojawia się temperatura wewnętrzna szafy.

Teraz można dokonać indywidualnych ustawień urządzenia, np. ustawienie temperatury zadanej lub (tylko przy sterowniku e-Comfort) przydzielenie oznaczenia


sieciowego itp. (patrz rozdział 6 „Obsługa”).

6 Obsługa

Klimatyzator można obsługiwać za pomocą regulatora (sterownika), znajdującego się z przodu urządzenia (rys. 2, nr 11). W zależności od typu urządzenie to jest wyposażone w sterownik podstawowy lub e-Comfort.

6.1 Regulacja za pomocą sterownika podstawowego

Dla typów urządzeń 3302.xxx.



Rys. 28: Sterownik podstawowy

Legenda

- 1 Osłona kontrolera
- 2 Nastawnik temperatury zadanej
- 3 LED zielona („line”)
- 4 LED czerwona („alarm”)
- 5 Przycisk Reset

6.1.1 Właściwości

- Napięcie znamionowe robocze: 115 V lub 230 V
- Zintegrowane opóźnienie rozruchu i funkcja przetłaczania krańcowego drzwi
- Funkcja ochrony przed oblodzeniem
- Nadzorowanie wszystkich silników (sprężarka, wentylator skraplacza, wentylator parownika)
- Kontrola faz przy urządzeniach trójfazowych
- Wizualizacja stanu pracy poprzez wskaźnik LED:
 - Dostępne napięcie, urządzenie gotowe do pracy
 - Drzwi otwarte (tylko przy zainstalowanym wyłączniku drzwiowym)
 - Ostrzeżenie przy nadmiernej temperaturze
 - Zadziałanie czujnika wysokiego ciśnienia
- Histereza załączania: 5 K

W przypadku przeskalowania klimatyzatora i czasów pracy kompresora < 1 minuty histereza załączania zwiększy się automatycznie w celu ochrony klimatyzatora.
- Bezpotencjałowy zestaw komunikatów systemowych przy przekroczeniu temperatury

- Ustawienie temperatury zadanej (zakres ustawiania 30 – 55°C) potencjometrem
- Funkcja testowa
- Komunikaty systemowe w trybie pulsowania (patrz rozdział 6.1.2 „Wskaźnik pracy i zakłóceń”)

Klimatyzator pracuje automatycznie, tzn. po włączeniu zasilania elektrycznego wentylator parownika pracuje w trybie ciągłym (patrz rys. 3) i wprawia powietrze wnętrza

szafy w stałą cyrkulację. Zamontowany sterownik podstawowy zapewnia automatyczną pracę klimatyzatora w regularnych okresach w pobliżu wartości ustawionej na stałe różnicy przełączania 5 K.

6.1.2 Wskaźnik pracy i zakłóceń

Sterownik podstawowy reguluje klimatyzatorem i sprawuje nad nim nadzór. Poprzez zieloną i czerwoną diodę LED (rys. 28, nr 3 i 4) przedstawia stany pracy i zakłóceń:

LED	Stan	Przyczyna	Działanie	
Zielony (line)	Świeci	Dostępne zasilanie napięciem, urządzenie gotowe do pracy	–	
	Miga	Tylko przy zainstalowanym wyłączniku drzwiowym: otwarte drzwi szafy sterowniczej	W celu uniknięcia powstawania kondensatu, w miarę możliwości szybko zamykać szafę.	
		Tylko przy zainstalowanym wyłączniku drzwiowym: drzwi szafy są zamknięte	Sprawdzić pozycję wyłącznika drzwiowego.	
Czerwony (alarm)	Alarm/Błąd/Ostrzeżenie		Liczba interwałów migania czerwonej diody LED	
	Przeprowadzić reset	Reset urządzenia	(12)	
		Alarm wysokiego ciśnienia	(0)	
	Czujniki	Uszkodzony potencjometr lub błąd wyświetlacza	(3)	
		Czujnik temperatury wewnętrznej uszkodzony	(4)	
		Uszkodzony czujnik ochrony przed oblodzeniem	(5)	
	Przeciążenie	Przeciążona sprężarka	(6)	
		Przeciążony wentylator wewnętrzny	(7)	
		Przeciążony wentylator zewnętrzny	(8)	
	Stan/status urządzenia	Tryb przeciążenia (moc stratna)	(9)	
	Ostrzeżenie	Alarm ochrony oblodzeniem	(2)	
Ostrzeżenie o przegrzaniu		(1)		
Wył.	Brak wskazywania	Brak napięcia	–	Sprawdzić napięcie zasilające
		Nadzorowanie faz prądu trójfazowego: „LED wył.” = błędne przyłącze fazowe	–	Zamienić fazy

Tab. 4: Wskaźnik pracy i zakłócenia kontrolera podstawowego

Legenda częstości pulsowania:

- | = 500 ms (czerwona LED wł.)
 _ = 500 ms (czerwona LED wył.)
 ***** = 3 s przerwy (czerwona LED wył.)

Komunikat nadmiernej temperatury można sprawdzić dodatkowo przez zintegrowany bezpotencjałowy zestyk przy zacisku przyłączeniowym klimatyzatora (przełącznik komunikatów systemowych z zestykiem przełącznym, patrz schematy przyłączeniowe w rozdziale 4.6.4 „Insta-

lowanie zasilania elektrycznego”):

- Zacisk 3: NC (normally closed)
- Zacisk 4: C (przyłączenie napięcia zasilania przełącznika komunikatów)
- Zacisk 5: NO (normally open)

Definicje NC i NO dotyczą stanu bez napięcia. Gdy przy klimatyzatorze występuje napięcie, przełącznik komunikatów zaciska się, dzięki czemu zestyki przełącznika zmieniają swój stan (zestyk 3 - 4 otwarte; zestyk 4 - 5 zamknięte).


To jest normalny stan roboczy klimatyzatora. W momencie, gdy wystąpi komunikat zakłócenia lub zostanie przerwane zasilanie napięciem, przełącznik zostaje zwolniony i następuje zamknięcie zestyku 3 - 4.

6.1.3 Tryb testowy sterownika podstawowego

Sterownik podstawowy wyposażony jest w funkcję testową, podczas której klimatyzator chłodzi niezależnie od temperatury zadanej lub funkcji wyłącznika drzwiowego.

Najpierw należy zdemontować osłonę sterownika.

- Odłączyć napięcie sieciowe.
- Zdjąć kratkę lub pasek stylizacyjny, w którym zamontowany jest sterownik.
- Poluzować od tyłu mocowanie wyświetlacza i wyciągnąć go lekko do przodu.



Rys. 29: Luzowanie osłony sterownika podstawowego

- Ostrożnie unieść osłonę np. kciukiem lub płaskim śrubokrętem i zdjąć ją.

Teraz można uruchomić tryb testowy.

- Obrócić potencjometr w lewo do oporu. Teraz przytrzymać gumowany wskaźnik potencjometru, podczas gdy ponownie włączane jest napięcie sieciowe.

Klimatyzator rozpoczyna pracę i miga zielona dioda LED (|_||_|_||_ . . .). Po ok. 5 minutach tryb testowy jest zakończony. Urządzenie wyłącza się i przechodzi do trybu normalnego.

Legenda

- | = dioda LED 500 ms zał.
- _ = dioda LED 500 ms wył.

W trybie zwykłym zielona dioda LED ciągle się świeci.

- Teraz obrócić potencjometr ponownie do żądanej wartości zadanej.

6.1.4 Ustawianie temperatury zadanej



Wskazówka:

Temperatura zadana przy sterowniku podstawowym ustawiona jest fabrycznie na +35°C.

Ze względu na oszczędność energii nie należy nastawiać temperatury zadanej na niższą niż faktycznie potrzeba.

W celu zmiany temperatury zadanej:

- Zdemontować osłonę sterownika zgodnie z opisem w rozdziale 6.1.3 „Tryb testowy sterownika podstawowego”.
- Nastawnikiem ustawić żądaną temperaturę zadana (rys. 28).
- Ostrożnie docisnąć osłonę do wyświetlacza, aż wyraźnie się zatrzaśnie.
- Wetknąć wyświetlacz ponownie w pasek stylizacyjny lub kratkę.
- Przymocować kratkę lub pasek stylizacyjny ponownie do klimatyzatora.

6.1.5 Resetowanie sterownika podstawowego

Po alarmie wysokiego ciśnienia w obiegu chłodniczym i usunięciu jego przyczyny należy w przypadku sterownika podstawowego przeprowadzić ręczny reset:


- Zdemontować osłonę sterownika podstawowego zgodnie z opisem w rozdziale 6.1.3 „Tryb testowy sterownika podstawowego”.
- Na min. 3 sekundy wcisnąć przycisk Reset (rys. 28, nr 5).

Gaśnie czerwona dioda LED.

- Ponownie zamontować sterownik podstawowy.

6.2 Regulacja sterownikiem e-Comfort

Dla typów urządzeń 33xx.5xx i 33xx.6xx.



Rys. 30: Sterownik e-Comfort

Legenda

- 1 Przycisk programowania, jednocześnie wskazanie ustawionej jednostki temperatury (stopnie Celsjusza)
- 2 Przycisk Set
- 3 Przycisk programowania, jednocześnie wskazanie ustawionej jednostki temperatury (stopnie Fahrenheita)
- 4 Wskaźnik 7-segmentowy

6.2.1 Właściwości

- Napięcie znamionowe robocze:
 - 115 V lub
 - 230 V lub
 - 400/460 V, 3 fazowe, obsługa wielu napięć bez zmiany okablowania
- Zintegrowane opóźnienie rozruchu i funkcja przełącznika krańcowego drzwi
- Funkcja ochrony przed oblodzeniem
- Nadzorowanie wszystkich silników (sprężarka, wentylator skraplacza, wentylator parownika)
- Kontrola faz przy urządzeniach trójfazowych
- Funkcja Master/Slave z maks. 10 urządzeniami. Jedno urządzenie działa jako master. W przypadku osiągnięcia przez jedno z urządzeń slave zadanej temperatury lub zadziałania funkcji przełącznika krańcowego drzwi, urządzenie to zgłasza do urządzenia master, które włącza lub wyłącza wszystkie inne klimatyzatory.
- Histeresa załączania: zakres ustawiania 2 – 10 K, ustawienie wstępne na 5 K.
- Wizualizacja aktualnej temperatury wewnętrznej oraz wszystkich komunikatów zakłóceń na 7-segmentowym wskaźniku.
- Interfejs IoT (nr kat. 3124.300) w połączeniu z adapterem Blue e IoT (nr kat. 3124.310) umożliwia zintegrowanie z nadrzędnymi systemami zdalnego monitorowania.

Klimatyzator pracuje automatycznie, tzn. po włączeniu zasilania elektrycznego uruchamia się wentylator parownika (patrz rys. 3) i rozprowadza powietrze wewnątrz szafy sterowniczej. Sprężarkę i wentylatorem skraplacza reguluje sterownik e-Comfort. Sterownik e-Comfort posiada 7-segmentowy wskaźnik (rys. 30). Po włączeniu zasilania wyświetla się na nim najpierw przez ok. 2 sek. aktualna wersja oprogramowania oraz uruchomiony tryb

Eco. Potem skonfigurowana opcja (np. t10) lub temperatura.

W normalnym trybie na wskaźniku przedstawiana jest zarówno temperatura (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita), jak i komunikaty zakłóceń.


Aktualna temperatura wewnątrz szafy sterowniczej jest zwykle pokazywana w trybie ciągłym. Przy wystąpieniu komunikatu zakłócenia pojawia się on na przemian ze wskazaniem temperatury.

Programowanie urządzenia przeprowadzane jest przyciskami 1 – 3 (rys. 30). Na wyświetlaczu pojawiają się również odpowiednie parametry.

6.2.2 Tryb Eco

Wszystkie klimatyzatory Rittal TopTherm ze sterownikiem e-Comfort od wersji firmware 3.2 posiadają energooszczędny tryb Eco, który jest domyślnie włączony. Tryb Eco służy do zwiększenia energooszczędności klimatyzatora przy braku lub małym obciążeniu cieplnym w szafie sterowniczej (np. tryb gotowości, brak produkcji lub weekend). Wentylator parownika w obiegu wewnętrznym jest przy tym wyłączany w zależności od potrzeb, gdy aktualna temperatura w szafie sterowniczej spadnie 10 K poniżej temperatury ustawionej. Aby również wtedy niezawodnie rejestrować aktualną temperaturę wewnętrzną, wentylator uruchamia się cyklicznie co 10 min. na 30 sekund (patrz rys. 31). Jeżeli temperatura wewnętrzna osiągnie ponownie zakres 5 K poniżej temperatury ustawionej, wówczas wentylator włącza się z powrotem w trybie ciągłym.

Na życzenie tryb Eco można wyłączyć na ekranie obsługi. W tym celu na poziomie programowania należy przełączyć parametr z 1 na 0 (patrz tab. 5). Wentylator pracuje wówczas w trybie ciągłym.



Rys. 31: Wykres trybu Eco

6.2.3 Uruchomienie trybu testu

Sterownik e-Comfort wyposażony jest w funkcję testową, podczas której klimatyzator uruchamia chłodzenie niezależnie od temperatury zadanej lub funkcji wyłącznika drzwiowego.

- Wcisnąć na min. 5 sekund jednocześnie przyciski 1 i 2 (rys. 30).

Klimatyzator uruchamia tryb testu. Po ok. 5 minutach tryb testowy jest zakończony. Urządzenie wyłącza się i przechodzi do trybu normalnego.

6.2.4 Ogólne informacje dotyczące programowania

Przyciskami 1, 2 i 3 (rys. 30) można zmieniać 24 parametry w zadanym zakresie (wartość min., wartość maks.).

Tabele 5 i 6 pokazują, które parametry można zmieniać. Rys. 32 na stronie 23 pokazuje, jakie przyciski należy przy tym wciskać.



Wskazówka dotycząca histerezy łączenia:

Przy mniejszej histerezie i związanymi z tym krótkimi cyklami załączeniowymi istnieje zagrożenie, że chłodzenie nie będzie wystarczające lub tylko chłodzone będą tylko częściowe sekcje szafy. W przypadku przeskalowania klimatyzatora i czasów pracy kompresora < 1 minuty histereza załączania zwiększy się automatycznie w celu ochrony klimatyzatora (patrz komunikat „LH” w rozdziale 6.2.9 „Analizowanie komunikatów systemowych”).

Uwaga dotycząca zadanej temperatury:

Temperatura zadana przy sterowniku e-Comfort ustawiona jest fabrycznie na +35°C.

Ze względu na oszczędność energii i niebezpieczeństwo powstawania kondensatu nie należy nastawiać temperatury zadanej na niższą niż faktycznie potrzebna.

Uwaga dotycząca użytkowej mocy chłodniczej:

Interaktywne pola charakterystyk do ustalenia użytkowej mocy chłodniczej podane są na stronie www.rittal.com.

Wyświetli się wskazanie „Cod”. Aby móc zmienić wartość, należy wprowadzić kod autoryzacji „22”.

■ Przytrzymać przycisk programowania ▲ (°C) aż pojawi się „22”.

■ Nacisnąć przycisk 2 („Set”), aby potwierdzić kod.

Teraz można zmieniać parametry w zadanym zakresie.

■ Wcisnąć jeden z przycisków programowania ▲ (°C) lub ▼ (°F), aż wyświetli się żądana wartość.

■ Nacisnąć przycisk 2 („Set”), aby potwierdzić zmianę.

Teraz w ten sam sposób można zmienić inne parametry.

W tym celu nie trzeba wprowadzać ponownie kodu zmieniającego „22”.

■ W celu opuszczenia trybu programowania, wcisnąć ponownie na ok. 5 sekund przycisk 2 („Set”).

Na wyświetlaczu pojawi się „Acc” informując, że zmiany zostały zapisane. Następnie wskaźnik powróci do trybu normalnego (temperatura wewnętrzna szafy sterowniczej).

Sterownik e-Comfort może być programowany także przez program diagnostyczny (nr kat. 3159.100), dostarczany razem z kablem łączeniowym do komputera PC. Wtyczka kabla połączeniowego z tyłu wyświetlacza sterownika e-Comfort służy jako interfejs.

Programowanie wszystkich konfigurowalnych parametrów jest zasadniczo zawsze takie samo.

Aby przejść do trybu programowania:

■ Wcisnąć przycisk 2 („Set”) na ok. 5 sek.

Sterownik znajduje się teraz w trybie programowania.

Jeśli w trybie programowania przez ok. 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, najpierw miga wskaźnik, a następnie sterownik powraca do normalnego trybu wyświetlania. Wskazanie „Esc” sygnalizuje przy tym, że dokonane do tej pory zmiany nie zostały zapisane.

■ Naciskać przycisk programowania ▲ (°C) lub ▼ (°F), aby zmieniać pomiędzy ustawianymi parametrami (patrz tabele 5 i 6).

■ Wcisnąć przycisk 2 („Set”) aby wybrać wyświetlony parametr do edycji.

Pojawi się aktualna wartość parametru.

■ Wcisnąć jeden z przycisków programowania ▲ (°C) lub ▼ (°F).


6.2.5 Parametry zmienne

Patrz też rys. 32 na stronie 23.

Poziom prog.	Wskaźniki wyświetlacza	Parametr	Wart. min.	Wart. maks.	Ustawienie fabryczne	Opis
1	St	Zadana temperatura wewnętrzna szafy sterowniczej T_i	20°C	55°C	35°C	Wartość zadana temperatury wnętrza szafy sterowniczej jest ustawiona fabrycznie na 35°C (95°F) i jest zmienna w zakresie od 20 do 55°C (68 do 131°F).
			68°F	131°F	95°F	
2	Fi	Monitorowanie maty filtracyjnej	10 K	60 K	99 (= wył.)	W celu aktywacji kontroli mat filtracyjnych należy ustawić wskazanie na min. 10 K (18°F) powyżej wartości różnicy temperatur wyświetlanej w trybie programowania „Fi”; fabrycznie kontrola mat filtracyjnych jest wyłączona (99 = wył.).
			18°F	108°F	178 (= wył.)	
3	Ad	Oznaczenie Master-Slave	0	19	0	Patrz rozdział 6.2.8 „Ustawianie oznaczenia Master/Slave”, strona 25.
4	CF	Przełączanie °C/°F	0	1	0	Wyświetlanie temperatury można przełączyć z °C (0) na °F (1). Aktualną jednostkę temperatury wskazuje odpowiednia dioda LED.
5	H1	Ustawienie różnicy załączania (histerezy)	2 K	10 K	5 K	Klimatyzator jest ustawiony fabrycznie na histerezę załączania 5 K (9°F). Zmiana tego parametru powinna nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z producentem. Prosimy o kontakt.
			4°F	18°F	9°F	
6	H2	Wartość różnicy komunikatu błędu A2	3 K	15 K	5 K	Jeśli temperatura wewnątrz szafy sterowniczej wzrośnie powyżej 5 K (9°F) od ustawionej wartości zadanej, wówczas na terminalu wyświetlacza pojawia się komunikat błędu A2 (za wysoka temperatura wewnątrz szafy sterowniczej). W razie potrzeby można tu zmieniać wartość różnicy w zakresie 3 – 15 K (5 – 27°F).
			5°F	27°F	9°F	
26	ECO	Tryb Eco-Mode	0	1	1	Eco-Mode WYŁ.: 0 / Eco-Mode WŁ.: 1
27	PSO	Zmiana kodu autoryzacji	0	15	0	Ten parametr umożliwia zmianę kodu autoryzacji „22” (fabryczny) na inny. Nowy kod jest sumą 22 + PSO.

Tab. 5: Parametry zmienne

6.2.6 Programowanie, przegląd



Rys. 32: Programowanie, przegląd

6.2.7 Definiowanie komunikatów systemowych do analizy

Komunikaty systemowe przedstawiane są na wyświetlaczu sterownika e-Comfort przez wskazania A1 do A20 oraz E0.

Więcej wyjaśnień na temat komunikatów systemowych znajduje się w rozdziale 6.2.9 „Analizowanie komunikatów systemowych”.

Patrz też rys. 32 na stronie 23.

Poziom prog.	Wskaźniki wyświetlacza	Wart. min.	Wart. maks.	Ustawienie fabryczne	Rodzaj lub miejsce zakłócenia
7	A1	0	2	0	Otwarte drzwi szafy sterowniczej
8	A2	0	2	0	Za wysoka temperatura wewnątrz szafy sterowniczej
9	A3	0	2	0	Kontrola filtra
10	A4	0	2	0	Temperatura otoczenia za wysoka / za niska
11	A5	0	2	0	Zagrożenie oblodzeniem
12	A6	0	2	1	Czujnik ciśnienia PSA ^H
13	A7	0	2	2	Parownik
14	A8	0	2	1	Ostrzeżenie przed kondensatem
15	A9	0	2	1	Wentylator skraplacza zablokowany lub uszkodzony
16	A10	0	2	1	Wentylator parownika zablokowany lub uszkodzony
17	A11	0	2	2	Sprężarka
18	A12	0	2	1	Skrapacz
19	A13	0	2	1	Czujnik temperatury otoczenia
20	A14	0	2	1	Czujnik temperatury oblodzenia
21	A15	0	2	1	Czujnik temperatury ostrzeżenia przed kondensatem
22	A16	0	2	1	Czujnik temperatury wewnętrznej
23	A17	0	2	1	Kontrola zgodności faz
24	A18	0	2	0	EPROM
25	A19	0	2	0	LAN/Master-Slave

Tab. 6: Komunikaty systemowe dostępne na przełącznikach

Komunikaty systemowe A1 - A19 można analizować dodatkowo przez dwa bezpotencjałowe przełączniki systemowe. Do obu przełączników można przyporządkować dowolny komunikat systemowy.

Przełącznik komunikatów systemowych z zestykiem zwiernym: patrz schematy połączeń w rozdziale 4.6.4 „Instalowanie zasilania elektrycznego”:

- Zacisk 3: NO (normally open, przełącznik 2)
- Zacisk 4: C (przyłączenie napięcia zasilania przełącznika komunikatów)
- Zacisk 5: NO (normally open, przełącznik 1)

Definicja NO dotyczy stanu bez napięcia. Po przyłożeniu napięcia do klimatyzatora następuje załączenie obu przełączników (1 i 2).

To jest normalny stan roboczy klimatyzatora. W momencie, gdy wystąpi komunikat systemowy lub zostanie przerwane zasilanie elektryczne, odpowiedni przełącznik zostaje zwolniony i zestyk rozwiera się.

Za pomocą programu RiDiag II (dostępnego jako akcesoria, nr kat. 3159.100) można odwrócić działanie przełącznika komunikatów awarii.

Wówczas w normalnym trybie pracy opadają oba przełączniki. Po wystąpieniu komunikatu systemowego odpowiedni przełącznik uruchamia się i zwiiera zestyk.



Wskazówka:

To ustawienie można zmienić tylko za pomocą programu RiDiag II.

Programowanie komunikatów systemowych z wartością

- 0: Komunikat systemowy nie jest wysyłany do przekaźnika komunikatów systemowych, lecz przedstawiany tylko na wyświetlaczu
- 1: Komunikat systemowy analizowany jest przez przekaźnik 1
- 2: Komunikat systemowy analizowany jest przez przekaźnik 2

6.2.8 Ustawianie oznaczenia Master/Slave

Przy podłączeniu kilku klimatyzatorów (maks. 10) należy jeden z nich zdefiniować jako „Master”, a pozostałe jako „Slave”. W tym celu nadać każdemu klimatyzatorowi odpowiednie oznaczenie (adres), na podstawie którego klimatyzatory będą identyfikowane w sieci.

Przy osiągnięciu zadanej temperatury w jednym z urządzeń Slave lub przy funkcji wyłącznika drzwiowego dane urządzenie Slave zgłasza się do urządzenia Master, które wyłącza wszystkie inne klimatyzatory.



Wskazówka:

- Tylko jedno urządzenie może być zdefiniowane jako Master, a jego oznaczenie musi się zgadzać z liczbą podłączonych urządzeń Slave.
- Urządzenia Slave muszą posiadać różne oznaczenia.
- Oznaczenia muszą być rosnące i nie mogą posiadać przerw.


Na **klimatyzatorze Master** (00 = ustawienie fabryczne) ustawić, ile urządzeń Slave znajduje się w sieci:

- 01: Master z 1 klimatyzatorem Slave
- 02: Master z 2 klimatyzatorami Slave
- 03: Master z 3 klimatyzatorami Slave
- 04: Master z 4 klimatyzatorami Slave

- 05: Master z 5 klimatyzatorami Slave
- 06: Master z 6 klimatyzatorami Slave
- 07: Master z 7 klimatyzatorami Slave
- 08: Master z 8 klimatyzatorami Slave
- 09: Master z 9 klimatyzatorami Slave

Na **klimatyzatorze Slave** (00 = ustawienie fabryczne) ustawić, ile urządzeń Slave znajduje się w sieci:

- 11: klimatyzator Slave nr 1
- 12: klimatyzator Slave nr 2
- 13: klimatyzator Slave nr 3
- 14: klimatyzator Slave nr 4
- 15: klimatyzator Slave nr 5
- 16: klimatyzator Slave nr 6
- 17: klimatyzator Slave nr 7
- 18: klimatyzator Slave nr 8
- 19: klimatyzator Slave nr 9



Rys. 33: Połączenie Master-Slave (przykład)

Inne przykłady przyłączenia, patrz rozdział 4.6.1 „Złącze magistrali (tylko w połączeniu ze sobą kilku urządzeń ze sterownikiem e-Comfort)”.

Ustawianie oznaczenia, patrz rozdział 6.2.5 „Parametry zmienne” lub rozdział 6.2.6 „Programowanie, przegląd”, parametr „Ad”.

6.2.9 Analizowanie komunikatów systemowych

Komunikaty systemowe są wyświetlane na ekranie sterownika e-Comfort w postaci numerów.

Po pojawieniu się komunikatów A03, A06 i A07 i po usunięciu ich przyczyny należy zresetować sterownik e-Comfort (patrz rozdział 6.2.10 „Resetowanie sterownika e-Comfort”).

Wskaźniki wyświetlacza	Komunikat systemowy	Możliwa przyczyna	Usuwanie zakłóceń
A01	Otwarte drzwi szafy sterowniczej	Drzwi otwarte lub wyłącznik drzwiowy nie jest ustawiony poprawnie	Zamknąć drzwi, poprawnie ustawić wyłącznik drzwiowy, ewentualnie sprawdzić połączenie
A02	Za wysoka temperatura wewnątrz szafy sterowniczej	Zbyt mała moc chłodnicza/ Zastosowano zbyt małe urządzenie. Błąd wynikający z komunikatów A03 do A17.	Sprawdzić moc chłodniczą
A03	Kontrola filtra	Zanieczyszczona mata filtracyjna	Czyszczenie lub wymiana Resetowanie sterownika e-Comfort
A04	Temperatura otoczenia za wysoka / za niska	Temperatura otoczenia poza dopuszczalnym zakresem pracy (+10°C do +60°C)	Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę otoczenia (np. ogrzać pomieszczenie lub przewietrzyć)

Tab. 7: Usuwanie zakłóceń przy kontrolerze e-Comfort

6 Obsługa

PL

Wskaźniki wyświetlacza	Komunikat systemowy	Możliwa przyczyna	Usuwanie zakłóceń
A05	Zagrożenie oblodzeniem	Komunikat w przypadku zagrożenia oblodzeniem Ew. wentylator parownika zablokowany mechanicznie, uszkodzony lub zasłonięty wylot zimnego powietrza.	Ustawić wartość zadaną temperatury wnętrza szafy na wyższą. Skontrolować, ew. oczyścić lub wymienić wentylator parownika.
A06	Czujnik ciśnienia PSAH	Za wysoka temperatura otoczenia	Obniżanie temperatury otoczenia Resetowanie sterownika e-Comfort
		Zabrudzony skraplacz	Czyszczenie skraplacza Resetowanie sterownika e-Comfort
		Zanieczyszczona mata filtracyjna	Czyszczenie lub wymiana Resetowanie sterownika e-Comfort
		Uszkodzony wentylator skraplacza	Wymiana Resetowanie sterownika e-Comfort
		Uszkodzony zawór rozprężny	Naprawa przez specjalistę Resetowanie sterownika e-Comfort
		Uszkodzony czujnik ciśnienia PSA ^H	Wymiana przez specjalistę Resetowanie sterownika e-Comfort
A07	Parownik	Brak czynnika chłodzącego; uszkodzony czujnik przed lub za skraplaczem.	Naprawa przez specjalistę Resetowanie sterownika e-Comfort
A08	Ostrzeżenie przed kondensatem	Odptyw kondensatu zgęsty lub zapchany	Sprawdzić odpływ kondensatu; usunąć ewentualne zagięcia lub zatkanie węża
		Tylko w urządzeniach z opcjonalnym odparowaniem kondensatu	Sprawdzić, ew. wymienić wyparkę kondensatu
A09	Wentylator skraplacza	Zablokowany lub uszkodzony	Usunąć blokadę; ewentualnie wymienić
A10	Wentylator parownika	Zablokowany lub uszkodzony	Usunąć blokadę; ewentualnie wymienić
A11	Sprężarka	Przeciążona sprężarka (wewnętrzna ochrona uzwojeń)	Brak czynności Urządzenie samodzielnie włączy się ponownie
		Uszkodzenie (sprawdzić pomiar oporu uzwojenia)	Wymiana przez specjalistę
A12	Czujnik temperatury skraplacza	Przerwanie przewodu lub zwarcie	Wymiana
A13	Czujnik temperatury otoczenia	Przerwanie przewodu lub zwarcie	Wymiana
A14	Czujnik temperatury oblodzenia	Przerwanie przewodu lub zwarcie	Wymiana
A15	Czujnik temperatury ostrzeżenia przed kondensatem	Przerwanie przewodu lub zwarcie	Wymiana
A16	Czujnik temperatury wewnętrznej	Przerwanie przewodu lub zwarcie	Wymiana

Tab. 7: Usuwanie zakłóceń przy kontrolerze e-Comfort

Wskaźniki wyświetlacza	Komunikat systemowy	Możliwa przyczyna	Usuwanie zakłóceń
A17	Kontrola zgodności faz	Tylko przy urządzeniach trójfazowych: niewłaściwe pole wirujące / brak fazy	Zamienić dwie fazy
A18	Błąd EPROM	Zamontowana nowa płytki	Konieczna aktualizacja oprogramowania (tylko po zamontowaniu płytki z nowym oprogramowaniem): kodem 22 przejść do poziomu programowania; wcisnąć przycisk 1 i potwierdzić „Set”, aż pojawi się „Acc”. Odłączyć urządzenie od sieci i ponownie podłączyć.
A19	LAN/Master-Slave	Brak połączenia Master i Slave	Sprawdzić ustawienia lub kable
A20	Spadek napięcia	Komunikat nie jest wyświetlany	Wynik zapisywany jest w pliku dziennika
E0	Komunikat wyświetlacza	Problem połączenia wyświetlacza i płyty sterownika	Reset: Wyłączyć zasilanie elektryczne i włączyć ponownie po ok. 2 sek.
		Uszkodzony kabel; luźne złącze wtykowe	Wymiana płytek
OL	Overload	Parametry otoczenia wzgl. moc stratna poza granicą użytkowania urządzenia.	
LH	Low heat	Niskie straty mocy w szafie	
b07	Wyciek w obiegu chłodzenia	Zamienione czujniki B3 i B4	Zamienić dane czujniki
rSt	Reset	Konieczny ręczny reset urządzenia, patrz rozdział 6.2.10 „Resetowanie sterownika e-Comfort”.	

Tab. 7: Usuwanie zakłóceń przy kontrolerze e-Comfort

6.2.10 Resetowanie sterownika e-Comfort

Sterownik e-Comfort musi zostać zresetowany po wystąpieniu zakłóceń A03, A06 i A07.

- Wcisnąć jednocześnie przyciski 1 (▲) i 3 (▼) (rys. 30) na 5 sekund.

Komunikaty systemowe znikną i pojawi się wskazanie temperatury.

7 Przegląd i konserwacja



Uwaga!

Urządzenie znajduje się pod napięciem. Przed otwarciem urządzenia odłączyć zasilanie napięciem i zabezpieczyć przed ponownym przypadkowym włączeniem.



Ostrożnie!

Ewentualne niezbędne naprawy obiegu chłodniczego mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.

Obwód chłodniczy to niewymagający konserwacji i hermetycznie zamknięty układ. Klimatyzator napełniony jest fabrycznie wymaganą ilością czynnika chłodniczego, sprawdzony pod kątem szczelności i poddany rozruchowi próbnemu.

Wbudowane bezobsługowe wentylatory na łożyskach kulkowych są chronione przed wilgocią i pyłem oraz wyposażone w czujnik temperatury. Oczekiwana żywotność wynosi co najmniej 30.000 godzin pracy (L10, 40°C).

Klimatyzator nie wymaga zatem znacznej konserwacji. Jedynie komponenty zewnętrznego obiegu powietrza można od czasu do czasu przy widocznym zabrudzeniu przeczyścić przy pomocy odkurzacza lub sprężonego powietrza. Silne, olejowe zabrudzenie można usuwać niepalnymi środkami czyszczącymi, np. środkiem do czyszczenia na zimno.

Częstotliwość konserwacji: 2000 godzin pracy. W zależności od stopnia zabrudzenia powietrza otoczenia, należy dostosować częstotliwość konserwacji odpowiednio do intensywności obciążenia powietrza.



Ostrożnie!

Nie stosować do czyszczenia łatwopalnych cieczy.

7 Przegląd i konserwacja

PL

Kolejność czynności konserwacyjnych:

- Sprawdzić stopień zabrudzenia.
- Zabrudzenia filtra? Ew. wymienić filtr.
- Kratka chłodzenia zabrudzona? Ew. wyczyścić.
- Aktywować tryb testowy; funkcja chłodzenia prawidłowa?
- Sprawdzić poziom hałasu kompresora i wentylatorów.

7.1 Czyszczenie sprężonym powietrzem SK 3304.xxx/SK 3305.xxx



Rys. 34: Wyciąganie wtyczki sieciowej



Rys. 35: Usuwanie górnej kratki



Rys. 36: Usuwanie dolnej kratki




Rys. 37: Usuwanie paska stylizacyjnego




Rys. 38: Odłączanie wtyczki od wyświetlacza (1)




Rys. 40: Klimatyzator bez kratki



Rys. 39: Odłączanie wtyczki od wyświetlacza (2)




Rys. 41: Demontaż wentylatora obrotowego zewnętrznego (poluzować cztery śruby)




Rys. 42: Demontaż wentylatora

7 Przegląd i konserwacja


PL



Rys. 43: Rozłączanie połączeń wtykowych wentylatora



Rys. 44: Demontaż pokrywy (poluzować cztery nakrętki)



Rys. 45: Wsuwanie kabla wyświetlacza




Rys. 46: Wciskanie kabla wyświetlacza przez przepust kablowy




Rys. 47: Ściąganie pokrywy (1)



Rys. 48: Ściąganie pokrywy (2)



Rys. 49: Luzowanie kabla uziemiającego pomiędzy pokrywą a szyną (1)



Rys. 50: Luzowanie kabla uziemiającego pomiędzy pokrywą a szyną (2)



Rys. 51: Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rejestru wymiany ciepła i pomieszczenia kompresora (1)



Rys. 52: Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rejestru wymiany ciepła i pomieszczenia kompresora (2)

7.2 Czyszczenie sprężonym powietrzem 3328.xxx, 3329.xxx



Rys. 53: Wyciąganie wtyczki sieciowej

7 Przegląd i konserwacja

PL



Rys. 54: Usuwanie górnej kratki (1)



Rys. 56: Usuwanie górnej kratki (3)



Rys. 55: Usuwanie górnej kratki (2)



Rys. 57: Usuwanie dolnej kratki (1)




Rys. 58: Usuwanie dolnej kratki (2)




Rys. 59: Zdejmowanie paska stylizacyjnego



Rys. 60: Odłączanie kabla wyświetlacza



Rys. 61: Wsuwanie kabla wyświetlacza i przeciskanie go przez przepust kablowy (1)



Rys. 62: Wsuwanie kabla wyświetlacza i przeciskanie go przez przepust kablowy (2)



Rys. 63: Luzowanie czterech śrub wentylatora obiegu zewnętrznego

7 Przegląd i konserwacja

PL



Rys. 64: Demontaż wentylatora obiegu zewnętrznego




Rys. 68: Rozłączanie kabla uziemiającego wentylatora (1)



Rys. 65: Rozłączanie połączeń wtykowych wentylatora (1)



Rys. 69: Rozłączanie kabla uziemiającego wentylatora (2)



Rys. 66: Rozłączanie połączeń wtykowych wentylatora (2)



Rys. 67: Rozłączanie połączeń wtykowych wentylatora (3)



Rys. 70: Luzowanie czterech nakrętek pokrywy




Rys. 71: Usuwanie pokrywy



Rys. 73: Odłączanie kabla uziemiającego (2)




Rys. 72: Odłączanie kabla uziemiającego (1)



Rys. 74: Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rejestru wymiany ciepła i pomieszczenia kompresora (1)




Rys. 75: Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rejestru wymiany ciepła i pomieszczenia kompresora (2)




Rys. 76: Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem rejestru wymiany ciepła i pomieszczenia kompresora (3)


7.3 Wskazówki dotyczące montażu obudów NEMA 4X




Rys. 77: Przygotowanie




Rys. 78: Montaż urządzenia




Rys. 79: Demontaż pokrywy (1)



Rys. 82: Wymiana filtra



Rys. 80: Demontaż pokrywy (2)



Rys. 81: Demontaż pokrywy (3)

8 Magazynowanie i utylizacja



Wskazówka:

Temperatura składowania klimatyzatora nie może wykraczać poza zakres podany w danych technicznych (por. rozdział 9.1 „Dane techniczne“).


- Składować klimatyzator w pozycji do transportu. Zamknięty obwód chłodniczy zawiera czynnik chłodniczy i olej, które muszą zostać prawidłowo zutylizowane w trosce o środowisko naturalne. Utylizacja może zostać przeprowadzona w zakładach Rittal. Prosimy o kontakt.

9 Szczegóły techniczne

PL

9 Szczegóły techniczne

9.1 Dane techniczne



Rys. 83: Tabliczka znamionowa (dane techniczne)

- Przestrzegać danych przyłączenia do sieci (napięcie i częstotliwość) zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej.
- Zapewnić zabezpieczenie zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej.

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.							
Sterownik podstawowy, RAL 7035	-	3302.100	3302.110	3302.300	3302.310	-	-	-	-
Sterownik podstawowy, pokrywa ze stali nierdzewnej	-	3302.200	3302.210	-	-	-	-	-	-
Sterownik e-Comfort, RAL 7035	-	-	-	-	-	3303.500	3303.510	3304.500	3304.510
Sterownik e-Comfort, pokrywa ze stali nierdzewnej	-	-	-	-	-	3303.600	3303.610	3304.600	3304.610
Napięcie znamionowe	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60
Prąd znamionowy	A	1,6/1,7	3,3	1,6/1,7	4,0	2,6/2,6	5,7	3,9/4,3	8,0/8,8
Prąd rozruchowy	A	3,0/3,4	8,0	4,3/5,3	12,0	5,1/6,4	11,5	12,0/14,0	26,0/28,0
Zabezpieczenie T	A	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-
Wyłącznik przeciążeniowy	A	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyłącznik ochronny transformatora	A	-	-	-	-	-	-	-	11,0...16,0
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	-	■	■	■	■	■	■	■	-
Całkowita moc chłodnicza P _C wg EN 14511	L 35 L 35 W L 35 L 50	310/330 150/180	320 160	300/320 160/170	320 160	520/600 280/340	600 350	1100/1250 910/900	1100/1250 910/900
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35 W	270/290	260	280/290	290	390/440	450	990/1120	990/1120
Moc znamionowa P _{el} wg EN 14511	L 35 L 35 W L 35 L 50	290/310 320/330	310 360	300/320 330/350	320 370	390/410 450/470	440 500	660/820 770/890	660/820 770/890
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35	1,07/1,06	-/1,03	1,00/1,00	-/1,00	1,33/1,46	1,36	1,67	1,67
Czynnik chłodniczy – Typ – Napęnienie	- g	R-513A 110	R-513A 130	R-513A 115	R-513A 118	R-513A 170	R-513A 190	R-513A 325	R-513A 325
GWP	-	631							
CO ₂ e	t	0,07	0,08	0,07	0,07	0,11	0,12	0,21	0,21
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa	HP 2,5 LP 1,6				HP 2,8 LP 1,6			
Zakres temperatury pracy	°C	+10...+50	+10...+54	+10...+52	+10...+55	+10...+50	+10...+54	+10...+55	+10...+55
Zakres nastawy	°C	+30...+50				+20...+55			
Poziom hałasu	dB (A)	≤ 61						≤ 64	
St. ochrony wg IEC 60 529 – Obieg wewnętrzny – Obieg zewnętrzny	- -	IP 54 IP 34							
UL-Typerating	-	12							
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	280 x 550 x 140		525 x 340 x 153		280 x 550 x 210		400 x 950 x 260	
Masa	kg	13	13	13	13	17	17	39	44

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.				
Sterownik e-Comfort, RAL 7035	-	3304.540	3305.500	3305.510	3305.540	
Sterownik e-Comfort, pokrywa ze stali nierdzewnej	-	3304.640	3305.600	3305.610	3305.640	
Napięcie znamionowe	V, Hz	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	
Prąd znamionowy	A	2,2/2,1	5,5/5,8	11,5/12,5	2,5/2,8	
Prąd rozruchowy	A	11,5/12,7	12,0/14,0	26,0/28,0	12,2/11,3	
Zabezpieczenie T	A	-	16,0	-	-	
Wyłącznik przeciążeniowy	A	6,3...10,0	-	-	6,3...10,0	
Wyłącznik ochronny transformatora	A	-	-	14,0...20,0	-	
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	-	-	■	-	-	
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	1100/1250 980/900	1600/1730 1180/1260	1600/1730 1180/1260	1600/1610 1100/1250
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35	W	940/1070	1290/1390	1290/1390	1250/1250
Moc znamionowa P _{el} wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	640/790 730/900	870/960 910/1000	870/960 910/1000	800/980 870/1150
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35		1,72/1,58	1,83/1,79	1,83/1,79	2,00/1,64
Czynnik chłodniczy - Typ - Napężnienie	- g	- g	R-513A 325	R-513A 610	R-513A 610	R-513A 610
GWP	-		631			
CO ₂ e	t		0,21	0,38	0,38	0,38
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa		HP 2,8 LP 1,6			
Zakres temperatury pracy	°C		+10...+55	+10...+55	+10...+55	+10...+55
Zakres nastawy	°C		+20...+55			
Poziom hałasu	dB (A)		≤ 69	≤ 64		≤ 69
St. ochrony wg IEC 60 529 - Obieg wewnętrzny - Obieg zewnętrzny	- -			IP 54 IP 34		
UL-Typerating	-		12			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm		400 x 950 x 260			
Masa	kg		40	41	46	42

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.				
Sterownik e-Comfort, RAL 7035	-	3328.500	3328.510	3328.540	3329.500	
Sterownik e-Comfort, pokrywa ze stali nierdzewnej	-	3328.600	-	3328.640	3329.600	
Napięcie znamionowe	V, Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	
Prąd znamionowy	A	5,8/6,8	13,4/14,8	2,2/2,2	7,9/9,3	
Prąd rozruchowy	A	20,0/22,0	27,0/27,0	4,8/5,5	25,0/22,0	
Zabezpieczenie T	A	16,0	-	-	16,0	
Wyłącznik przeciążeniowy	A	-	-	6,3...10,0	-	
Wyłącznik ochronny transformatora	A	-	18,0...25,0	-	-	
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	-	■	-	-	■	
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	2100/2390 1520/1760	2100/2390 1520/1760	2050/2250 1350/1500	2550/2600 1800/1800
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35	W	1890/2000	1890/2000	1860/2150	2190/2240
Moc znamionowa P _{ei} wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	860/1080 1020/1230	860/1080 1020/1230	920/1150 1150/1300	1210/1530 1410/1800
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35		2,44/2,21	2,44/2,21	2,25/1,95	2,11/1,70
Czynnik chłodniczy - Typ - Napętnienie	- g	- g	R-513A 950	R-513A 950	R-513A 950	R-513A 1150
GWP	-	631				
CO ₂ e	t	0,60	0,60	0,60	0,73	
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa	HP 2,8 LP 1,6				
Zakres temperatury pracy	°C	+10...+55	+10...+55	+10...+55	+10...+55	
Zakres nastawy	°C	+20...+55				
Poziom hałasu	dB (A)	≤ 68	≤ 69		72	
St. ochrony wg IEC 60 529 - Obieg wewnętrzny - Obieg zewnętrzny	- -	IP 54 IP 34				
UL-Typerating	-	12				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	400 x 1580 x 295				
Masa	kg	66	73	67	69	

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.				
Sterownik e-Comfort, RAL 7035	-	3329.510	3329.540	3361.500	3361.510	3361.540
Sterownik e-Comfort, pokrywa ze stali nierdzewnej	-	-	3329.640	3361.600	3361.610	3361.640
Napięcie znamionowe	V, Hz	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	400, 2~, 50/60
Prąd znamionowy	A	17,0/22,0	3,3/3,4	2,7/2,7	5,3	1,2/1,4
Prąd rozruchowy	A	44,0/42,0	6,8/7,6	6,0/9,6	12,0	6,0/9,6
Zabezpieczenie T	A	-	-	10,0	10,0	-
Wyłącznik przeciążeniowy	A	-	6,3...10,0	-	-	-
Wyłącznik ochronny transformatora	A	18,0...25,0	-	-	-	6,3...10,0
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	-	-	-	■	■	-
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35	2550/2600	2550/2750	820/820	870	820/820
	L 35 L 50	1800/1800	1900/2000	590/600	510	590/600
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35	2190/2240	2030/2190	640/670	680	640/670
Moc znamionowa P _{el} wg EN 14511	L 35 L 35	1210/1530	1190/1460	420/460	440	420/460
	L 35 L 50	1410/1800	1450/1750	470/500	600	470/500
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35	2,11/1,70	2,14/1,88	1,95/1,78	1,58	1,95/1,78
Czynnik chłodniczy	- Typ	R-513A	R-513A	R-513A	R-513A	R-513A
	- Napełnienie	g 1150	g 1150	g 280	g 260	g 280
GWP	-	631				
CO ₂ e	t	0,73	0,73	0,18	0,16	0,18
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa	HP 2,8 LP 1,6				
Zakres temperatury pracy 50 Hz	°C	+10...+55	+10...+55	+10...+55		+10...+55
Zakres temperatury pracy 60 Hz	°C	+10...+55		+10...+52	+10...+52	+10...+52
Zakres nastawy	°C	+20...+55				
Poziom hałasu	dB (A)	72	≤ 69	≤ 64		
St. ochrony wg IEC 60 529	- Obieg wewnętrzny	IP 54				
	- Obieg zewnętrzny	IP 34				
UL-Typerating	-	12				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	400 x 1580 x 295			280 x 550 x 280	
Masa	kg	76	70	22	22	22

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.		
Sterownik e-Comfort, RAL 7035	–	3366.505	3366.545	
Napięcie znamionowe	V, Hz	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50	460, 3~, 60
Prąd znamionowy	A	6,7/6,9	13,6/13,8	13,6/13,8
Prąd rozruchowy	A	22,0/24,0	43,0/47,0	43,0/47,0
Zabezpieczenie T	A	10,0	–	
Wyłącznik przeciążeniowy	A	–	–	
Wyłącznik ochronny transformatora	A	–	14,0...20,0	
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	–	■	–	
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	1250/1250 850/920	1250/1250 800/900
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35	W	1000/1050	800/900
Moc znamionowa P _{ei} wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	740/800 800/900	800/900 800/920
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35 L 35 L 35		1,69/1,56	1,56/1,39
Czynnik chłodniczy – Typ – Napełnienie	– g	– g	R-513A 700	R-513A 700
GWP	–		631	
CO ₂ e	t		0,44	0,44
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa		HP 2,8 LP 1,6	
Zakres temperatury pracy	°C		+10...+55	
Zakres nastawy	°C		+20...+55	
Poziom hałasu	dB (A)		72	
St. ochrony wg IEC 60 529 – Obieg wewnętrzny – Obieg zewnętrzny	– –	– –	IP 54 IP 34	
UL-Typerating	–		12	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm		435 x 1590 x 204	
Masa	kg		45	49

9 Szczegóły techniczne

PL

	JM	Nr kat.								
		3303.504	3303.514	3304.504	3304.514	3304.544	3305.504	3305.514	3305.544	
Sterownik e-Comfort, NEMA 4X	–									
Napięcie znamionowe	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	
Prąd znamionowy	A	2,6/2,6	5,7	3,9/4,3	8,0/8,8	2,2/2,1	5,5/5,8	11,5/12,5	2,5/2,8	
Prąd rozruchowy	A	5,1/6,4	11,5	12,0/14,0	26,0/28,0	11,5/12,7	12,0/14,0	26,0/28,0	12,2/11,3	
Zabezpieczenie T	A	10,0	10,0	10,0	–	–	16,0	–	–	
Wyłącznik przeciążeniowy	A	–	–	–	–	6,3...10,0	–	–	6,3...10,0	
Wyłącznik ochronny transformatora	A	–	–	–	11,0...16,0	–	–	14,0...20,0	–	
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	–	■	■	■	–	–	■	–	–	
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35 W L 35 L 50 W	520/600 280/340	600 350	1100/1250 910/900	1100/1250 910/900	1100/1250 980/900	1600/1730 1180/1260	1600/1730 1180/1260	1600/1610 1100/1250	
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35 W	390/440	450	990/1120	990/1120	940/1070	1290/1390	1290/1390	1250/1250	
Moc znamionowa P _{el} wg EN 14511	L 35 L 35 W L 35 L 50 W	390/410 450/470	440 500	660/820 770/890	660/820 770/890	640/790 730/900	870/960 910/1000	870/960 910/1000	800/980 870/1150	
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35	1,33/1,46	1,36	1,67/1,52	1,67/1,52	1,72/1,58	1,83/1,79	1,83/1,79	2,00/1,64	
Czynnik chłodniczy – Typ – Napełnienie	– g	R-513A 170	R-513A 190	R-513A 325	R-513A 325	R-513A 325	R-513A 610	R-513A 610	R-513A 610	
GWP	–	631								
CO ₂ e	t	0,11	0,12	0,21	0,21	0,21	0,38	0,38	0,38	
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa	HP 2,8 LP 1,6								
Zakres temperatury pracy	°C	+10...+50	+10...+54	+10...+55	+10...+55	+10...+55	+10...+55	+10...+55	+10...+55	
Zakres nastawy	°C	+20...+50								
Poziom hałasu	dB (A)	≤ 64			≤ 69		≤ 64		≤ 69	
St. ochrony wg IEC 60 529 – Obieg wewnętrzny – Obieg zewnętrzny	– –	IP 55 IP 34								
UL-Typerating	–	4X								
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	285 x 520 x 298			405 x 1020 x 358					
Masa	kg	25	25	49	54	50	51	46	52	

	JM	Nr kat.						
		3328.504	3328.514	3328.544	3329.504	3329.514	3329.544	
Sterownik e-Comfort, NEMA 4X	-							
Napięcie znamionowe	V Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/ 460, 3~, 60	
Prąd znamionowy	A	5,8/6,8	13,4/14,8	2,2/2,2	7,9/9,3	17,0/22,0	3,3/3,4	
Prąd rozruchowy	A	20,0/22,0	27,0/27,0	4,8/5,5	25,0/22,0	44,0/42,0	6,8/7,6	
Zabezpieczenie T	A	16,0	-	-	16,0	-	-	
Wyłącznik przeciążeniowy	A	-	-	6,3...10,0	-	-	6,3...10,0	
Wyłącznik ochronny transformatora	A	-	18,0...25,0	-	-	18,0...25,0	-	
Automat bezpiecznikowy lub bezpiecznik topikowy gG (T)	-	■	-	-	■	-	-	
Całkowita moc chłodnicza P _c wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	2100/2390 1520/1760	2100/2390 1520/1760	2050/2250 1350/1500	2550/2600 1800/1800	2550/2600 1800/1800	2430/2570 1900/2000
Jawna moc chłodnicza P _s wg EN 14511	L 35 L 35	W	1890/2000	1890/2000	1860/2150	2190/2240	2190/2240	2030/2190
Moc znamionowa P _{ei} wg EN 14511	L 35 L 35 L 35 L 50	W W	860/1080 1020/1230	860/1080 1020/1230	920/1150 1150/1300	1210/1530 1410/1800	1210/1530 1410/1800	1360/1780 1450/1750
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz/60 Hz	L 35 L 35		2,44/2,21	2,44/2,21	2,25/1,95	2,11/1,70	2,11/1,70	1,79/1,44
Czynnik chłodniczy - Typ - Napełnienie	- g		R-513A 900	R-513A 900	R-513A 900	R-513A 1100	R-513A 1100	R-513A 1100
GWP	-	631						
CO ₂ e	t	0,57	0,57	0,57	0,69	0,69	0,69	
Dopuszczalne ciśnienie (PS)	MPa	HP 2,8 LP 1,6						
Zakres temperatury pracy	°C	+10...+50						
Zakres nastawy	°C	+20...+50						
Poziom hałasu	dB (A)	≤ 68		≤ 69		72	≤ 69	
St. ochrony wg IEC 60 529 - Obieg wewnętrzny - Obieg zewnętrzny	- -	IP 55 IP 34						
UL-Typerating	-	4X						
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	405 x 1650 x 388						
Masa	kg	80	87	81	83	90	84	


9.2 Pola charakterystyk

Charakterystyki mocy są dostępne do pobrania na stronie internetowej Rittal.


10 Spis części zamiennych

PL


10 Spis części zamiennych




Rys. 84: Części zamienne 3302.xxx



Rys. 85: Części zamienne 3302.3xx




Rys. 86: Części zamienne 3303.xxx, 3361.xxx




Rys. 87: Części zamienne 3304.xxx, 3305.xxx

10 Spis części zamiennych

PL



Rys. 88: Części zamienne 3328.xxx, 3329.xxx



Rys. 89: Części zamienne 3366.xxx

Legenda

- 1 Sprężarka
- 5 Wentylator skraplacza
- 10 Wentylator parownika
- 15 Torba wysyłkowa
- 20 Zawór rozprężny
- 25 Filtr osuszacz
- 30 Czujnik ciśnienia PSA^H
- 40 Płyta
- 45 Maskownica lameli 1
- 46 Maskownica lameli 2
- 50 Osłona pokrywy
- 55 Wyświetlacz
- 71 Czujnik temperatury
- 75 Obudowa
- 80 Transformator
- 90 Parownik
- 100 Skraplacz
- 101 Odparownik kondensatu
- 102 Bezpiecznik czuły wyparki kondensatu (T4A; 6,3 x 32 mm)



Wskazówka:


Oprócz numeru części zamiennej konieczne podać podczas zamawiania następujące informacje:

- Typ urządzenia
- Numer fabryczny
- Data produkcji


Te dane znajdują się na tabliczce znamionowej.

11 Wymiary wycięć i otworów


11.1 Wymiary dla montażu zewnętrznego




Rys. 90: 3302.xxx – montaż zewnętrzny (oprócz 3302.3xx)



Rys. 91: 3302.3xx – montaż zewnętrzny




Rys. 92: 3303.xxx, 3361.xxx – montaż zewnętrzny (oprócz obudowy NEMA 4X)




Rys. 93: 3366.xxx – montaż zewnętrzny

11 Wymiary wycięć i otworów


PL




Rys. 94: 3304.xxx, 3305.xxx – montaż zewnętrzny (oprócz obudowy NEMA 4X)




Rys. 96: 3303.xx4




Rys. 95: 3328.xxx, 3329.xxx – montaż zewnętrzny (oprócz obudowy NEMA 4X)



Rys. 97: 3304-5.5x4




Rys. 98: 3328-29.5x4




Rys. 100: 3304.xxx, 3305.xxx – montaż częściowo wewnętrzny

11.2 Wymiary dla montażu częściowo wewnętrznego



Rys. 99: 3303.xxx, 3361.xxx – montaż częściowo wewnętrzny




Rys. 101: 3328.xxx, 3329.xxx – montaż częściowo wewnętrzny


11 Wymiary wycięć i otworów

PL


11.3 Wymiary dla montażu całkowicie wewnętrznego




Rys. 102: 3302.xxx – montaż całkowicie wewnętrzny (oprócz 3302.3xx)




Rys. 103: 3302.3xx – montaż całkowicie wewnętrzny




Rys. 104: 3303.xxx, 3361.xxx – montaż całkowicie wewnętrzny



Rys. 105: 3304.xxx, 3305.xxx – montaż całkowicie wewnętrzny



Rys. 106: 3328.xxx, 3329.xxx – montaż całkowicie wewnętrzny



Rys. 107: 3366.xxx – montaż całkowicie wewnętrzny


12 Gwarancja

Obowiązują postanowienia zawarte w warunkach sprzedaży i dostawy odpowiednich spółek handlowych i spółek-córek Rittal.

13 Adresy Biur Obsługi Klienta

Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej pod następującym adresem:

– <https://www.rittal.com/rittal-locations>



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all Rittal companies throughout the world here.



www.rittal.com/contact

RITTAL GmbH & Co. KG
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany
Phone +49 2772 505-0
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com

06.2024 / D-0000-00001248-03-PL

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

