

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**CMC III Analoger Differenzdrucksensor**  
**CMC III Analogue Differential Pressure**  
**Sensor**

**Détecteur de pression différentielle**  
**analogique CMC III**

**DK 7030.150**

**Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung**  
**Installation and Short User Guide**  
**Notice d'installation et d'utilisation succincte**

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP






Abb./Fig./Fig. 1: Beigelegtes Zubehör / Accessories supplied loose / Accessoires joints à la livraison




Abb./Fig./Fig. 2: Montage Adapter / Mounting the adaptor / Montage de l'adaptateur




Abb./Fig./Fig. 3: Montage Schrankprofil / Mounting the enclosure section / Montage du profilé d'armoire




Abb./Fig./Fig. 4: Montage Systemchassis / Mounting the punched section with mounting flange / Montage du châssis




Abb./Fig./Fig. 5: Montage Hutschiene / Mounting the top hat rail / Montage du rail oméga




Abb./Fig./Fig. 6: Anzeigeelemente, Stecker und Anschlüsse / Display elements, plugs and connectors / Organes de signalisation, fiches et raccords

## 1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung richtet sich an versiertes Fachpersonal und enthält nur die wichtigsten Informationen zur Montage, Installation und Funktion des CMC III Analogen Differenzdrucksensors (nachfolgend Differenzdrucksensor genannt).

### 1.1 Mitgeltende Unterlagen

Montage-, Installations- und Bedienungsanleitung CMC III Analoges Differenzdrucksensor.

Sie ist unter [www.rittal.de](http://www.rittal.de) verfügbar und enthält die vollständigen anwendungsrelevanten Informationen und technischen Daten zum Differenzdrucksensor in Hinblick auf:

- Weitere Montagemöglichkeiten
- Funktionen
- Konfigurationsmöglichkeiten
- Detaillierte Bedienungsanweisungen
- Fehlerbehebung

## 2 Sicherheitshinweise

- Montage und Installation des Differenzdrucksensors dürfen nur durch versiertes Fachpersonal erfolgen.
- Das Gehäuse des Differenzdrucksensors darf nicht geöffnet werden.
- Der Differenzdrucksensor darf nicht in Kontakt mit Wasser, aggressiven oder entzündbaren Gasen und Dämpfen kommen.
- Der Differenzdrucksensor darf nur innerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen betrieben werden (vgl. Abschnitt 3.4).

## 3 Produktbeschreibung

### 3.1 Funktionsbeschreibung

Der Differenzdrucksensor dient zur Überwachung des Differenzdrucks bei Klimaanwendungen, z. B. Doppelbodenkühlung, Kaltgang-Einhausung usw. Er liefert die gemessenen Druckwerte an die angeschlossene CMC III PU. Der Differenzdrucksensor enthält eine Kennung, durch die er automatisch von der CMC III PU erkannt wird.

### 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CMC III Analoge Differenzdrucksensor dient ausschließlich zur Überwachung des Differenzdrucks bei Klimaanwendungen über den mitgelieferten Luftschlauch z. B. in einem Kaltgang. Er darf nur zusammen mit der CMC III PU verwendet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

### 3.3 Lieferumfang

- CMC III Analoges Differenzdrucksensor
- Beigelegtes Zubehör (Abb. 1)
- Installations- und Kurz-Bedienungsanleitung

### 3.4 Betriebsbedingungen

Der Differenzdrucksensor darf nur unter folgenden Betriebsbedingungen betrieben werden:

Betriebsbedingung	CMC III Analoger Differenzdrucksensor
Temperatur-Einsatzbereich:	0 °C bis +55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:	5 % bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Schutzart:	IP 30 nach EN 60 529

## 4 Montage

### 4.1 Montageanweisung

Die Montage des Differenzdrucksensors erfolgt gemäß Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4 bzw. Abb. 5.

## 5 Installation und Bedienung

### 5.1 Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedien- und Anzeigeelemente sind in Abb. 6 dargestellt.

#### Legende zu Abb. 6

- 1 Anschluss – für Luftschlauch (Unterdruck)
- 2 Anschluss + für Luftschlauch (Überdruck)
- 3 Multi-LED zur Statusanzeige
- 4 CAN-Bus-Anschluss, 24 V  $\overline{\text{---}}$
- 5 CAN-Bus-Anschluss, 24 V  $\text{---}$

### 5.2 Installation

- Schließen Sie den Luftschlauch am entsprechenden Anschluss des Differenzdrucksensors an und verlegen Sie den Luftschlauch zur Messstelle (Abb. 6, Pos. 1, 2).
- Verbinden Sie den Differenzdrucksensor über ein CAN-Bus-Verbindungskabel mit der CMC III PU bzw. den benachbarten Elementen im CAN-Bus (Abb. 6, Pos. 4, 5).

#### Anzeige der Statusänderung:

- Die beiden grünen sowie die beiden roten CAN-Bus LEDs am CAN-Bus-Anschluss blinken.
- Die Multi-LED der Processing Unit blinkt dauerhaft in der Reihenfolge grün – orange – rot.
- Die Multi-LED des Differenzdrucksensors blinkt dauerhaft blau.

- Drücken Sie die „C“-Taste an der CMC III PU (ein erster Signalton ertönt) und halten Sie sie für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis ein zweiter Signalton ertönt.

#### Anzeige der Statusänderung an den CAN-Bus LEDs:

- Dauerlicht grüne LEDs: Status CAN-Bus „OK“.
- Dauerlicht rote LEDs: Status CAN-Bus fehlerhaft.

#### Anzeige der Statusänderung an der Multi-LED der Processing Unit:

- Grünes Dauerlicht: Alle am CAN-Bus angeschlossenen Geräte haben den Status „OK“.
- Oranges Dauerlicht: Mindestens ein am CAN-Bus angeschlossenes Gerät hat den Status „Warnung“.
- Rotes Dauerlicht: Mindestens ein am CAN-Bus angeschlossenes Gerät hat den Status „Alarm“.

#### Anzeige der Statusänderung an der Multi-LED des Differenzdrucksensors:

- Dauerhaft blaues Blinken: Kommunikation über den CAN-Bus.
- Grünes Blinken: bei Messwertänderung oder spätestens alle 5 Sekunden.
- Dauerhaft oranges Blinken: Der Differenzdrucksensor hat den Status „Warnung“. Schnelles Blinken: oberer Grenzwert überschritten. Langsames Blinken: unterer Grenzwert überschritten.

- Dauerhaft rotes Blinken: Der Differenzdrucksensor hat den Status „Alarm“. Schnelles Blinken: oberer Grenzwert überschritten. Langsames Blinken: unterer Grenzwert überschritten.
- Rotes Dauerlicht: Ungültiger Messwert.

Bei nicht erfolgreicher Installation: vgl. Abschnitt 1.1.

---



Hinweis:

Verbindungskabel in verschiedenen Längen können über Fa. Rittal bezogen werden.

---

### 5.3 Einstellungen

Über die Website der CMC III PU können folgende Parameter eingestellt bzw. eingesehen werden:

- Value: Aktuell gemessener Differenzdruck [Pa]
  - SetPtHighAlarm: oberer Alarmgrenzwert [Pa]
  - SetPtHighWarning: oberer Warngrenzwert [Pa]
  - SetPtLowWarning: unterer Warngrenzwert [Pa]
  - SetPtLowAlarm: unterer Alarmgrenzwert [Pa]
  - Hysteresis: Verzögerung der Statusmeldung [%]
  - Status: Aktueller Status des Differenzdrucksensors unter Berücksichtigung der Hysterese
- Eventuell notwendige Softwareupdates: siehe [www.rittal.de](http://www.rittal.de) oder Anfrage bei Rittal Service (vgl. Abschnitt 6).

## 6 Service

Zu technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49(0)2772 505-9052

E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de)

Homepage: [www.rittal.de](http://www.rittal.de)

Bei Reklamationen oder Servicebedarf wenden Sie sich bitte an:

Tel.: +49(0)2772 505-1855

E-Mail: [service@rittal.de](mailto:service@rittal.de)

## 1 Notes on documentation

This installation and short user guide is intended for experienced trained specialists and contains only the most important information concerning the assembly, installation and function of the CMC III Analogue Differential Pressure Sensor (subsequently called differential pressure sensor).

### 1.1 Associated documents

CMC III Analogue Differential Pressure Sensor assembly and operating instructions.

It is available at [www.rittal.com](http://www.rittal.com) and contains the complete application-relevant information and technical data for the differential pressure sensor with regard to:

- Further assembly possibilities
- Functions
- Configuration possibilities
- Detailed operating instructions
- Troubleshooting

## 2 Safety instructions

- Assembly and installation of the differential pressure sensor may only be performed by experienced trained specialists.
- The differential pressure sensor housing must not be opened.
- The differential pressure sensor must not come in contact with water, aggressive or inflammable gases and vapours.
- The differential pressure sensor must only be operated within the specified environmental conditions (see section 3.4).

## 3 Product description

### 3.1 Functional description

The differential pressure sensor is used to monitor the differential pressure for climate control applications, e. g. raised floor cooling, cold aisle housing, etc. It supplies the measured pressure values to the connected CMC III PU. The differential pressure sensor has an identification that allows it to be detected automatically by the CMC III PU.

### 3.2 Proper use

The CMC III Analogue Differential Pressure Sensor is used only to monitor the differential pressure for climate control applications with the supplied air hose, e. g. in a cold aisle. It may be used only together with the CMC III PU. Any other use is not permitted.

### 3.3 Scope of delivery

- CMC III Analogue Differential Pressure Sensor
- Accessories supplied loose (fig. 1)
- Installation and Short User Guide

### 3.4 Operating conditions

The differential pressure sensor may only be operated under the following operating conditions:

Operating condition	CMC III Analogue Differential Pressure Sensor
Temperature operational range:	0 °C to +55 °C
Humidity operational range:	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Degree of protection:	IP 30 in accordance with EN 60 529

## 4 Assembly

### 4.1 Assembly instructions

The assembly of the differential pressure sensor is made as shown in fig. 2, fig. 3, fig. 4 or fig. 5.

## 5 Installation and operation

### 5.1 Operating and display elements

The operating and display elements are shown in fig. 6.

#### Key for fig. 6

- 1 Connection – for air hose (lower pressure value)
- 2 Connection + for air hose (higher pressure value)
- 3 Multi-LED for the status display
- 4 CAN bus connection, 24 V  $\overline{\text{---}}$
- 5 CAN bus connection, 24 V  $\text{---}$

### 5.2 Installation

- Connect the air hose to the appropriate connection of the differential pressure sensor and lay the air hose to the measuring point (fig. 6, item 1, 2).
- Connect the differential pressure sensor with a CAN bus connection cable to the CMC III PU or to the neighbouring elements on the CAN bus (fig. 6, item 4, 5).

#### Display of the status change:

- The two green and the two red CAN bus LEDs on the CAN bus connection flash.
- The multi-LED of the Processing Unit flashes continually in the green – orange – red sequence.
- The multi-LED of the differential pressure sensor flashes blue continuously.

- Press the "C" key on the CMC III PU (a first audio signal is issued) and keep it pressed for approx. 3 seconds until a second audio signal is issued.

#### Display of the status change on the CAN bus LEDs:

- Green LEDs light continuously: CAN bus status "OK".
- Red LEDs light continuously: CAN bus status faulty.

#### Display of the status change on the multi-LED of the Processing Unit:

- Continuous green light: All units attached to the CAN bus have the "OK" status.
- Continuous orange light: At least one unit attached to the CAN bus has the "warning" status.
- Continuous red light: At least one unit attached to the CAN bus has the "alarm" status.

#### Display of the status change on the multi-LED of the differential pressure sensor:

- Continuous blue flashing: Communication over the CAN bus.
- Green flashing: When the measured value changes or, at the latest, every 5 seconds.
- Continuous orange flashing: The differential pressure sensor has the "warning" status. Fast flashing: Upper limit value exceeded. Slow flashing: Lower limit value exceeded.

- Continuous red flashing: The differential pressure sensor has the "alarm" status. Fast flashing: Upper limit value exceeded. Slow flashing: Lower limit value exceeded.
- Continuous red light: Invalid measured value.

If the installation is not successful: see section 1.1.



Note:

Connection cables in various lengths can be obtained from Rittal.

### 5.3 Settings

The following parameters can be set or viewed at the CMC III PU web site:

- Value: Currently measured differential pressure [Pa]
  - SetPtHighAlarm: Upper alarm limit value [Pa]
  - SetPtHighWarning: Upper warning limit value [Pa]
  - SetPtLowWarning: Lower warning limit value [Pa]
  - SetPtLowAlarm: Lower alarm limit value [Pa]
  - Hysteresis: Status message delay [%]
  - Status: Current status of the differential pressure sensor taking account of the hysteresis
- To determine whether any software updates are required: see [www.rittal.com](http://www.rittal.com) or contact Rittal Service (see section 6).

## 6 Service

For technical questions, please contact:

Tel.: +49(0)2772 505-9052

E-mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de)

Homepage: [www.rittal.com](http://www.rittal.com)

For complaints or service requests, please contact:

Tel.: +49(0)2772 505-1855

E-mail: [service@rittal.de](mailto:service@rittal.de)

## 1 Remarques relatives à la documentation

Cette notice d'installation et d'utilisation succincte s'adresse à du personnel qualifié et chevronné et contient uniquement les informations essentielles pour le montage, l'installation et le fonctionnement du détecteur de pression différentielle analogique CMC III (nommé détecteur de pression différentielle par la suite).

### 1.1 Autres documents applicables

Notice de montage, d'installation et d'utilisation du détecteur de pression différentielle analogique CMC III .

Elle est disponible sous [www.rittal.com](http://www.rittal.com) et contient les informations complètes relatives à la mise en œuvre et les caractéristiques techniques du détecteur de pression différentielle dans les domaines suivants :

- Autres possibilités de montage
- Fonctions
- Possibilités de configuration
- Instructions d'utilisation détaillées
- Suppression des défauts

## 2 Consignes de sécurité

- Le montage et l'installation du détecteur de pression différentielle doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié et chevronné.
- Le boîtier du détecteur de pression différentielle ne doit pas être ouvert.
- Le détecteur de pression différentielle ne doit pas se trouver au contact de l'eau, de gaz et de vapeurs agressifs ou inflammables.
- Le détecteur de pression différentielle doit être mis en œuvre uniquement dans les conditions ambiantes spécifiées (voir paragraphe 3.4).

## 3 Description du produit

### 3.1 Description fonctionnelle

Le détecteur de pression différentielle sert à surveiller la pression différentielle en cas de climatisation, par ex. refroidissement par plancher technique, confinement d'allée froide, etc. Il fournit les valeurs de pression mesurées à l'UC CMC III raccordée. Le détecteur de pression différentielle est doté d'un code d'identification qui lui permet d'être automatiquement détecté par l'UC CMC III.

### 3.2 Utilisation conforme au règlement

Le détecteur de pression différentielle analogique CMC III sert uniquement à surveiller la pression différentielle en cas de climatisation via le tuyau d'air fourni, par ex. dans une allée froide. Il doit être utilisé uniquement avec l'UC CMC III. Toute autre utilisation est non conforme.

### 3.3 Composition de la livraison

- Détecteur de pression différentielle analogique CMC III
- Accessoires joints à la livraison (fig. 1)
- Notice d'installation et d'utilisation succincte

### 3.4 Conditions de fonctionnement

Le détecteur de pression différentielle doit être mis en œuvre uniquement dans les conditions de fonctionnement suivantes :

Condition de fonctionnement	Détecteur de pression différentielle analogique CMC III
Plage de température tolérée :	0 °C à +55 °C
Plage d'humidité tolérée :	5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection :	IP 30 selon EN 60 529

## 4 Montage

### 4.1 Instruction de montage

Le montage du détecteur de pression différentielle est réalisé conformément à la fig. 2, fig. 3, fig. 4 ou fig. 5.

## 5 Installation et utilisation

### 5.1 Organes de commande et de signalisation

Les organes de commande et de signalisation sont présentés sur la fig. 6.

#### Légende pour la fig. 6

- 1 Raccordement – pour tuyau d'air (valeur de pression inférieure)
- 2 Raccordement + pour tuyau d'air (valeur de pression supérieure)
- 3 LED multiple pour l'affichage d'état
- 4 Raccordement CAN-Bus, 24 V 
- 5 Raccordement CAN-Bus, 24 V 

### 5.2 Installation

- Raccorder le tuyau d'air à la borne correspondante du détecteur de pression différentielle et poser le tuyau d'air au point de mesure (fig. 6, pos. 1, 2).
- Connecter le détecteur de pression différentielle à l'UC CMC III ou aux éléments voisins du CAN-Bus via un câble de raccordement CAN-Bus (fig. 6, pos. 4, 5).

#### Affichage de la modification d'état :

- Les deux LED vertes ainsi que les deux LED rouges du raccordement CAN-Bus clignotent.
- La LED multiple de l'unité centrale clignote de manière continue dans l'ordre vert – orange – rouge.
- La LED multiple du détecteur de pression différentielle clignote en bleu de manière continue.

- Actionner la touche «C» de l'UC CMC III (un premier signal sonore retentit) et la maintenir actionnée pendant env. 3 secondes jusqu'à ce qu'un deuxième signal sonore retentisse.

#### Affichage de la modification d'état sur la LED du CAN-Bus :

- La LED verte est allumée en continue : état du CAN-Bus «OK».
- La LED rouge est allumée en continue : état défectueux du CAN-Bus.

#### Affichage de la modification d'état sur la LED multiple de l'unité centrale :

- Lumière verte continue : tous les appareils raccordés au CAN-Bus sont dans l'état «OK».
- Lumière orange continue : au moins un appareil raccordé au CAN-Bus est dans l'état «Avertissement».
- Lumière rouge continue : au moins un appareil raccordé au CAN-Bus est dans l'état «Alarme».

#### Affichage de la modification d'état sur la LED multiple du détecteur de pression différentielle :

- Clignotement bleu continu : communication via le CAN-Bus.

- Clignotement vert : lors d'une modification de la valeur de mesure ou au plus tard toutes les 5 secondes.
- Clignotement orange continu : le détecteur de pression différentielle est dans l'état «Avertissement». Clignotement rapide : valeur limite supérieure dépassée. Clignotement lent : valeur limite inférieure dépassée.
- Clignotement rouge continu : le détecteur de pression différentielle est dans l'état «Alarme». Clignotement rapide : valeur limite supérieure dépassée. Clignotement lent : valeur limite inférieure dépassée.
- Lumière rouge continue : valeur mesurée erronée.

En cas d'échec de l'installation : voir paragraphe 1.1.



Remarque :

Les câbles de raccordement de différentes longueurs peuvent être commandés auprès de la société Rittal.

---

### 5.3 Réglages

Les paramètres suivants peuvent être réglés ou consultés sur l'interface WEB de l'UC CMC III :

- Value : pression différentielle actuellement mesurée [Pa]
- SetPtHighAlarm : valeur d'alarme supérieure [Pa]
- SetPtHighWarning : valeur d'avertissement supérieure [Pa]
- SetPtLowWarning : valeur d'avertissement inférieure [Pa]
- SetPtLowAlarm : valeur d'alarme inférieure [Pa]
- Hysteresis : temporisation du message d'état [%]
- Status : état actuel du capteur de pression différentielle du point de vue de l'hystérésis

Si des mises à jour de logiciel sont éventuellement nécessaires : voir [www.rittal.com](http://www.rittal.com) ou sur demande au service Rittal (voir paragraphe 6).

## 6 Service

Pour des questions techniques, veuillez vous adresser à :

Tél. : +49(0)2772 505-9052


E-mail : [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de)


Site Internet : [www.rittal.com](http://www.rittal.com)


Pour des réclamations ou un service, veuillez vous adresser à :

Tél. : +49(0)2772 505-1855

E-mail : [service@rittal.de](mailto:service@rittal.de)







# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power Distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & Services

You can find the contact details of all Rittal companies throughout the world here.



[www.rittal.com/contact](http://www.rittal.com/contact)

RITTAL GmbH & Co. KG  
Auf dem Stuetzelberg · 35745 Herborn · Germany  
Phone +49 2772 505-0  
E-mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.com](http://www.rittal.com)

08.2022 / D-0000-00002329-02

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP